

30 cm SATA Serial ATA Kabel

Productcode: SATA12



De SATA12 seriële ATA-kabel bestaat uit twee 7-pins gegevenscontactdozen en ondersteunt volledige SATA 3.0-bandbreedte van maximaal 6 Gpbs, wanneer de kabel wordt gebruikt met SATA 3.0 compatibele drives.

Het vlakke, duurzame, flexibele design verbetert de luchtstroom en reduceert de warboel in de computerbehuizing, zodat deze schoon en koel blijft.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Installatie van seriële ATA harde schijven en DVD-drives in kleine vormfactor computerbehuizingen
- Voor toepassing in servers en opslagsystemen
- Voor installatie van schijven in hoogwaardige werkstations
- Voor het aansluiten van SATA-opslagarrays

Eigenschappen

- Ondersteunt de volle SATA 3.0 bandbreedte van 6 Gbit/s
- Compatibel met SATA harde schijven van zowel 3,5" als 2,5"
- 30 cm lange kabel

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	7
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride

Prestaties

Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
------------------	-------------------

Connector(en)

Connector A	1 - SATA (7-polig, data)
Connector B	1 - SATA (7-polig, data)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Rood
Stijl connector	Niet-vergrendelbaar
Draaddikte	26 AWG (0.404 mm)
Kabellengte	12.0 in [304.8 mm]
Lengte product	12.0 in [30.5 cm]
Breedte product	0.6 in [1.4 cm]
Hoogte product	0.2 in [0.6 cm]
Gewicht product	0.4 oz [12.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.5 in [13.9 cm]

Package Width	5.0 in [12.7 cm]
Package Height	0.6 in [1.6 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	0.5 oz [14.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - 30 cm SATA Serial ATA Kabel
-------------	---------------------------------

Garantiebepalinge
n

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.