Câble SATA à angle gauche de 30 cm - Cordon Serial ATA coudé

Nº de produit: SATA12LA1



Le câble SATA à angle gauche (90°) SATA12LA1 possède une prise SATA standard (droite) et une prise SATA à angle gauche, permettant ainsi un raccordement facile de 30 cm à un disque Serial ATA, avec une vitesse de transfert SATA 3.0 complète pouvant atteindre 6 Gb/s avec des disques compatibles SATA 3.0.

La connexion SATA à angle gauche vous permet de brancher votre disque dur Serial ATA dans les espaces réduits et difficiles d'accès, tandis que le design souple et peu encombrant du câble améliore la circulation de l'air et réduit l'enchevêtrement dans le boîtier de votre ordinateur afin que celui-ci reste net et ne chauffe pas.

Fabriqué exclusivement à partir de matériaux de qualité supérieure et conçu pour une durabilité et une fiabilité optimales.

Sinon, StarTech.com offre également un câble SATA à angle droit de 30 cm (SATA12RA1) qui permet une installation aussi simple que le câble SATA à angle gauche, tout en permettant au câble d'être connecté au disque SATA dans l'autre sens.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Installation de disques durs Serial ATA et lecteurs DVD dans des boîtiers d'ordinateur compacts

- Applications de sous-système de serveur et de stockage
- Installations des disques de poste de travail haut de gamme
- Connexion aux matrices de disques SATA

Spécifications techniques

- 1 connecteur SATA
- 1 connecteur SATA à angle gauche/90 degrés
- Prise en charge d'une vitesse de transfert SATA 3.0 complète de 6 Gb/s
- Compatible avec les disques durs SATA 3,5 et 2,5 pouces
- Fournit 30 cm de longueur de câble

Matériel		
	Politique de garantie	Lifetime
	Nombre de conducteurs	7
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Performance		
	Type et débit	SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - SATA (7 broches , données)
	Connecteur B	1 - SATA (7 broches , données)
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Humidité	Humidité relative 0-95 %

Caractéristiques physiques		
	Couleur	Rouge
	Style de connecteur	Droit à angle gauche
	Calibre du fil	26 AWG (0.404 mm)
	Longueur de câble	12.0 in [304.8 mm]
	Longueur du produit	12.0 in [30.5 cm]
	Largeur du produit	0.5 in [1.2 cm]
	Hauteur du produit	0.2 in [0.6 cm]
	Poids du produit	0.4 oz [12.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	5.7 in [14.5 cm]
	Largeur du Paquet	4.9 in [12.5 cm]
	Hauteur du Paquet	0.7 in [1.9 cm]
	Poids brut	0.5 oz [14.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Câble Serial ATA (SATA) vers SATA à angle gauche 30 cm
Informations de garantie		
	Warranty	À Vie

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis