

Cavo Serial ATA da SATA ad angolare sinistro SATA 30,5 cm

ID prodotto: SATA12LA1



Il cavo SATA con angolare sinistro (90 gradi) SATA12LA1 presenta un connettore SATA standard (dritto) e un connettore SATA con angolare sinistro offrendo una semplice connessione da 30 cm a un'unità ATA seriale con il supporto della larghezza di banda completa SATA 3.0 fino a 6 Gbps se utilizzato con unità conformi a SATA 3.0.

La connessione SATA con angolare sinistro consente di inserire il disco rigido ATA seriale in zone di difficile accesso o spazi ristretti mentre il basso profilo e il design flessibile del cavo migliorano il flusso d'aria e riducono l'ingombro nel case del computer consentendo di mantenere il case pulito e ventilato.

Realizzato esclusivamente con materiali di alta qualità e accuratamente progettato per le massime prestazioni e affidabilità, questo cavo SATA da 30 cm è dotato della nostra garanzia a vita.

In alternativa, StarTech.com offre anche un cavo SATA con angolare destro da 30 cm (SATA12RA1), che offre la stessa semplicità di installazione del cavo SATA con angolare sinistro, ma consente il collegamento del cavo all'unità SATA in direzione opposta.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente l'installazione di dischi rigidi ATA seriali e unità DVD in case di computer con fattore di forma ridotto
- Applicazioni per server e sottosistemi di archiviazione
- Installazioni di unità in workstation high-end

- Connessioni ad array di dischi SATA

Caratteristiche

- 1 connettore SATA
- 1 connettore SATA con angolare sinistro/90 gradi
- Supporta la larghezza di banda completa SATA 3.0 6 Gbps
- Compatibile con dischi rigidi SATA da 3,5" e 2,5"
- Lunghezza del cavo di 30 cm

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	7
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride

Prestazioni

Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
-----------------	-------------------

Connettore/i

Connettore A	SATA (7 pin, dati)
Connettore B	SATA (7 pin, dati)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	20°C to 80°C (68°F to 176°F)
Temperatura di conservazione	24°C to 25°C (75.2°F to 77°F)
Umidità	50% relative humidity

Caratteristiche fisiche

Colore	Rosso
Stile connettori	Dritto ad angolare sinistro



Diametro filo	26 AWG (0.404 mm)
Lunghezza cavo	12.0 in [30.5 cm]
Lunghezza prodotto	12.0 in [30.5 cm]
Larghezza prodotto	0.5 in [12.0 mm]
Altezza prodotto	0.2 in [6.2 mm]
Peso prodotto	0.4 oz [12.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Package Length	5.0 in [12.8 cm]
Package Width	8.6 in [22.0 cm]
Package Height	0.0 in [0.6 mm]
Peso spedizione (confezione)	0.6 oz [17.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Cavo Serial ATA da SATA ad angolare sinistro SATA 30,5 cm
--------------------------	---

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

