


Cable de 30cm SATA a SATA Acodado e Ángulo Derecho - Serial ATA

ID del Producto: SATA12RA1



Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Instalación de discos duros Serial ATA, unidades CD-RW, unidades de DVD-ROM en gabinetes de ordenadores de factor de forma pequeño
- Aplicaciones de servidor y de subsistemas de almacenamiento
- Instalaciones de discos en estaciones de trabajo de alta gama
- Conexiones de Arreglos de Discos SATA

Características

- 1x SATA connector
- 1x Right-angled/90-degree SATA connector
- Soporta ancho de banda SATA 3.0 de 6 Gbps

- Compatible with both 3.5" and 2.5" SATA hard drives
- Proporciona 30 cm de cable

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	2
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride

Rendimiento

Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
------------------	-------------------

Conector(es)

Conector A	1 - SATA (7 pines, datos)
Conector B	1 - SATA (7 pines, datos)

Características Físicas

Color	Rojo
Estilo de Conector	Recto con Orientación hacia la Derecha
Calibre del Conductor	26 AWG (0.404 mm)
Longitud del Cable	12.0 in [304.8 mm]
Longitud del Producto	12.0 in [30.5 cm]
Ancho del Producto	0.6 in [1.4 cm]
Altura del Producto	0.2 in [0.6 cm]
Peso del Producto	0.3 oz [9.7 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.5 in [13.9 cm]
Ancho de la Caja	5.0 in [12.6 cm]

Altura de la Caja 0.7 in [1.9 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 0.6 oz [16.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - 12in SATA to Right Angle SATA Serial ATA Cable

Información Acerca de la Garantía

Warranty De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.