

45 cm SATA seriell ATA-kabel

Produkt ID: SATA18



SATA18 Seriell ATA-kabeln har två 7 stifts-datahankontakter och stödjer full SATA 3.0-bandbredd upp till 6 Gbps när den används med SATA 3.0-kompatibla enheter.

Dess låga men tåliga profil och den flexibla designen förbättrar luftflödet och minskar oredan i ditt datorchassi och bidrar till att hålla chassit rent och svalt.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Installera seriella ATA-hårddiskar och DVD-spelare i chassi med liten formfaktor
- Servrar och underlagringssystem
- Avancerade enhetsinstallationer på arbetsstationer
- Anslutningar till uppsättningar av SATA-enheter

Funktioner

- Fullt stöd av SATA 3.0 6 Gbps bandbredd

- Kompatibel med både 3,5"- och 2,5"-SATA-hårddiskar
- Ger 45 cm kabellängd

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride

Prestanda

Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
-------------------	-------------------

Kontakt(er)

Connector A	1 - SATA (7-stifts, data)
Connector B	1 - SATA (7-stifts, data)

Miljö

Drifttemperatur	20°C to 80°C (68°F to 176°F)
Förvaringstemperatur	24°C to 25°C (75.2°F to 77°F)
Luftfuktighet	50% relative humidity

Utseende

Färg	Röd
Kabellängd	18.0 in [457.2 mm]
Produktlängd	18.0 in [45.7 cm]
Produktbredd	0.6 in [1.4 cm]
Produkthöjd	0.2 in [0.6 cm]
Produktvikt	0.5 oz [14.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	4.5 in [11.4 cm]
Paketets bredd	8.5 in [21.6 cm]

Paketets höjd 0.5 in [1.3 cm]

Fraktvikt (förpackning) 0.8 oz [22.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 45 cm SATA seriell ATA-kabel

Warranty
Information

Warranty Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.