

45cm SATA naar Haakse SATA Kabel naar Links - F/F

Productcode: SATA18LA1



De SATA18LA1 Linkshoekige (90°) SATA-kabel beschikt over een standaard (rechte) SATA-contactdoos en een linkshoekige SATA-contactdoos. Hierdoor wordt een eenvoudige verbinding van 45 cm met een seriële ATA-drive met volledige SATA 3.0-bandbreedteondersteuning van maximaal 6 Gpbs mogelijk gemaakt, als de kabel wordt gebruikt met SATA 3.0-compatibele drives.

Met de linkshoekige SATA-verbinding kunt u uw seriële ATA harde schijf in moeilijk bereikbare of nauwe plekken inpluggen. Dankzij het vlakke, flexibele design van de kabel wordt de luchtstroom verbeterd en is de warmte in de computerbehuizing minder, waardoor deze schoon en koel blijft.

Deze SATA-kabel 45 cm is uitsluitend vervaardigd van kwalitatief hoogwaardig materiaal en ontworpen voor optimale performance en betrouwbaarheid en wordt gedekt door onze levenslange garantie.

Als alternatief biedt StarTech.com ook een rechtshoekige SATA-kabel (SATA18RA1) van 45 cm, die net zo eenvoudig te installeren is als de linkshoekige SATA-kabel, maar waardoor de kabel via de andere kant op de SATA-drive kan worden aangesloten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Installatie van seriële ATA harde schijven en DVD-drives in kleine vormfactor computerbehuizingen
- Voor toepassing in servers en opslagsystemen
- Voor installatie van schijven in hoogwaardige werkstations

- Voor het aansluiten van SATA-opslagarrays

Eigenschappen

- 1x SATA-connector
- 1x linkshoekige/90° SATA-connector
- Ondersteunt de volle SATA 3.0 bandbreedte van 6 Gbit/s
- Compatibel met SATA harde schijven van zowel 3,5" als 2,5"
- 45 cm lange kabel

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride

Prestaties

Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
------------------	-------------------

Connector(en)

Connector A	SATA (7-polig, data)
Connector B	SATA (7-polig, data)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	20°C to 80°C (68°F to 176°F)
Opslagtemperatuur	24°C to 25°C (75.2°F to 77°F)
Vochtigheid	50% relative humidity

Fysieke eigenschappen

Kleur	Rood
Stijl connector	Recht naar haaks links
Kabellengte	18.0 in [45.7 cm]
Lengte product	18.0 in [45.7 cm]



Breedte product	0.6 in [14.0 mm]
Hoogte product	0.2 in [6.2 mm]
Gewicht product	0.5 oz [14.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	5.0 in [12.8 cm]
Package Width	8.6 in [22.0 cm]
Package Height	0.6 in [15.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	0.7 oz [19.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	45cm SATA naar Haakse SATA Kabel naar Links - F/F
-------------	---

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

