


## 45 cm SATA naar SATA Serial ATA Kabel met Rechte Hoek

Productcode: SATA18RA1



De SATA18RA1 rechtshoekige (90°) SATA-kabel beschikt over een standaard (rechte) SATA-contactdoos en een rechtshoekige SATA-contactdoos. Hierdoor wordt een eenvoudige verbinding van 45 cm met een seriële ATA-drive met volledige SATA 3.0-bandbreedteondersteuning van maximaal 6 Gpbs mogelijk gemaakt, als de kabel wordt gebruikt met SATA 3.0-compatibele drives.

Met de rechtshoekige SATA-verbinding kunt u uw seriële ATA harde schijf in moeilijk bereikbare of nauwe plekken inpluggen. Dankzij het vlakke, flexibele design van de kabel wordt de luchtstroom verbeterd en is de warboel in de computerbehuizing minder, waardoor deze schoon en koel blijft.

Deze SATA-kabel 45 cm is uitsluitend vervaardigd van kwalitatief hoogwaardig materiaal en ontworpen voor optimale performance en betrouwbaarheid en wordt gedekt door onze levenslange garantie.

Als alternatief biedt StarTech.com ook een linkshoekige SATA-kabel (SATA18LA1) van 45 cm, die net zo eenvoudig te installeren is als de rechtshoekige SATA-kabel, maar waardoor de kabel via de andere kant op de SATA-drive kan worden aangesloten.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Installatie van seriële ATA harde schijven en DVD-drives in kleine vormfactor computerbehuizingen
- Voor toepassing in servers en opslagsystemen
- Voor installatie van schijven in hoogwaardige werkstations

- Voor het aansluiten van SATA-opslagarrays

## Eigenschappen

- 1x SATA-connector
- 1x rechtshoekige/90° SATA-connector
- Compatibel met SATA harde schijven van zowel 3,5" als 2,5"
- Ondersteunt de volle SATA 3.0 bandbreedte van 6 Gbit/s
- 45 cm lange kabel

---

### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride

---

### Prestaties

Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
------------------	-------------------

---

### Connector(en)

Connector A	SATA (7-polig, data)
Connector B	SATA (7-polig, data)

---

### Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	20°C to 80°C (68°F to 176°F)
Opslagtemperatuur	24°C to 25°C (75.2°F to 77°F)
Vochtigheid	50% relative humidity

---

### Fysieke eigenschappen

Kleur	Rood
Stijl connector	Recht naar haaks rechts
Kabellengte	18.0 in [45.7 cm]



Lengte product	18.0 in [45.7 cm]
Breedte product	0.0 in [0.0 mm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 mm]
Gewicht product	0.5 oz [14.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	5.0 in [12.8 cm]
Package Width	8.6 in [22.0 cm]
Package Height	0.0 in [0.6 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	0.7 oz [19.0 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	18in SATA to Right Angle SATA Serial ATA Cable
-------------	--

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

