


15 cm Haakse SATA naar SATA Serial ATA Kabel naar Rechts

Productcode: SATA6RA1



De SATA6RA1 rechtshoekige (90°) SATA-kabel beschikt over een standaard (rechte) SATA-contactdoos en een rechtshoekige SATA-contactdoos. Hierdoor wordt een eenvoudige verbinding van 15 cm met een seriële ATA-drive met volledige SATA 3.0-bandbreedteondersteuning van maximaal 6 Gpbs mogelijk gemaakt, als de kabel wordt gebruikt met SATA 3.0-compatibele drives.

Met de rechtshoekige SATA-verbinding kunt u uw seriële ATA harde schijf in moeilijk bereikbare of nauwe plekken inpluggen. Dankzij het vlakke, flexibele design van de kabel wordt de luchtstroom verbeterd en is de warboel in de computerbehuizing minder, waardoor deze schoon en koel blijft.

Als alternatief biedt StarTech.com ook een linkshoekige SATA-kabel (SATA6LA1) van 15 cm, die net zo eenvoudig te installeren is als de rechtshoekige SATA-kabel, maar waardoor de kabel via de andere kant op de SATA-drive kan worden aangesloten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Installatie van seriële ATA harde schijven en DVD-drives in kleine vormfactor computerbehuizingen
- Voor toepassing in servers en opslagsystemen
- Voor installatie van schijven in hoogwaardige werkstations

- Voor het aansluiten van SATA-opslagarrays

Eigenschappen

- 1x SATA-connector
- 1x rechtshoekige/90° SATA-connector
- Ondersteunt de volle SATA 3.0 bandbreedte van 6 Gbit/s
- Compatibel met SATA harde schijven van zowel 3,5" als 2,5"
- 15 cm lange kabel

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	7
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
------------------	-------------------

Connector(en)

Connector A	1 - SATA (7-polig, data)
Connector B	1 - SATA (7-polig, data)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	20°C ~ 80°C (68°F ~ 176°F)
Opslagtemperatuur	23°C ~ 25°C (73°F ~ 77°F)
Vochtigheid	40% - 60%

Fysieke eigenschappen

Kleur	Rood
Stijl connector	Recht naar haaks rechts

Draaddikte	26 AWG (0.404 mm)
Kabellengte	6.0 in [152.4 mm]
Lengte product	6.0 in [15.2 cm]
Breedte product	0.6 in [1.5 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.5 cm]
Gewicht product	0.2 oz [6.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.7 in [14.5 cm]
Package Width	5.0 in [12.6 cm]
Package Height	0.7 in [1.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	0.4 oz [10.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 15 cm Haakse SATA naar SATA Serial ATA Kabel naar Rechts
-------------	--

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.