


## 15 cm 4-stifts LP4 till SATA-strömkabeladapter

Produkt ID: SATAPOWADAP



Den här 15 cm 4 pin LP4 till SATA strömkabeladaptern har en 4 pin LP4 hankontakt och en honkontakt för SATA-ström vilket gör det möjligt att strömförsörja en seriell ATA-hårddisk från en konventionell LP4-anslutning vilket i sin tur gör att du inte behöver uppgradera datorns strömkälla för kompatibilitet med SATA-hårddisken.

Denna LP4 till SATA-adapter täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Perfekt för stationära datorer eller servrar som använder seriella ATA-hårddiskar

### Funktioner

- Ger 15 cm i kabellängd
  - Ansluter en seriell ATA-hårddisk till en intern standardströmkontakt - SATA (15 stift) till 4 stifts Molex (LP4)
  - Ger din seriella ATA hårddisk ström genom en standard Molex-kontakt från din strömkälla
  - Kompatibel med seriell standard-ATA 3.0
-

## Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride

## Kontakt(er)

Connector A	LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power)
Connector B	SATA-ström (15-stifts)

## Miljö

Drifttemperatur	20°C to 80°C (68°F to 176°F)
Förvaringstemperatur	24°C to 25°C (75.2°F to 77°F)
Luftfuktighet	40%-60%

## Utseende

Kontakttyp	Rak
Kabellängd	6.0 in [15.2 cm]
Produktlängd	6.3 in [16.0 cm]
Produktbredd	0.0 in [0.0 mm]
Produkthöjd	0.0 in [0.0 mm]
Produktvikt	0.5 oz [13.0 g]

## Förpackning

Package Length	5.0 in [12.8 cm]
Package Width	8.6 in [22.0 cm]
Package Height	0.0 in [0.6 mm]
Fraktvikt (förpackning)	0.6 oz [17.0 g]

## Vad det är i lådan

Ingår i paketet	15 cm LP4 hane till SATA strömadapter
-----------------	---------------------------------------

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.