

2.5 SATA schijf hot swap bay voor 3.5" bay - anti-vibratie

Productcode: SATBP125VP



Vergroot de opslagcapaciteiten van uw server of pc, terwijl u uw data beschermt, met deze 2,5 inch hot-swap bay voor SATA-schijven.

Verander de 3,5 inch front bay van uw desktopcomputer of server in een hot-swap bay voor 2,5 inch SATA SSD's/HDD's. Dit mobile rack is ideaal voor IT-professionals, zoals systeembeheerders of computergebruikers, voor het snel swappen, vervangen, verwijderen of transporteren van schijven tussen verschillende systemen en locaties. Het bespaart waardevolle tijd overal waar opslagschijven regelmatig moeten worden vervangen of verwijderd, zoals in serverruimtes en datacenters.

De 2,5 inch hot-swap bay voor SATA-schijven is voorzien van een beschermende backplane met een duurzame aluminium behuizing, die voor een goede luchtstroom en warmteafvoer zorgt. Hij heeft vier antitrillingsbumpers om uw schijf tegen schade door trilling te beschermen. Om uw data te beschermen, kunt u de drive bay deur vergrendelen om toegang tot uw gegevens door onbevoegden te voorkomen.

Om de snelheid en prestatie van uw schijven te maximaliseren, ondersteunt het mobiele rack SATA I, II en III voor dataoverdrachtsnelheden tot 6 Gbps in combinatie met een compatibele controller.

De SATBP125VP wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Hot-swap schijven in serverruimtes en datacentra
- Bescherm uw schijf tegen externe omgevingstrillingen
- Back-up, herstel en archivering van data
- Bouw of upgrade computersystemen
- Ideaal voor overheid, onderwijs, medische en militaire organisaties

Eigenschappen

- Hotswap schijven tussen systemen, met een 2,5 inch SATA schijf in een 3,5 inch front bay
- Vier antitrillingsbumpers biedt bescherming tegen trillingen en beschermen zo uw data
- Vergrendelbare, veilige harde-schijf toegangsklep
- Ondersteunt één 2,5 inch SATA SSD/HDD met een schijfhoogte van 5 tot 15 mm
- Ondersteunt SATA I, II en III met datatransmissiesnelheden tot 6 Gbps
- Duurzame aluminium constructie
- Ventilerend voor optimale warmteafvoer
- NSS-connector biedt een insertion rating van 50.000+ voor een langdurige prestatie

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Vergrendeling	Ja
Interface	SATA
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in

	Schijftype	SATA
	Schijfinstallatie	Verwijderbaar
	Aantal 2,5 inch bays	1
Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	6 Gbit/s
	Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
	Port-multiplier	Nee
	Hot-swappable	Ja
	Aantal plaatsingen	50.000
Connector(en)		
	Schijfaansluitingen	1 - SFF-8482 (29-polig, data & voeding, interne SAS)
	Hostaansluitingen	1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Software		
	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Indicatoren		
	LED-indicatoren	1 - Schijf voeding en activiteit
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Vochtigheid	0% tot 95% (niet-condenserend) bij 25 °C
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Aluminium en kunststof
	Max. schijfhoogte	0.6 in [15 mm]
	Lengte product	5.3 in [13.5 cm]

Breedte product	4.0 in [10.2 cm]
Hoogte product	1.0 in [2.5 cm]
Gewicht product	10.9 oz [310.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.7 in [16.9 cm]
Package Width	4.9 in [12.4 cm]
Package Height	2.0 in [5.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	15.1 oz [429.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Mobiel hotswap frame 1 - Schijflade 2 - Sleuteltjes 1 - SATA-datakabel 4 - schijfmontageschroeven 4 - montageschroeven voor mobile rack 1 - verkorte handleiding
-------------	--

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.