

Dockningsstation för SATA-hårddisk-duplikator - eSATA USB

Produkt ID: SATDOCK22RE



Med SATDOCK22RE USB och eSATA-dockningsstation för hårddiskduplikator kan du duplicera/kлона befintliga hårddiskar utan att använda ett värddatorsystem. Den kan även kopplas till ett datorsystem och användas som extern hårddiskdocks.

Som hårddiskduplikator kan du skapa en exakt 1 till 1 sektorklon från en hårddisk till en annan, inklusive partition- och startsektorinformation, med en hastighet på 72 MB/sekund – vilket säkerställer fullständig data och konsekvens vid känsliga operationer som dataåterställning.

Som extern hårddiskdocks stödjer duplikatorn/dockningsstationen plug-and-play-installation och ansluts till datorn via USB 2.0 eller eSATA, vilket ger dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps respektive 3 Gbps, från hårddiskarna till ditt datorsystem. Enheter med hög kapacitet (testad med upp till 4 TB 3,5"- och 1 TB 2,5"-enheter per fack) kan användas för att förbättra datorns lagrings/kopieringsmöjligheter.

Att inte behöva installera hårddiskar i ett kabinett eller system för hårddiskbrickor gör installationen snabb – en perfekt lösning för situationer när man måste växla mellan flera hårddiskar. Detta tillsammans med att det inte behövs några särskilda program eller drivrutiner ger en smidig och mångsidig lagringslösning. Värdet på dockningsstationen kan höjas med en adapter för anslutning mellan SATA- och IDE-hårddiskar (SAT2IDEADP) som gör så att du kan använda en 2,5"- eller 3,5"-IDE-hårddisk i ett fack för SATA-hårddiskar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

- Disksektor-spegling/kloning för att skapa en exakt kopia av källdisken på en annan hårddisk.
- Skapa identiska säkerhetskopior när det är av yttersta vikt att datan är komplett, som till exempel vid dataåterställning och rättsapplikationer.
- Perfekt för tekniker som behöver åtkomst till hårddiskar för säkerhetskopiering/återställning eller som regelbundet växlar mellan olika hårddiskar.
- Snabb dataåtkomst från en hårddisk utan att behöva installera den i chassit eller i ett kabinett.

Funktioner

- Fristående sektor till sektorkopiering, inklusive HPA
- LED-förloppsindikator som visar dupliceringsstatus
- Knappväxling mellan hårddiskduplikatorläge och dockningsstationsläge
- Patenterade utmatningsknappar för varje hårddisk
- Ett enda höghastighets eSATA-värdgränssnitt med överföringshastigheter upp till 3 Gbps
- Stöd för hårddiskar (HDD) eller solid state-enheter (SDD) med 2,5 eller 3,5 tums formfaktor
- Stödjer SATA revision 1.0/2.0 (SATA 150/300) kapacitet för hårddiskar upp till 2,0 TB
- USB 2.0 värdgränssnitt med överföringshastigheter på upp till 480 Mbps
- Kompakt, stationär formfaktor
- Kompatibel med hotswap och plug-and-play

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	USB 2.0 & eSATA
Antal enheter	2
Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in

	Enhetstyp	SATA
	Chipset-ID	JMicron - JMB352U
Prestanda	Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
		SATA II (3 Gbps)
	Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med upp till 4 TB 5400 RPM-hårddiskar per fack (totalt 8 TB) och 1 TB 5400 RPM 2,5"-hårddiskar (totalt 2 TB)
	Inläkningshastighet	15,000 cycles
Kontakt(er)	Enhetskontakter	2 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
	Värdkontakter	1 - eSATA (7-stifts, data)
		1 - USB B (4-stifts)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Vid duplicering måste målenheten ha lika stor eller större kapacitet än ursprungsenhetsen.
		<p>Om källenhetsen har en EISA-partition (Extended Industry Standard Architecture) måste den tas bort före kopiering.<p>eSATA-drift med två hårddiskar installerade kräver en eSATA-värdkontroller med stöd för port-multiplicering.
Indikatorer	LED-indikatorer	2 - Hårddiskstatus (blå – hårddisk inaktiverad, röd ingen hårddisk har upptäckts, blinkande röd – aktivitet)
		1 - Strömindikator (blå)
		1 - Förloppsindikator (blå)
		1 - Lägesindikator (blå – JBOD, röd – duplicering)

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	110V-240V AC
Utspanning	12/5V DC
Utström	3A
Strömförbrukning	36

Miljö

Drifttemperatur	5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Luftfuktighet	8~90 % RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Av plast
Produktlängd	5.8 in [14.7 cm]
Produktbredd	5.2 in [13.2 cm]
Produkthöjd	2.8 in [7 cm]
Produktvikt	19.3 oz [547 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	7.3 in [18.5 cm]
Package Width	4.7 in [12 cm]
Paketets höjd	8.3 in [21 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.8 lb [0.8 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - SATA HDD-dockningsstation för hårddiskduplikator
	1 - USB 2.0-kabel

1 - eSATA-kabel

3 - Strömkabel (NA/BG/EU)

1 - Universell strömadapter

1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.