

Docking station per disco rigido esterno USB a SATA per HDD SATA 2,5"

ID prodotto: SATDOCK25U



La docking station per disco rigido SATDOCK25U offre un accesso completo e istantaneo a dischi rigidi SATA 2,5" (SATA, SATA II, SATA III) o unità a stato solido senza dover montare il disco nel computer o installarlo in una enclosure!

Questo dock per HDD altamente compatto offre la portabilità necessaria per aggiungere in modo semplice capacità di archiviazione esterna praticamente a qualsiasi computer dotato di porta USB e rappresenta un sicuro vantaggio per la connessione di dischi rigidi (scoperti) esterni anche in sistemi portatili. Inoltre, il design con fattore di forma di piccole dimensioni richiede un ingombro minimo sulla scrivania o sul piano di lavoro. È possibile utilizzare unità di capacità elevate (testate fino a 1 TB) per migliorare notevolmente le capacità di archiviazione e backup del computer.

Basta inserire un disco rigido SATA 2,5" o SSD nel dock, quindi connetterlo al computer host mediante la porta USB 2.0. Per disinstallare o sostituire il disco rigido, disconnettere semplicemente il cavo USB e rimuovere il disco dal dock!

Oltre a fornire un metodo rapido e pratico per accedere o recuperare dati da un disco 2,5" portatile, il dock è totalmente alimentato via USB, senza bisogno di un alimentatore. Il dock per HDD supporta l'installazione plug-and-play dei dischi sulla maggior parte dei sistemi operativi, con velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps: una conveniente alternativa alle enclosure per dischi rigidi esterni, con cui è possibile risparmiare il tempo richiesto per preparare il disco a un'installazione convenzionale.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Per accedere rapidamente a dischi 2,5" di ricambio o rimossi da cui recuperare dati
- Per i tecnici specializzati in ripristino dati che devono accedere rapidamente ai dischi per l'imaging
- Per un rapido backup dei dati su un disco di archiviazione esterno
- Per i tecnici che eseguono test o benchmark su differenti dischi rigidi e che necessitano di passare rapidamente da uno all'altro

## Caratteristiche

- Interfaccia host conforme a USB 2.0 a elevata velocità, con supporto per velocità di trasferimento fino a 480 Mbps
- Alimentata direttamente dalla porta USB
- LED di stato batteria/attività
- Supporto rotante incorporato
- Compatibile con unità SATA revisione 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
- Supporta dischi rigidi (HDD) o unità a stato solido (SSD) con fattori di forma 2,5"

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ventola/e	No
Interfaccia	USB 2.0
Numero di unità	1
Dimensioni unità	2.5in
Tipo unità	SATA
ID chipset	JMicron - JM20329

---

### Prestazioni

Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Supporto UASP	No



	Capacità max unità	Attualmente testato con dischi rigidi fino a 1 TB 5400 RPM
<hr/>		
Connettore/i	Connettori unità	Presca SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
	Connettori host	USB mini-B (5 pin)
<hr/>		
Software	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
<hr/>		
Indicatori	Indicatori LED	Blu - Fisso per alimentazione, lampeggiante per attività
<hr/>		
Ambientale	Temperatura d'esercizio	5°C to 80°C (41°F to 176°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Umidità	90% RH
<hr/>		
Caratteristiche fisiche	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Plastica
	Altezza max unità	0.4 in [9.5 mm]
	Lunghezza prodotto	3.2 in [82.0 mm]
	Larghezza prodotto	1.0 in [25.0 mm]
	Altezza prodotto	1.4 in [36.0 mm]
	Peso prodotto	1.1 oz [30.0 g]
<hr/>		
Informazioni confezione	Package Length	5.7 in [14.4 cm]
	Package Width	6.8 in [17.2 cm]



Package Height 1.3 in [32.0 mm]

Peso spedizione (confezione) 4.4 oz [126.0 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione

Dock disco rigido SATA 2,5"

Cavo Y sdoppiatore da USB 2x A a mini B ca. 4,5 m

Manuale

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

