

USB till dockningsstation för extern SATA-hårddisk för 2,5" SATA HDD

Produkt ID: SATDOCK25U



Dockningsstationen SATDOCK25U för USB-hårddiskar ger fullständig, ögonblicklig åtkomst till alla 2,5" SATA- (SATA, SATA II, SATA III) hårddiskar eller solid state-enheter, utan att du behöver installera enheten i datorn eller installera den i ett externt kabinett.

Denna mycket kompakta HDD-dockningsstation erbjuder den bärbarhet som behövs för att enkelt lägga till externt lagringsutrymme till praktiskt taget alla USB-kompatibla datorer, vilket gör den till en självklar fördel när det gäller att ansluta externa hårddiskar (utan tillbehör) även i mobila datorsystem. Dessutom kräver dess lilla formfaktor minimalt med utrymme på ett skrivbord eller en arbetsbänk. Enheter med hög kapacitet (testad med upp till 1 TB) kan användas för att förbättra datorns lagrings/säkerhetskopieringsmöjligheter.

Placera en 2,5 tums SATA-hårddisk eller SSD i dockningsstationen, anslut den sedan till en värddator via en USB 2.0. För att avinstallera eller byta hårddisk, koppla ifrån USB-kabeln och ta bort enheten från dockningsstationen.

Utöver att tillhandahålla ett snabbt och bekvämt sätt för att få åtkomst till eller återställa data från en bärbar 2,5 tums hårddisk strömförsörjs dockningsstationen via USB:n, så ingen strömadapter behövs. HDD-dockningsstationen stödjer hårddiskinstallation med plug-and-play på de flesta operativsystem och ger dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps – ett smidigt alternativ till externa hårddiskabinett som sparar in tiden som krävs för att förbereda hårddisken på vanligt sätt.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Smidig åtkomst till reservenheter eller borttagna 2,5 tums enheter för att hämta data

- För dataåterställningsspecialister som snabbt behöver komma åt enheter för säkerhetskopiering
- Säkerhetskopiera data snabbt till en extern hårddisk för arkivering
- Tekniker som regelbundet testat eller utvärderat olika hårddiskar och behöver byta mellan dem

Funktioner

- Kompatibel med höghastighets USB 2.0-värdgränssnitt med stöd för överföringshastigheter på upp till 480 Mbps
- Strömförses direkt från USB-porten
- Ström/aktivitet LED
- Inbyggt roterande stativ
- Kompatibel med SATA revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps) -hårddiskar
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel
- Stöd för hårddiskar (HDD) eller solid state-enheter (SDD) med 2,5 tums formfaktor

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Fläkt(ar)	Nej
Gränssnitt	USB 2.0
Antal enheter	1
Enhetsstorlek	2.5in
Enhetsstyp	SATA
Chipset-ID	JMicron - JM20329

Prestanda

Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
UASP-stöd	Nej
Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med upp till 1 TB 5400 RPM-hårddiskar



Kontakt(er)	Enhetskontakter	SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
	Värdkontakter	USB Mini-B (5-stifts)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Indikatorer	LED-indikatorer	Blå – fast för ström, blinkande för aktivitet
Miljö	Drifttemperatur	5°C to 80°C (41°F to 176°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Luftfuktighet	90% RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Av plast
	Maximal enhetshöjd	0.4 in [9.5 mm]
	Produktlängd	3.2 in [82.0 mm]
	Produktbredd	1.0 in [25.0 mm]
	Produkthöjd	1.4 in [36.0 mm]
	Produktvikt	1.1 oz [30.0 g]
Förpackning	Package Length	5.7 in [14.4 cm]
	Package Width	6.8 in [17.2 cm]
	Package Height	1.3 in [32.0 mm]
	Fraktvikt (förpackning)	4.4 oz [126.0 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	2,5 tum dockningsstation för SATA-hårddisk

Y-kabel USB mini-B

Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

