

## USB 3.0 SATA harde-schijfduplicator- en wisserdock - Standalone 2,5/3,5 HDD- en SSD-wisser en -kloner

Productcode: SATDOCK2REU3



Met de SATDOCK2REU3 USB3.0 standalone duplicator- en wisserdock kunt u uw 2,5/3,5 inch SATA HDD's of SSD's via SuperSpeed USB 3.0 aansluiten en, indien nodig, schijven uitwisselen. Het dock fungeert ook als een standalone schijfduplicator en -wisser – een efficiënte en veelzijdige oplossing voor het beheer van externe schijven.

De SATDOCK22EU3 biedt standalone sectorgewijze harde-schijfduplicatie, heeft een geïntegreerde LED-voortgangsbalk en ondersteunt single-pass overschrijven voor twee schijven en is daardoor een gebruikersvriendelijke complete oplossing voor elke applicatie waarbij harde schijven moeten worden gedupliceerd of gewist.

Dit HDD/SSD docking station ondersteunt SATA I/II/III en schijven met grote capaciteit (getest tot 4 TB), is compatibel met bijna elke SATA harde schijf en biedt een grotere opslag-/back-up capaciteit voor uw computer.

Breid de mogelijkheden van dit harde-schijf-docking station nog verder uit met onze SATA-naar-IDE-harde-schijfadapter (SAT2IDEADP), waarmee u elke 2,5 of 3,5 inch IDE harde schijf gemakkelijk in een SATA harde-schijf-dock kunt steken.

De SATDOCK2REU3 wordt gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

## Toepassingen

- Systeembeheerders die snel toegang moeten hebben tot schijven voor beeldvorming
- Data-archivering
- Voor technici die regelmatig verschillende harde schijven testen en deze snel moeten kunnen verwisselen
- Forensische onderzoekers die een image/kloon op sectorbasis moeten kunnen maken voor een exacte kopie van de ene schijf naar een andere.
- Professionals die identieke back-ups moeten maken als data-integriteit van cruciaal belang is, zoals bij data recovery.
- Klonen van harde schijven met verborgen partities die sommige andere software-schijfkloonprogramma's wellicht overslaan
- IT-beheerders die snel een schijf willen wissen en op andere applicaties willen voorbereiden
- Dataherstelspecialisten die snel toegang moeten hebben tot schijven om data te herstellen/terug te halen

## Eigenschappen

- Ondersteunt zowel 2,5 inch als 3,5 inch formfactor SATA harde schijven (HDD) en solid-state drives (SSD)
- Standalone sectorgewijze harde-schijfduplicatie
- Wissen met standalone single-pass overschrijven
- SuperSpeed USB 3.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- High-speed USB 2.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- Ondersteunt met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Plug-and-play en hot-swappable
- Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
- Geïntegreerde LED-voortgangsbalk

---

### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Interface	USB 3.0

Aantal stations	2
Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Verwijderbaar
Chipsetcode	Prolific - PL2775

---

#### Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	3 Gbit/s
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s SATA II (3 Gbps)
Duplication Speed	11GBpm
Wismodi	1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
Duplication Modes	Sector by Sector (Whole Drive)
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 4 TB 7200 RPM 3,5 inch harde schijven en 1 TB 7200 RPM 2,5 inch harde schijven

---

#### Connector(en)

Schijfaansluitingen	SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Hostaansluitingen	USB Type-B (9-polig) USB 3.0

---

#### Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

---

#### Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	De doelschijf moet ten minste dezelfde capaciteit hebben als de bronschijf
---------	--

---

#### Indicatoren

LED-indicatoren	Koppeling / 25% Voeding / 50%
-----------------	----------------------------------



HDD1 / 75%

HDD2 / 100%

---

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	1.2A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	3000mA
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	36

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 85°C (32°F to 185°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 95°C (14°F to 203°F)
Vochtigheid	5-90%

---

Fysieke eigenschappen

Lengte product	5.0 in [12.8 cm]
Breedte product	4.1 in [10.3 cm]
Hoogte product	2.4 in [62 mm]
Gewicht product	15.0 oz [424 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	7.7 in [19.5 cm]
Package Width	6.5 in [16.5 cm]



Package Height	5.1 in [13 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	31.2 oz [885 g]

---

Wat wordt er  
meegeleverd

Meegeleverd	Docking Station
	USB 3.0-kabel
	Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en Nieuw-Zeeland.
	Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

