

eSATA USB naar SATA Extern Docking Station voor 2,5 of 3,5 inch Harde Schijven

Productcode: SATDOCK2UEEU



Dit dubbele SATA Docking Station biedt snelle, gemakkelijke toegang tot 2,5 inch of 3,5 inch SATA (SATA, SATA II, SATA III) harde schijven of solid state drives via USB of eSATA zonder hiervoor een computerbehuizing te hoeven openen of harde schijven in een behuizing te hoeven monteren.

SATDOCK2UEEU ondersteunt een of twee schijven (getest met schijven tot 4TB 3,5" en 1TB 2,5" per bay) en kan worden aangesloten op een computer via USB 2.0 of eSATA – vervolgens is het gewoon een kwestie van het plaatsen van de gewenste 2,5 inch of 3,5 inch SATA-schijven (of een combinatie van beide) in een van de twee (of beide) sleuven van het docking station voor directe toegang.

Het docking station ondersteunt plug-and-play-installatie op de meeste besturingssystemen, waardoor het een perfecte oplossing is voor data recovery, het maken van images, het testen van software, of in elke omgeving waar snel toegang nodig is tot enorme hoeveelheden gegevens (niet-geïnstalleerde of gearchiveerde harde schijven e.d.). SATDOCK2UEEU is uitgevoerd in een kleine vormfactor die minimale ruimte inneemt op het bureau bij een permanente verbinding met een computer, maar ook genoeg vrije ruimte overlaat voor een optimale afvoer van gegenereerde warmte.

SATDOCK2UEEU ondersteunt alle 2.5 inch of 3,5 inch SATA-schijven en overdrachtsnelheden tot 1,5 Gbit/s (via eSATA) en 480 Mbit/s (via USB 2.0) tussen computer en docking station - voor moeiteloze gegevensopslag of back-ups en probleemloze gegevensoverdracht.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Snelle toegang tot gegevens op verwijderbare 2,5/3,5 inch harde schijven
- Snel toegang tot harde schijven voor het maken van images voor mensen die werken op het gebied van gegevensherstel
- Snel back-up maken van gegevens op een externe harde schijf ter archivering
- Voor technici die regelmatig verschillende harde schijven testen en deze snel moeten kunnen verwisselen
- Gegevensoverdracht van de ene harde schijf naar de andere in hetzelfde docking station

Eigenschappen

- Dubbele insteeksleuven aan de bovenkant met deurtjes
- Gepatenteerd uitwerpmechanisme voor elke schijf
- Aan/uit-knop met geïntegreerde LED-indicator voor voeding / activiteit voor elke schijf
- Twee eSATA-aansluitingen (voldoen aan SATA versie 1) met overdrachtsnelheden tot 1,5 Gbit/s
- High-speed USB 2.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- Compatibel met SATA harde schijven versie 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Ondersteunt harde schijven (HDD) en solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 of 3,5 inch
- Plug-and-play en hot-swappable
- Compact bureaumodel

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Interface	USB 2.0 & eSATA

	Aantal stations	2
	Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
	Schijftype	SATA
Prestaties	Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
	UASP ondersteuning	Nee
	Type en snelheid	SATA II (3 Gbps)
	Max. schijfcapaciteit	Tot nu toe getest met 3,5 inch harde schijven met 5400 rpm tot 4 TB (totaal 8 TB) en 2,5 inch harde schijven met 5400 rpm tot 1 TB (totaal 2 MB)
Connector(en)	Schijfaansluitingen	2 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
	Hostaansluitingen	2 - eSATA (7-polig, data) 1 - USB B (4-polig)
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Indicatoren	LED-indicatoren	2 - Power/Activiteit
Voeding	Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	115V-230V AC
	Uitgangsspanning	12/5V DC
	Uitgangsstroom	3A
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Kunststof
	Lengte product	5.8 in [14.7 cm]

Breedte product	5.2 in [13.2 cm]
Hoogte product	2.8 in [7 cm]
Gewicht product	19.3 oz [547 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	7.3 in [18.5 cm]
Package Width	4.7 in [12 cm]
Package Height	8.3 in [21 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.8 lb [0.8 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - SATA harde schijf docking station
	2 - eSATA-kabel
	1 - USB-kabel
	1 - Voedingsadapter
	1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.