

## 4-bay eSATA USB 2.0 naar SATA Docking Station voor 2,5/3,5 inch Harde Schijven

Productcode: SATDOCK4U2E



Het SATDOCK4U2E 4-bay eSATA en USB 2.0 SATA Docking Station biedt handige en tijdbesparende opslag voor 2,5 inch en 3,5 inch SATA-harde schijven en solid state drives, waardoor er snel maximaal 4 schijven (getest met schijven tot 4TB 3,5" en 1TB 2,5" per bay) kunnen worden aangesloten op één of meer computers.

Twee SATA-schijven kunnen aan elkaar worden gekoppeld en aangesloten via twee USB 2.0-verbindingen (overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s), of elke schijf kan afzonderlijk worden aangesloten via een aparte eSATA-verbinding (tot 3 Gbit/s); zo kunt u een enkel docking station gebruiken vanaf meerdere computers, met toegang tot bepaalde schijven. Alle vier de schijven kunnen ook worden aangesloten op een enkele computer via meerdere kabels met een eigen toegekende bandbreedte.

Het USB 2.0 SATA docking station beschikt ook over twee ingebouwde ventilatoren van 60mm met variabele snelheid, die handmatig kunnen worden bijgesteld om elke schijf koel te houden, afhankelijk van de schijven en de gebruiksomgeving, of volledig uitgeschakeld. Verdubbel de waarde van dit docking station met behulp van een SATA-naar-IDE-adapter (SAT2IDEADP), waarmee u elke 2,5 of 3,5 inch IDE harde schijf kunt gebruiken in een sleuf van het SATA docking station.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Maak een centrale harde schijf-hub voor meerdere computers tegelijk
- Gebruikers die een docking station willen gebruiken op meerdere computers, maar niet steeds onderling kabels willen verwisselen

- IT-professionals die regelmatig moeten hot-swappen tussen meerdere SATA-schijven
- Systeembouwers die snel images moeten maken of gegevens moeten kopiëren voor veel schijven tegelijk
- Technici die toegang nodig hebben tot maximaal 4 verschillende schijven vanaf een enkel station

## Eigenschappen

- Biedt plaats aan vier SATA-schijven tegelijk in één docking station
- Meervoudige, onafhankelijke aansluitingen voor elke schijf
- Twee onder de schijven gemonteerde ventilatoren van 80mm met variabele snelheid (inclusief UIT)
- Ondersteunt harde schijven (HDD) en solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 of 3,5 inch
- Twee high-speed USB 2.0-aansluitingen met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- Vier high-speed eSATA-aansluitingen met overdrachtsnelheden tot 3 Gbit/s
- Gepatenteerd uitwerpmechanisme per knopdruk voor elk station
- Onafhankelijke stroomschakelaars voor elke schijf
- Extra, gemakkelijk toegankelijke ruimte tussen elke schijf
- Vier grote, stabiele voeten met anti-slip
- Plug-and-play en hot-swappable
- Compatibel met SATA harde schijven versie

---

### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Ja
Ventilatoren	60 mm
Interface	USB 2.0 & eSATA
Aantal stations	4
Schijfgrootte	2.5in / 3.5in

	Schijftype	SATA
	Chipsetcode	Initio - INIC-1610
<hr/>		
Prestaties		
	Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
	UASP ondersteuning	Nee
	Type en snelheid	SATA II (3 Gbps)
	Max. schijfcapaciteit	Tot nu toe getest met 3,5 inch harde schijven met 5400 rpm tot 4 TB (totaal 16 TB) en 2,5 inch harde schijven met 5400 rpm tot 1 TB (totaal 4 MB)
	Aantal plaatsingen	15, 000 cycles
<hr/>		
Connector(en)		
	Schijfaansluitingen	SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
	Hostaansluitingen	eSATA (7-polig, data)  USB B (4-polig)
<hr/>		
Software		
	Besturingssystemen	Windows 2000/ XP (32/64-bit)/ Server 2003 (32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista (32/64-bit)/ 7 (32/64-bit)/ 8 (32/64-bit), Mac OS 10.4/ 10.5/ 10.6/ 10.7/ 10.8, Linux
<hr/>		
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	Ten minste één USB- of eSATA-poort
<hr/>		
Indicatoren		
	LED-indicatoren	Activiteit (rood)  Power (blauw)
<hr/>		
Voeding		
	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter



Ingangsspanning	110V-240V AC
Ingangsstroom	2500mA
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	6.5A
Stekkertype	DIN

---

#### Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vochtigheid	8% - 90% rel. luchtvochtigheid

---

#### Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	11.4 in [29.0 cm]
Breedte product	6.8 in [17.3 cm]
Hoogte product	3.7 in [94.7 mm]
Gewicht product	2.3 lb [1.0 kg]

---

#### Verpakkingsinformatie

Package Length	13.4 in [34 cm]
Package Width	6.6 in [16.8 cm]
Package Height	8.4 in [21.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.0 lb [2.2 kg]

---

#### Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	4-bay docking station USB 2.0 Kabel
-------------	--



eSATA-kabel

Voedingskabel (NA/GB/EU)

Universele voedingsadapter

Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

