

4-bay eSATA USB 3.0 naar SATA docking station voor 2,5/3,5 inch harde schijven

Productcode: SATDOCK4U3E



Het SATDOCK4U3E 4-bay eSATA en USB 3.0 SATA Docking Station biedt handige en tijdbesparende opslag voor 2,5 inch en 3,5 inch SATA-harde schijven en solid state drives, waardoor er snel en gemakkelijk maximaal 4 SATA-schijven (getest met schijven tot 4TB 3,5" en 1TB 2,5" per bay) kunnen worden aangesloten op een computer via een enkele verbinding.

Het docking station beschikt over SuperSpeed USB 3.0-connectiviteit (ook compatibel met USB 2.0) met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s (10x sneller dan USB 2.0) of eSATA met port multiplier-functionaliteit (tot 3 Gbit/s), voor snelle connectiviteit naar alle vier de harde schijven tegelijk.

Het eSATA/USB 3.0 docking station beschikt ook over twee ingebouwde ventilatoren van 60mm met variabele snelheid, die handmatig kunnen worden bijgesteld om elke schijf koel te houden, afhankelijk van de schijven en de gebruiksomgeving, of volledig uitgeschakeld. Verdubbel de waarde van dit docking station met behulp van een SATA-naar-IDE-adapter (SAT2IDEADP), waarmee u elke 2,5 of 3,5 inch IDE harde schijf kunt gebruiken in een sleuf van het SATA docking station.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- IT-professionals die regelmatig moeten hot-swappen tussen meerdere SATA-schijven
- Systeembouwers die snel images moeten maken of gegevens moeten kopiëren voor veel schijven tegelijk
- Technici die toegang nodig hebben tot maximaal 4 verschillende schijven vanaf een enkel station

- Gebruikers die toegang willen tot meerdere externe schijven, maar slechts een beperkt aantal USB/eSATA-poorten ter beschikking hebben

Eigenschappen

- Biedt plaats aan vier SATA-schijven tegelijk in één docking station
- Twee onder de schijven gemonteerde ventilatoren van 80mm met variabele snelheid (inclusief UIT)
- Ondersteunt harde schijven (HDD) en solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 of 3,5 inch
- SuperSpeed USB 3.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- Achterwaarts compatibel met USB 2.0-systemen, klaar voor gebruik
- High-speed eSATA-aansluiting met port-multiplier-functionaliteit en overdrachtsnelheden tot 3 Gbit/s
- Gepatenteerd uitwerpmechanisme per knopdruk voor elk station
- Onafhankelijke stroomschakelaars voor elke harde schijf
- Extra, gemakkelijk toegankelijke ruimte tussen elke schijf
- Vier grote, stabiele voeten met anti-slip
- Plug-and-play en hot-swappable
- Compatibel met SATA harde schijven versie

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Ja
Ventilatoren	60 mm
Interface	USB 3.0 & eSATA
Aantal stations	4
Schijfgrootte	2.5in / 3.5in
Schijftype	SATA
Chipsetcode	JMicron - JM321

JMicron - JM539

Prestaties

Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Nee
Type en snelheid	SATA II (3 Gbps)
Max. schijfcapaciteit	Tot nu toe getest met 3,5 inch harde schijven met 5400 rpm tot 4 TB (totaal 16 TB) en 2,5 inch harde schijven met 5400 rpm tot 1 TB (totaal 4 MB)
Aantal plaatsingen	15, 000 cycles

Connector(en)

Schijfaansluitingen	SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Hostaansluitingen	USB Type-B (9-polig) USB 3.0 eSATA (7-polig, data)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB 2.0- of 3.0-poort of eSATA-poort
Notitie	Voor eSATA-verbindingen dient de computer Port Multiplier-functionaliteit te ondersteunen, daar anders slechts een van de harde schijven wordt gedetecteerd.

Indicatoren

LED-indicatoren	Power (blauw) Activiteit (rood)
-----------------	------------------------------------

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	110V-240V AC



Ingangsstroom	2.5
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	6.5A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	4-pin DIN

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vochtigheid	8% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	11.4 in [29.0 cm]
Breedte product	6.8 in [17.3 cm]
Hoogte product	3.7 in [94.7 mm]
Gewicht product	34.1 oz [966 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	13.4 in [34 cm]
Package Width	6.6 in [16.8 cm]
Package Height	8.4 in [21.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.5 lb [1.6 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	4-bay docking station
-------------	-----------------------



USB 3.0-kabel

eSATA-kabel

Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB
wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië en
Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en
Nieuw-Zeeland.

Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

