

eSATA USB 3.0 till dockningsstation med 4 fack för SATA-hårddiskar för 2,5/3,5 HDD

Produkt ID: SATDOCK4U3E



SATDOCK4U3E dockningsstation för SATA-hårddiskar med 4 fack, eSATA och USB 3.0 är en praktisk och tidssparande lagringslösning för 2,5" och 3,5" SATA-hårddiskar (HDD) och solid state-enheter (SSD) och låter upp till 4 SATA-enheter (testad med upp till 4 TB 3,5"- och 1 TB 2,5"-enheter) snabbt och enkelt anslutas till en värdator genom en enda anslutning.

Dockningsstationen för hårddiskar har en SuperSpeed USB 3.0-anslutning (även kompatibel med USB 2.0) med stöd för dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps (10x snabbare än USB 2.0) och en eSATA-anslutning med Port Multiplier (upp till 3 Gbps) som ger snabba anslutningar till alla 4 hårddiskar samtidigt.

Dockningsstationen för hårddiskar med eSATA/USB 3.0 SATA har även en inbyggd 60 mm fläkt som manuellt kan justeras för att hålla varje enhet sval beroende på enheterna och arbetsmiljön, eller stängas av helt. Dubblera värdet på dockningsstationen med en adapter för anslutning mellan SATA- och IDE-hårddiskar (SAT2IDEADP) som gör så att du kan använda en 2,5"- eller 3,5"-IDE-hårddisk i ett fack för SATA-hårddiskar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- IT-proffs som regelbundet behöver snabbväxla mellan flera SATA-hårddiskar
- Systembyggare som snabbt måste spegla eller kopiera data till flera hårddiskar på samma gång
- Tekniker som har behov av åtkomst till upp till 4 olika hårddiskar från en enda station

- Användare som vill få tillgång till flera externa enheter men har ett begränsat antal USB/eSATA-portar

Funktioner

- Kan ta upp till fyra SATA-hårddiskar samtidigt i en enda dockningsstation
- Dubbla 60 mm kylfläktar med hastighetskontroll (inklusive avstängning) monterade under hårddiskar
- Stöd för både 2,5 och 3,5 tums hårddiskar (HDD) och solid state-hårddiskar (SDD)
- SuperSpeed USB 3.0-kompatibelt värdgränssnitt med stöd för överföringshastigheter på upp till 5 Gbps
- Bakåtkompatibel med USB 2.0-system, på en gång
- Höghastighets-eSATA med Port Multiplier-värdgränssnitt och stöd för överföringshastigheter på upp till 3 Gbps
- Patenterade utmatningsknappar för varje hårddisk
- Oberoende strömbrytare för varje hårddisk
- Bredare mellanrum mellan varje hårddisk för smidigare åtkomst
- Fyra stora, stabila, halkfria bordsfötter
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel
- Kompatibel med SATA-hårddiskar revision 1/2/3

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Fläkt(ar)	Ja
Flaktar	60 mm
Gränssnitt	USB 3.0 & eSATA
Antal enheter	4
Enhetsstorlek	2.5in / 3.5in
Enhetstyp	SATA

Chipset-ID	JMicron - JM321
	JMicron - JM539

Prestanda

Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Nej
Typ och hastighet	SATA II (3 Gbps)
Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med upp till 4 TB 5400 RPM 3.5" hårddiskar per fack (totalt 16 TB) och 1 TB 5400 RPM 2,5"-hårddiskar (totalt 4 TB)
Inlänkingshastighet	15, 000 cycles

Kontakt(er)

Enhetskontakter	SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
Värdkontakter	eSATA (7-stifts, data)
	USB Type-B (9-stifts) USB 3.0

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Tillgänglig USB 2.0-, 3.0-port eller eSATA-port
Obs.	Vid eSATA-anlutningar måste värddatorn ha stöd för Port Multiplier, annars kommer bara en av hårddiskarna identifieras.

Indikatorer

LED-indikatorer	Ström (blå)
	Aktivitet (röd)

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	110V-240V AC
Inström	2.5



Utspänning	12V DC
Utström	6.5A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	4-pin DIN

Miljö

Drifttemperatur	5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Luftfuktighet	8% ~ 90% RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Av plast
Produktlängd	11.4 in [29.0 cm]
Produktbredd	6.8 in [17.3 cm]
Produkt höjd	3.7 in [94.7 mm]
Produktvikt	34.1 oz [966 g]

Förpackning

Package Length	13.4 in [34 cm]
Package Width	6.6 in [16.8 cm]
Package Height	8.4 in [21.3 cm]
Fraktvikt (förpackning)	3.5 lb [1.6 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	HDD-dockningsstation med fyra enhetsfack
	USB 3.0-kabel
	eSATA-kabel
	Universal strömadapter: endast redo för NA/EU/UK om



du köper i NA/EU/UK; endast redo för Australien och
Nya Zeeland om du köper i Australien eller Nya Zeeland.

Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

