

4-Bay Hard Drive Cloner en Wisser, Standalone 1:3 HDD/SSD Kloner/Copier/Earser, USB 3.0/eSATA naar SATA Docking Station, Hard Disk Duplicator en Secure Erase Dock, Toolless/Top-Loading Ontwerp

Productcode: SATDOCK4U3RE



Met de SATDOCK4U3RE USB 3.0 en eSATA 1-naar-3 Harde Schijf Duplicator Docking Station als stand-alone apparaat kunt u een enkele SATA harde schijf dupliceren/klonen naar maximaal drie andere SATA-schijven tegelijk. De duplicator kan ook functioneren als een gewone 4-bay harde schijf docking station door deze aan te sluiten op een computersysteem. Er kunnen schijven met hoge capaciteit (getest tot 4TB 3,5" en 1TB 2,5" per bay) worden gebruikt om de opslag/backup-mogelijkheden van uw computer zeer te verbeteren.

De duplicator / docking station biedt 1:3 sectorduplicatie, inclusief HPA, van een enkele SATA-schijf naar drie andere tegelijk (met snelheden tot 72 Mbit/s), wat u tijd en moeite kan besparen. Als een externe harde schijf docking kan het worden aangesloten op uw computer via USB 3.0 of eSATA met overdrachtsnelheden tot respectievelijk 5 Gbit/s of 3 Gbit/s van de harde schijven naar uw computer .

Biedt functies voor snel en veilig wissen en ondersteuning voor IDE harde schijven met behulp van de meegeleverde SATA-naar-IDE-adapter (SAT2IDEADP). Deze schijfwisser zorgt ervoor dat gegevens worden opgeschoond (veilig gewist), wat wordt vereist door overheidsinstanties en organisaties met strenge richtlijnen voor het verwijderen van gegevens. Opschonen ('purging') is een zeer veilige methode om gegevens van uw opslagapparaat te wissen, die voldoet aan de NIST 800-88 Rev. 1 media-opschoningsnorm die door het National Institute of Standards and Technology is vastgesteld.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Maak meerdere exacte kopieën van een harde schijf naar 3 nieuwe schijven voor de invoering van een groot aantal identieke computersystemen
- Gerechtelijke technici die een of meer exacte kopieën van een harde schijf nodig hebben voor een onderzoek
- MKB, OEM, systeemintegratoren, IT- en servicetechnici die snel toegang nodig hebben tot de inhoud van externe harde schijven, of de mogelijkheid om gegevens te klonen voor data-/schijfherstel.

Eigenschappen

- **SATA-SCHIJVEN DUPLICEREN EN DOCKEN:** Deze 4-bay HDD duplicator kan standalone 2,5/3,5" SATA schijven klonen of wissen zonder dat een PC nodig is; Werkt ook als een USB 3.2 / eSATA naar SATA adapter voor snelle toegang tot uw schijven vanaf een computer
- **DRIVE COMPATIBILITEIT:** Werkt met 2,5/3,5" SATA en IDE SSD's/HDD's van elke capaciteit; Meegeleverde IDE-adapter en kabels ondersteunen 40-pins/3,5" en 44-pins/2,5" IDE-schijven; OS onafhankelijk; Incl eSATA en USB-A kabels en universele power adapter.
- **DUPLICATIE EN WISMODI:** Tot 4,2 GB/min Standalone sector-by-sector klonen; Target schijf moet gelijk of groter zijn dan de source drive; Ondersteunt Quick Erase & Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 Purge)
- **LCD MENU DISPLAY:** Selecteer duplicatie of wismodi en controleer schijfinformatie via menunavigatie drukknoppen; USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) of eSATA (3 Gbps) hostaansluiting (optioneel); Top-Loading met schijfdeuren en Eject-knoppen; Multifunctionele LED's
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze HDD duplicator dock werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilatoren	2 - 60 mm
Aantal stations	4
Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
Schijftype	SATA

Chipsetcode	JMicron - JMB394
	JMicron - JMS539

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	3 Gbit/s
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	SATA II (3 Gbps)
Port-multiplier	Ja
Duplication Modes	Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed	4.2GBpm
Wismodi	Quick Erase
	Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)
Max. schijfcapaciteit	Tot nu toe getest met 3,5 inch harde schijven met 5400 rpm tot 4 TB (totaal 16 TB) en 2,5 inch harde schijven met 5400 rpm tot 1 TB (totaal 4 MB)
Aantal plaatsingen	15,000 cycles per bay

Connector(en)

Schijfaansluitingen	4 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Hostaansluitingen	1 - eSATA (7-polig, data)
	1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Indicatoren

LED-indicatoren	4 - Schijf power/activiteit
-----------------	-----------------------------

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC

	Ingangsstroom	2.0 A
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	6.5 A
	Vermogensopname	78
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	5°C to 80°C (41°F to 176°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Vochtigheid	8% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Kunststof
	Lengte product	11.2 in [28.4 cm]
	Breedte product	6.8 in [17.2 cm]
	Hoogte product	3.8 in [9.6 cm]
	Gewicht product	2.4 lb [1.1 kg]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	13.5 in [34.4 cm]
	Package Width	8.8 in [22.3 cm]
	Package Height	7.1 in [18.1 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	6.1 lb [2.8 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - SATA-duplicator docking station

- 1 - SATA naar IDE adapter
 - 1 - USB 3.0-kabel
 - 1 - eSATA-kabel
 - 1 - SP4 naar LP4 voedingskabel
 - 1 - 40-pins IDE-kabel
 - 1 - Pakje met montageschroeven
 - 1 - 44-pins naar 40-pins IDE-kabel
 - 1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)
 - 1 - Handleiding
-

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.