

Hårddisk-duplikator och -raderare med fyra fack, fristående 1:3 SATA HDD/SSD-klonare/-kopierare, USB 3.0/eSATA till SATA-dockningsstation, hårddiskduplikator och rensningsdocka, verktygsfri/toppladdande design

Produkt ID: SATDOCK4U3RE



SATDOCK4U3RE fristående USB 3.0- och eSATA-1-till-3-hårddiskduplikatordocka gör att du kan duplicera/klona en enda SATA-hårddisk till upp till 3 SATA-hårddiskar samtidigt. Det går även att använda hårddiskduplikatorn som en vanlig hårddiskdockningsstation med fyra fack genom att ansluta den till ett värddatorsystem. Enheter med hög kapacitet (testad med upp till 4 TB 3,5"- och 1 TB 2,5"-enheter per fack) kan användas för att förbättra datorns lagrings/kopieringsmöjligheter.

Eftersom det går att utföra 1:3-sektionsduplicering, inklusive HPA, från en enda SATA-hårddisk till tre andra samtidigt (med en hastighet på upp till 72 Mbps) sparar duplikatorn/dockningsstationen både tid och besvär. Som extern HDD-dockningsstation går den att ansluta till datorn via USB 3.0 eller eSATA, vilket ger dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps respektive 3 Gbps, från hårddiskarna till ditt datorsystem.

Har snabba och säkra raderingsfunktioner och stöd för IDE-hårddiskar via den medföljande (SAT2IDEADP). Har snabba och säkra raderingsfunktioner och stöd för IDE-hårddiskar via den medföljande (SAT2IDEADP). Denna hårddiskraderare säkerställer att data rensas (säkert radering), vilket krävs av myndigheter och organisationer med strikta riktlinjer för borttagning av data. Wipe är en mycket säker metod för att radera data från din lagringsenhet och den uppfyller NIST 800-88 Rev. 1 media sanitetsstandard som fastställts av National Institute of Standards and Technology.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

- Skapa flera exakta kopior av en källhårddisk till en ny hårddisk för stora antal identiska datorsystem
- Brottsbekämpande organ och kriminaltekniker som behöver en eller fler exakta kopior av den ursprungliga hårddisken för testning och undersökning
- SMB:er, OEM:er, systemintegratörer, IT- och servicetekniker som behöver snabb åtkomst till rent externt hårddiskinnehåll eller möjlighet att kлона data för data-/diskåterställning.

Funktioner

- **DUPLICERA OCH DOCKA SATA-ENHETER:** Den här hårddisk-duplikatorn med fyra fack utför fristående kloning eller radering av 2,5/3,5 tums SATA-enheter utan att det krävs någon dator. Den här dockningsstationen fungerar också som en USB 3.2/eSATA- till SATA-adapter för snabb åtkomst till dina enheter från en dator
- **KOMPATIBILITET MED ENHETER:** Fungerar med 2,5/3,5 tums SATA- och IDE-SSD- och IDE-hårddiskar med valfri kapacitet - IDE-adapter och kablar som ingår stöder 40-stifts/3,5 tums och 44-stifts/2,5 tums IDE-enheter - OS-oberoende - Inkluderar eSATA- och USB-A-kablar och universell strömadapter
- **DUPLICERINGS- OCH RADERINGSLÄGEN:** Upp till 4,2 GB/min fristående kloning sektor-för-sektor - Måldisken måste vara lika stor eller större än källdisken - Stödjer snabb radering och säker radering (NIST SP 800-88 Rev 1 Purge)
- **LCD-MENYDISPLAY:** Använd tryckknappsmenyn för att välja duplicerings- och raderingslägen och kontrollera enhetens information - USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) eller eSATA (3 Gbps) Vårdanslutning (valfritt) - Toppladdning med dörrar och knappar för utmatning av enheter - Multifunktionslampor
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Den här hårddiskduplikatorn är utformad och byggd för IT-proffs och har 2 års garanti, inklusive gratis livstidsgaranti på teknisk support dygnet runt på flera språk.

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Flaktar	2 - 60 mm
Antal enheter	4
Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in

	Enhetstyp	SATA
	Chipset-ID	JMicron - JMB394 JMicron - JMS539
Prestanda		
	Maximal dataöverföringshastighet	3 Gbps
	Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s SATA II (3 Gbps)
	Port Multiplier	Ja
	Duplication Modes	Sector by Sector (Whole Drive)
	Duplication Speed	4.2GBpm
	Raderingslägen	Quick Erase Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)
	Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med upp till 4 TB 5400 RPM 3.5" hårddiskar per fack (totalt 16 TB) och 1 TB 5400 RPM 2,5"-hårddiskar (totalt 4 TB)
	Inläkningshastighet	15,000 cycles per bay
Kontakt(er)		
	Enhetskontakter	4 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
	Värdkontakter	1 - eSATA (7-stifts, data) 1 - USB 3.2 Type-B (9 stift, Gen 1, 5 Gbps)
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Indikatorer		
	LED-indikatorer	4 - Enhet ström/aktivitet
Ström		
	Strömkälla	AC-adapter medföljer

Inspänning	100 - 240 AC
Inström	2.0 A
Utspänning	12V DC
Utström	6.5 A
Strömförbrukning	78

Miljö

Drifttemperatur	5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Luftfuktighet	8~90 % RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Av plast
Produktlängd	11.2 in [28.4 cm]
Produktbredd	6.8 in [17.2 cm]
Produkthöjd	3.8 in [9.6 cm]
Produktvikt	2.4 lb [1.1 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	13.5 in [34.4 cm]
Paketets bredd	8.8 in [22.3 cm]
Paketets höjd	7.1 in [18.1 cm]
Fraktvikt (förpackning)	6.1 lb [2.8 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - SATA-dockningsstation för hårddiskduplikator
	1 - SATA till IDE-adapter

1 - USB 3.0-kabel

1 - eSATA-kabel

1 - SP4 till LP4-strömkabel

1 - 40 stifts IDE-kabel

1 - Förpackning med monteringskruvar

1 - 44 stifts till 40 stifts IDE-kabel

1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)

1 - Instruktionsbok

Warranty
Information

Warranty

2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.