

## Dock Duplicatore Disco Rigido HDD USB 3.0 / eSATA a 6 Bay - HDD/ SSD 1:5 Cloner / Eraser

ID prodotto: SATDOCK5U3ER



Il duplicatore/docking station per dischi rigidi SATDOCK5U3ER consente di clonare un disco rigido (HDD) o unità a stato solido (SSD) SATA da 2,5" o 3,5" in cinque unità SATA supplementari contemporaneamente funzionando come un dispositivo indipendente. Il duplicatore consente inoltre di cancellare fino a 5 unità, senza collegamento host.

È inoltre possibile utilizzare il duplicatore come docking station HDD/SSD a 5 alloggiamenti collegandolo a un sistema di computer host tramite USB 3.0 o eSATA. Grazie al supporto di dischi ad alta capacità (testato fino a 6 TB), rappresenta una soluzione semplice e conveniente per aumentare le capacità di archiviazione/backup dei dati.

Copiando i dati da un dispositivo su cinque dischi contemporaneamente, il clonatore di dischi rigidi aumenta la produttività evitando il fastidio di dover continuamente commutare le unità durante i progetti di duplicazione di volumi notevoli.

Inoltre, la docking station supporta la cancellazione di massimo cinque unità contemporaneamente grazie alle molteplici modalità operative, tra cui Quick Erase e Multipass Overwriting (DoD): la soluzione ideale per la cancellazione permanente di informazioni riservate che consente di proteggere la vostra attività e i vostri clienti dal furto di identità.

Grazie al display LCD incorporato, SATDOCK5U3ER semplifica il monitoraggio dell'avanzamento della duplicazione e analizza i risultati della copia/cancellazione oltre alla diagnostica dei dischi durante il funzionamento indipendente.

L'alloggiamento è stato appositamente progettato pensando alla facilità d'uso. Gli slot dei dischi presentano un design a doppio profilo per supportare la commutazione senza problemi tra i dischi rigidi da 2,5" e 3,5" e unità a stato solido senza dover utilizzare staffe o adattatori aggiuntivi.

Grazie alla possibilità di collegare la docking station tramite eSATA o USB 3.0, SATDOCK5U3ER offre

una soluzione versatile per l'espansione delle capacità di archiviazione praticamente di qualsiasi laptop o desktop. Per prestazioni veloci, è possibile collegare la docking station al computer mediante eSATA per efficienti velocità di trasferimento dei dati fino a 3 Gbps. Per una più ampia compatibilità dei sistemi, è possibile collegare la docking station tramite USB 3.0 che è anche retrocompatibile con i collegamenti host USB 2.0/1.1.

SATDOCK5U3ER fornisce inoltre due porte USB di sola ricarica rapida che possono essere utilizzate per mantenere sempre carichi iPhone®, tablet iPad® e Android™ o smartphone.

È inoltre possibile duplicare, cancellare o accedere ad altri tipi di unità nelle applicazioni di duplicazione e cancellazione rapida e utilizzando un adattatore per dischi. I seguenti adattatori StarTech.com sono stati appositamente testati per garantire la compatibilità con questo duplicatore di dischi:

Dischi IDE da 2,5/3,5in - SAT2IDEADP

dischi mSATA - SAT2MSAT25

Dischi M.2 (NGFF) - SAT32M225

Creato per prestazioni affidabili a lungo termine, SATDOCK5U3ER presenta una struttura resistente ed è coperto dalla garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Consente di creare più repliche esatte di un disco sorgente in uno nuovo per un'ampia distribuzione di sistemi informatici identici
- Consente di creare copie esatte dei dischi rigidi originali per test o indagini nelle applicazioni per l'ambito legale e forense
- Consente di accedere rapidamente ai dischi rigidi esterni
- Consente di clonare i dati per il recupero di dischi
- Consente di cancellare in modo sicuro più unità contemporaneamente per proteggersi dal furto di identità

### Caratteristiche

- Consente di risparmiare tempo con la duplicazione di unità di massa 1:5 e la cancellazione di massa di 6 unità
- Funzionamento indipendente senza problemi grazie al display LCD digitale integrato

- Ottimizza la versatilità grazie alle connessioni host eSATA e USB 3.0, riunisce le porte USB di sola ricarica rapida, la docking station, l'eraser e il duplicatore in un unico dispositivo
- Duplicazione dei dischi settore per settore a 7 GB al minuto
- Consente la cancellazione di massimo cinque dischi con la sovrascrittura singola o multipla/Cancellazione DoD
- Connessioni interfaccia host eSATA e USB 3.0
- Supporta unità SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Supporta dischi rigidi (HDD) o unità a stato solido (SSD) con fattori di forma 2,5" o 3,5"
- Compatibile con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/1,5 Mbps)
- Due ventole di raffreddamento integrate con controllo della velocità

---

#### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ventole	60 mm
Numero di unità	5
Dimensioni unità	2.5in & 3.5in
Tipo unità	SATA
ID chipset	SunplusIT - SPIF260A ASMedia - ASM1153 JMicron - JMB393

---

#### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s SATA II (3 Gbps)
Moltiplicatore di porte	Sì
Modalità di cancellazione	Quick Erase



		1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
		3-Pass Overwrite
		7-Pass Overwrite
Duplication Modes		Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed		7GBpm
Capacità max unità		Attualmente testato fino a 6 TB 7200 RPM
Specifiche generali		Velocità di duplicazione di 7 GB al minuto
<hr/>		
Connettore/i		
	Connettori unità	Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
	Connettori host	USB Type-B (9 pin) USB 3.0 eSATA (7 pin, dati)
<hr/>		
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
<hr/>		
Indicatori		
	Indicatori LED	Alimentazione della docking station Alimentazione e attività dell'unità sorgente Alimentazione/attività unità di destinazione
<hr/>		
Alimentazione		
	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	2 A
	Tensione di uscita	19V DC
	Corrente di uscita	5 A
	Tipo punta centrale	Positivo
	Tipo presa	M



Consumo energetico 95

---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Umidità	20%~80% RH

---

Caratteristiche fisiche

Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	12.4 in [31.5 cm]
Larghezza prodotto	6.0 in [15.2 cm]
Altezza prodotto	3.0 in [75.0 mm]
Peso prodotto	3.3 lb [1.5 kg]

---

Informazioni confezione

Package Length	15.2 in [38.7 cm]
Package Width	10.9 in [27.6 cm]
Package Height	7.8 in [19.7 cm]
Peso spedizione (confezione)	5.5 lb [2.5 kg]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Unità duplicatore HDD 1:5 SATA USB 3.0\esATA
	Cavo USB 3.0
	Cavo eSATA
	Piedini in gomma (installati)
	adattatore di alimentazione universale (NA, UK, EU,



ANZ)

Manuale di istruzioni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

