

USB 3.0 / eSATA 6-bay harde-schijfduplicatordock - 1:5 HDD-/SSD-kloner en -wisser

Productcode: SATDOCK5U3ER



Met de SATDOCK5U3ER harde-schijfduplicator & docking station kunt u een 2,5 inch of 3,5 inch SATA harde schijf (HDD) of solid-state drive (SSD) tegelijkertijd klonen naar vijf andere SATA-schijven, als een standalone apparaat. Met de duplicator kunt u ook max. 5 schijven wissen, zonder een hostverbinding.

U kunt de duplicator ook gebruiken als een 5-bay HDD / SSD docking station, door deze via USB 3.0 of eSATA op een hostcomputersysteem aan te sluiten. Door ondersteuning van schijven met hoge capaciteit (getest tot 6 TB) is dit een eenvoudige en voordelige manier om de dataopslag-/back-upcapaciteit van uw computer aanzienlijk te vergroten.

Door data tegelijkertijd van een schijf naar vijf schijven te kopiëren, verhoogt de harde-schijfkloner uw productiviteit doordat u bij omvangrijke duplicatieprojecten geen schijven meer constant hoeft te plaatsen en te verwijderen.

Bovendien kan het dock tegelijkertijd max. vijf schijven wissen in meerdere bedieningsmodi, inclusief Snel wissen en Multipass Overwriting (DoD) -- de ideale oplossing voor het permanent wissen van vertrouwelijke informatie en ter bescherming van uw bedrijf en uw klanten tegen identiteitsdiefstal.

Dankzij het geïntegreerde LCD-scherm kunt u met de SATDOCK5U3ER de duplicatievoortgang gemakkelijk in de gaten houden en de kopieer-/wisresultaten en schijfdiagnoses bekijken tijdens standalone gebruik.

De behuizing is ook specifiek ontworpen voor gebruiksgemak. De schijfsleuven hebben een dubbel profiel voor het probleemloos wisselen van 2,5 inch en 3,5 inch harde schijven en solid-state drives zonder dat extra beugels of adapters nodig zijn.

Omdat het docking station via eSATA of USB 3.0 kan worden aangesloten, is de SATDOCK5U3ER een veelzijdige oplossing voor de uitbreiding van de opslagcapaciteit van bijna elke laptop of desktop. Voor snelle prestaties kunt u het docking station via eSATA op uw computer aansluiten voor efficiënte datatransmissiesnelheden tot 3 Gbps. Voor een bredere systeemcompatibiliteit kunt u het dock via

USB 3.0 aansluiten, met neerwaartse compatibiliteit met USB 2.0/1.1 hostverbindingen.

De SATDOCK5U3ER heeft ook twee alleen-laden snellaad-USB-poorten, waardoor uw iPhone®, iPad®, en Android™ tablets of smartphones altijd volledig geladen zijn.

U kunt ook andere typen schijven dupliceren, wissen of openen in duplicatie- en snelwis toepassingen met behulp van een schijfadapter. De StarTech.com adapters in de onderstaande lijst zijn getest en zijn dus gegarandeerd compatibel met deze schijfduplicator:

2,5/3,5 inch IDE schijven - SAT2IDEADP

mSATA schijven - SAT2MSAT25

M.2 (NGFF) schijven - SAT32M225

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Maak meerdere exacte kopieën van een bronschijf op een nieuwe schijf voor grootschalig gebruik van identieke computersystemen
- Maak exacte kopieën van originele harde schijven voor testdoeleinden of gebruik bij politie- en forensisch onderzoek
- Snelle toegang tot externe harde schijven
- Data klonen voor schijfherstel
- Veilig en tegelijkertijd wissen van meerdere schijven om uzelf te beschermen tegen identiteitsdiefstal

Eigenschappen

- Bespaar tijd met 1:5 omvangrijke schijfduplicatie en wissen van 6 schijven
- Probleemloze standalone bediening met geïntegreerd digitaal LCD-scherm

- Maximaliseer de veelzijdigheid met eSATA & USB 3.0 hostverbindingen, alleen veranderbare USB-snelladpoorten, plus docking station, wisser en duplicator in één apparaat
- Sectorgewijze schijfduplicatie met 7 GB per minuut
- Wis tegelijkertijd max. vijf harde schijven met single-pass en multi-pass overschrijven / DoD-wissen
- eSATA en USB 3.0 hostinterfaceverbindingen
- Ondersteunt met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Ondersteunt zowel 2,5 inch als 3,5 inch formfactor harde schijven (HDD) en solid-state drives (SSD)
- Compatibel met USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
- Geïntegreerde dubbele koelventilatoren met snelheidsregelaar

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilatoren	2 - 60 mm
Aantal stations	5
Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
Schijftype	SATA
Chipsetcode	SunplusIT - SPIF260A ASMedia - ASM1153 JMicron - JMB393

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s SATA II (3 Gbps)
Port-multiplier	Ja
Duplication Modes	Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed	7GBpm

Wismodi	Quick Erase	
	1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)	
	3-Pass Overwrite	
	7-Pass Overwrite	
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 6 TB 7200 RPM	
Algemene specificaties	7 GB per minuut duplicatiesnelheid	
Connector(en)		
	Schijfaansluitingen	6 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
	Hostaansluitingen	1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
		1 - eSATA (7-polig, data)
Software		
	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Indicatoren		
	LED-indicatoren	1 - Vermogen docking station
		1 - Bronschijf voeding en activiteit
		5 - Doelschijf voeding / activiteit
Voeding		
	Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	2 A
	Uitgangsspanning	19V DC
	Uitgangsstroom	5 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Vermogensopname	95

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Vochtigheid	20%~80% RV

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	12.4 in [31.5 cm]
Breedte product	6.0 in [15.2 cm]
Hoogte product	3.0 in [7.5 cm]
Gewicht product	3.3 lb [1.5 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	15.2 in [38.7 cm]
Package Width	10.9 in [27.6 cm]
Package Height	7.8 in [19.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.5 lb [2.5 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB 3.0\esATA 1:5 SATA HDD duplicatordock
	1 - USB 3.0-kabel
	1 - eSATA-kabel
	4 - Rubberen poten (geïnstalleerd)
	1 - universele voedingsadapter (NA, GB, EU, ANZ)
	1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.