

## USB 3.0/eSATA hårddisk-dockningsstation med 6 fack och duplikator - 1:5 HDD/SSD-klonare och -raderare

Produkt ID: SATDOCK5U3ER



SATDOCK5U3ER hårddiskduplikatorn & dockningsstationen låter dig kлона en 2,5" eller 3,5" SATA-hårddisk (HDD) eller solid-state-enhet (SSD) till fem andra SATA-enheter samtidigt som en fristående enhet. Duplikatorn låter dig dessutom radera upp till 5 enheter utan en värdanslutning.

Du kan även använda duplikatorn som en HDD/SSD-dockningsstation med 5 fack genom att ansluta den till en värdator genom antingen USB 3.0 eller eSATA. Med stöd för enheter med hög kapacitet (testad med upp till 6 TB) är denna ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att öka utrymmet för lagring/säkerhetskopiering.

Genom att kopiera data från en enhet till fem enheter samtidigt förbättrar hårddiskklonaren din produktivitet genom att undvika bekymret med att hela tiden byta enheter vid stora dupliceringsprojekt.

Dessutom stöder dockningsstationen radering av upp till fem enheter samtidigt med flera driftslägen som till exempel snabbradering och multipass-överskrivning (DoD) - den idealiska lösningen för permanent radering av konfidentiell information och skyddar ditt företag och dina kunder från identitetsstöld.

Med en inbyggd LCD-display gör SATDOCK5U3ER det enkelt att övervaka dupliceringsförloppet och granska resultatet av kopiering/radering och enhetsdiagnostik vid fristående användning.

Även höljet har designats för att vara lättanvänt. Enhetsfacken har en design i dubbelprofil för problemfria byten mellan 2,5" och 3,5" hårddiskar och solid state-enheter utan att behöva använda extra fästen eller adaptrar.

Med möjligheten att ansluta dockningsstationen genom antingen eSATA eller USB 3.0 är SATDOCK5U3ER en mångsidig lösning för att utöka lagringsutrymmet för nästan vilken bärbar eller stationär dator som helst. För snabb prestanda kan du ansluta dockningsstationen till datorn genom

eSATA för effektiva dataöverföringshastigheter på upp till 3 Gbps. För bredare systemkompatibilitet kan du ansluta dockningsstationen genom USB 3.0 vilket dessutom är bakåtkompatibelt med USB 2.0/1.1-värdanslutningar.

SATDOCK5U3ER har dessutom två USB-portar endast för snabbbladdning som du kan använda för att hålla din iPhone®, iPad® och dina Android™-surfplattor eller -smarttelefoner laddade.

Du kan även duplicera, radera eller få åtkomst till andra enhetstyper vid duplicerings- och snabbbraderingssituationer med en enhetsadapter. Följande StarTech.com-adaptrar har testats för att garantera kompatibilitet med denna enhetsduplikator:

2,5/3,5in IDE-enheter - SAT2IDEADP  
mSATA-enheter - SAT2MSAT25  
M.2-enheter (NGFF)  
- SAT32M225

SATDOCK5U3ER är byggd för pålitlig och långvarig prestanda, är hållbart tillverkad och täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

## Användning

- Skapa flera exakta kopior av en källenheter till en ny enhet för stora antal identiska datorsystem
- Gör exakta kopior av originalhårddiskar för testning eller undersökning inom brottsbekämpning och kriminalteknik
- Snabb åtkomst till externa hårddiskar
- Klona data för diskåterställning
- Radera flera enheter säkert samtidigt för att skydda dig mot identitetsstöld

## Funktioner

- Spara tid med 1:5 enhetsduplikation & massradering av 6 enheter
- Problemfri fristående användning med inbyggd digital LCD-display
- Maximera mångsidighet med eSATA- & USB 3.0-värdanslutningar, USB-portar endast för snabbbladdning, plus dockningsstation, raderare och duplikator i en enda enhet
- Enhetsduplikation sektor-för-sektor på 7 GB per minut
- Radera upp till 5 enheter samtidigt med single-pass- och multi-pass-överskrivning/DoD-radering
- eSATA- och USB 3.0-värdanslutningar

- Stöder 2,5" eller 3,5" hårddiskar (HDD) eller solid-state-enheter (SSD)
- Stöder SATA revision I/II/III-enheter (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Kompatibel med USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
- Dubbla inbyggda kylfläktar med hastighetskontroll

---

#### Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Flaktar	60 mm
Antal enheter	5
Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
Enhetsstyp	SATA
Chipset-ID	SunplusIT - SPIF260A ASMedia - ASM1153 JMicron - JMB393

---

#### Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s SATA II (3 Gbps)
Port Multiplier	Ja
Raderingslägen	Quick Erase 1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear) 3-Pass Overwrite 7-Pass Overwrite
Duplication Modes	Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed	7GBpm

Maximal enhetskapacitet För närvarande testad med upp till 6 TB 7200 RPM

Allmänna specifikationer Duplikationshastighet på 7 GB per minut

---

Kontakt(er)

Enhetskontakter SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)

Värdkontakter USB Type-B (9-stifts) USB 3.0

eSATA (7-stifts, data)

---

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

---

Indikatorer

LED-indikatorer Dockningsstationens ström

Ström och aktivitet för källanhet

Ström/aktivitet för målenhet

---

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 100 - 240 AC

Inström 2 A

Utspänning 19V DC

Utström 5 A

Polaritet på mittpol Positiv

Kontakttyp M

Strömförbrukning 95

---

Miljö

Drifttemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Förvaringstemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)



Luftfuktighet 20 %~80 % RH

---

Utseende

Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	12.4 in [31.5 cm]
Produktbredd	6.0 in [15.2 cm]
Produkt höjd	3.0 in [75.0 mm]
Produktvikt	3.3 lb [1.5 kg]

---

Förpackning

Package Length	15.2 in [38.7 cm]
Package Width	10.9 in [27.6 cm]
Package Height	7.8 in [19.7 cm]
Fraktvikt (förpackning)	5.5 lb [2.5 kg]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	<p>USB 3.0\eSATA 1:5 SATA HDD-dockningsstation med duplikator</p> <p>USB 3.0-kabel</p> <p>eSATA-kabel</p> <p>Gummifötter (installerade)</p> <p>universell strömadapter (NA, UK, EU, ANZ)</p> <p>Instruktionsbok</p>
-----------------	---

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

