

Station d'Accueil USB 2.0 eSATA pour Disque Dur Sata 2.5" et 3.5" - Dock HDD - 4 To

N° de produit: SATDOCKU2EEU



Cette station d'accueil de lecteur de disque dur externe eSATA/USB vers SATA permet d'accéder instantanément à et d'échanger tout disque dur SATA (SATA, SATA II, SATA III) ou lecteur à état solide 2,5 ou 3,5 pouces, sans avoir à monter le disque dur ou à l'installer dans un boîtier ! Les disques grande capacité (testés avec lecteurs 3,5 po jusqu'à 4 To et 2,5 po jusqu'à 1 To) peuvent être utilisés pour nettement améliorer les capacités de stockage/sauvegarde de votre ordinateur.

Connectez simplement cette station d'accueil à un ordinateur par eSATA ou USB 2.0. Il suffira d'y insérer votre disque dur SATA 2,5 ou 3,5 pouces lorsque vous en aurez besoin.

Solution idéale pour la récupération des données, la création d'image de disque et les centres de test ou tout environnement qui nécessite un accès rapide à des disques non installés/archivés, la station d'accueil de lecteur de disque dur SATA est compatible avec une installation plug-and-play avec la plupart des systèmes d'exploitation. En outre, la station d'accueil de lecteur de disque dur permet une vitesse de transfert allant jusqu'à 3 Gb/s (par eSATA) et 480 Mb/s (par USB 2.0) entre hôte et station d'accueil, assurant ainsi un vidage ou une sauvegarde de données sans effort et des transferts de fichiers sans souci. Doublez la valeur de cette station d'accueil pour disques durs en utilisant un adaptateur de disque dur SATA vers IDE (SAT2IDEADP), qui vous permet d'utiliser tout disque dur IDE 2,5 ou 3,5 pouces dans la fente pour disque dur SATA de la station d'accueil.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Permet d'accéder rapidement aux disques 2,5/3,5 pouces de rechange ou retirés afin de récupérer des données

- Pour les spécialistes de la récupération des données qui doivent accéder rapidement aux disques pour la création d'image
- Permet la sauvegarde rapide des données sur un disque externe, à des fins d'archivage
- Pour les techniciens qui effectuent régulièrement des essais ou des tests d'évaluation sur différents disques durs et qui doivent basculer entre ces derniers
- Exploitez les avantages des nouveaux ordinateurs portables et de bureau grâce à la connectivité USB 3.0

Spécifications techniques

- Logement avec trappe pour disque dur sur le dessus
- Indicateur d'alimentation/d'activité à DEL
- Interface hôte eSATA compatible SATA révision 2 avec prise en charge de vitesses de transfert pouvant atteindre 3 Gb/s
- Interface hôte compatible USB 2.0 haut débit, avec prise en charge de vitesses de transfert pouvant atteindre 480 Mb/s
- Compatible avec les disques SATA révision 1/2/3 (1,5/3/6 Gb/s)
- Prise en charge des lecteurs de disques durs (HDD) et des lecteurs à état solide (SSD) de format 2,5 et 3,5 pouces
- Compatible avec une installation plug-and-play et l'échange à chaud
- Format de bureau compact

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Ventilateur(s)	Non
Interface	USB 2.0 & eSATA
Nombre de disques	1
Taille du disque	2.5in & 3.5in
Disques compatibles	SATA
ID du chipset	JMicron - JM20336

Performance

Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Prise en charge UASP	Non
Type et débit	SATA II (3 Gbps)
Capacité max. de disque	Actuellement testé avec des disques durs 3,5 pouces de 5 400 tr/min pouvant atteindre 4 To et des disques durs 2,5 pouces de 5 400 tr/min pouvant atteindre 1 To
Cycle d'insertion	15, 000 cycles

Connecteur(s)

Connecteurs de disque	Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)
Connecteurs hôte	eSATA (7 broches , données) USB B (4 broches)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
--------------------------------------	---

Indicateurs

Indicateurs lumineux	Alimentation/activité
----------------------	-----------------------

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	230 AC
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	2A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
---------	------



Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	5.5 in [14 cm]
Largeur du produit	3.6 in [91 mm]
Hauteur du produit	2.2 in [55 mm]
Poids du produit	7.8 oz [221 g]

Informations
d'emballage

Package Length	6.5 in [16.4 cm]
Package Width	3.6 in [92 mm]
Package Height	6.8 in [17.2 cm]
Poids brut	29.7 oz [840 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Station d'accueil de lecteur de disque dur SATA
	Câble eSATA
	Câble USB
	Adaptateur d'alimentation
	Manuel

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

