

eSATA USB naar SATA Extern Docking Station voor 2,5 of 3,5 inch

Productcode: SATDOCKU2EEU



Dit eSATA/USB naar SATA Extern Docking Station biedt rechtsreeks verwisselbare toegang tot elke 2,5 of 3,5 inch SATA (SATA, SATA II, SATA III) harde schijf of solid state drive zonder deze in een behuizing te hoeven monteren! Er kunnen schijven met hoge capaciteit (getest met schijven tot 4TB 3,5" en 1TB 2,5") worden gebruikt om de opslag/backup-mogelijkheden van uw computer zeer te verbeteren.

Sluit dit docking station gewoon aan op een computer via eSATA of USB 2.0, en dan hoeft u er wanneer nodig alleen nog maar uw 2,5 of 3,5 inch SATA harde schijf in te schuiven.

Het docking station ondersteunt plug-and-play-installatie op de meeste besturingssystemen, waardoor het een perfecte oplossing is voor data recovery, het maken van images, het testen van software, of in elke omgeving waar snel toegang nodig is tot niet-geïnstalleerde of gearchiveerde harde schijven. Het docking station ondersteunt bovendien overdrachtsnelheden tot 3 Gbit/s (via eSATA) en 480 Mbit/s (via USB 2.0) tussen computer en docking station - voor moeiteloze gegevensopslag, back-ups en probleemloze gegevensoverdracht. Verdubbel de waarde van dit docking station met behulp van een SATA-naar-IDE-adapter (SAT2IDEADP), waarmee u elke 2,5 of 3,5 inch IDE harde schijf kunt gebruiken in een sleuf van het SATA docking station.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Snelle toegang tot gegevens op verwijderbare 2,5/3,5 inch harde schijven
- Snel toegang tot harde schijven voor het maken van images voor mensen die werken op het gebied van gegevensherstel

- Snel back-up maken van gegevens op een externe harde schijf ter archivering
- Voor technici die regelmatig verschillende harde schijven testen
- Maak optimaal gebruik van nieuwe laptops en desktopcomputers met USB 3.0-connectiviteit

## Eigenschappen

- Insteeksleuf aan de bovenkant met deurtje
- LED-indicator voor voeding / activiteit
- eSATA-aansluiting (voldoet aan SATA versie 2) met overdrachtsnelheden tot 3 Gbit/s
- High-speed USB 2.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- Compatibel met SATA harde schijven versie 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Ondersteunt harde schijven (HDD) en solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 of 3,5 inch
- Plug-and-play en hot-swappable
- Compact bureaumodel

---

### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Interface	USB 2.0 & eSATA
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
Schijftype	SATA
Chipsetcode	JMicron - JM20336

---

### Prestaties

Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
UASP ondersteuning	Nee



Type en snelheid	SATA II (3 Gbps)
Max. schijfcapaciteit	Tot nu toe getest met 3,5 inch harde schijven met 5400 rpm tot 4 TB en 2,5 inch harde schijven met 5400 rpm tot 1 TB
Aantal plaatsingen	15, 000 cycles

---

#### Connector(en)

Schijfaansluitingen	SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Hostaansluitingen	eSATA (7-polig, data)  USB B (4-polig)

---

#### Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

---

#### Indicatoren

LED-indicatoren	Power/Activiteit
-----------------	------------------

---

#### Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	230 AC
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	2A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M

---

#### Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	5.5 in [14 cm]
Breedte product	3.6 in [91 mm]
Hoogte product	2.2 in [55 mm]



Gewicht product 7.8 oz [221 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length 6.5 in [16.4 cm]

Package Width 3.6 in [92 mm]

Package Height 6.8 in [17.2 cm]

Verzendgewicht (verpakt) 29.7 oz [840 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd

- SATA harde schijf docking station
- eSATA-kabel
- USB-kabel
- Voedingsadapter
- Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

