

Station d'Accueil USB 2.0 pour Disque Dur Sata 2.5" ou 3.5" - Dock HDD - 4 To

N° de produit: SATDOCKU2EU



Cette station d'accueil pour lecteur de disque dur externe fonctionne comme une station d'accueil pour disque dur SATA, offrant un accès complet et instantané à tout disque dur SATA (SATA, SATA II, SATA III) ou disque SSD de 2,5 pouces ou de 3,5 pouces, sans avoir à monter le disque dur dans l'ordinateur ou à l'installer dans un boîtier ! Les disques grande capacité (testés avec lecteurs 3,5 po jusqu'à 4 To et 2,5 po jusqu'à 1 To) peuvent être utilisés pour nettement améliorer les capacités de stockage/sauvegarde de votre ordinateur.

Connectez simplement la station d'accueil de lecteur de disque dur à l'ordinateur hôte via USB 2.0, puis insérez un disque dur SATA dans la station lorsque vous en avez besoin. Pour échanger ou désinstaller le disque dur, il vous suffit de l'enlever de la station !

L'adaptateur USB vers SATA pour station d'accueil de lecteur de disque dur prend en charge l'installation de disque dur plug-and-play sur la plupart des systèmes d'exploitation et permet des vitesses de transfert pouvant atteindre 480 Mb/s. Il s'agit d'une solution alternative pratique pour les boîtiers de disque dur externe qui permet d'économiser le temps nécessaire à la préparation du disque pour une installation conventionnelle. Doublez la valeur de cette station d'accueil pour disques durs en utilisant un adaptateur de disque dur SATA vers IDE (SAT2IDEADP), qui vous permet d'utiliser tout disque dur IDE 2,5 ou 3,5 pouces dans la fente pour disque dur SATA de la station d'accueil.

Certifications, rapports et compatibilité





Applications

- Permet d'accéder rapidement aux disques 2,5/3,5 pouces de rechange ou retirés afin de récupérer des données
- Pour les spécialistes de la récupération des données qui doivent accéder rapidement aux disques pour la création d'image
- Permet la sauvegarde rapide des données sur un disque externe, à des fins d'archivage
- Pour les techniciens qui effectuent régulièrement des essais ou des tests d'évaluation sur différents disques durs et qui doivent basculer entre ces derniers
- Exploitez les avantages des nouveaux ordinateurs portables et de bureau grâce à la connectivité USB 3.0

Spécifications techniques

- Logement avec trappe pour disque dur sur le dessus
- Indicateur d'alimentation/d'activité à DEL
- Interface hôte compatible USB 2.0 haut débit, avec prise en charge de vitesses de transfert pouvant atteindre 480 Mb/s
- Compatible avec les disques SATA révision 1/2/3 (1,5/3/6 Gb/s)
- Prise en charge des lecteurs de disques durs (HDD) et des lecteurs à état solide (SSD) de format 2,5 et 3,5 pouces
- Compatible avec une installation plug-and-play et l'échange à chaud
- Format de bureau compact

Matériel

| | |
|-----------------------|---------|
| Politique de garantie | 2 Years |
| Ventilateur(s) | Non |
| Interface | USB 2.0 |
| Nombre de disques | 1 |

Taille du disque 2.5in & 3.5in

Disques compatibles SATA

Performance

Vitesse max. de transfert de données 480 Mbit/s

Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s

Prise en charge UASP Non

Type et débit SATA II (3 Gbps)

Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques durs 3,5 pouces de 5 400 tr/min pouvant atteindre 4 To et des disques durs 2,5 pouces de 5 400 tr/min pouvant atteindre 1 To

Connecteur(s)

Connecteurs de disque 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)

Connecteurs hôte 1 - USB B (4 broches)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation Windows 98SE/ME/2000/2003/XP/VISTA x64/x86, Mac OS G4 10.0 and up, G5 10.3.9+, Linux RedHat 9 & Fedora FC4/FC5

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - Alimentation/activité

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 230 AC

Tension de sortie 12V DC

Courant de sortie 2A

Center Tip Polarity Positif

Type de prise M

Caractéristiques physiques

| | |
|---------------------|-----------------|
| Couleur | Noir |
| Type de boîtier | Plastique |
| Longueur du produit | 5.5 in [14 cm] |
| Largeur du produit | 3.6 in [9.1 cm] |
| Hauteur du produit | 2.2 in [5.5 cm] |
| Poids du produit | 7.8 oz [220 g] |

Informations d'emballage

| | |
|---------------------|------------------|
| Quantité par paquet | 1 |
| Longueur du Paquet | 6.7 in [17 cm] |
| Largeur du Paquet | 3.6 in [92 mm] |
| Hauteur du Paquet | 6.8 in [17.3 cm] |
| Poids brut | 1.1 lb [0.5 kg] |

Contenu du paquet

| | |
|-----------------------|---|
| Inclus dans le paquet | 1 - Station d'accueil de lecteur de disque dur SATA |
| | 1 - Câble USB |
| | 1 - Adaptateur d'alimentation |
| | 1 - Manuel |

Informations de garantie

| | |
|----------|-------|
| Warranty | 2 ans |
|----------|-------|

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis