

USB naar SATA Extern Docking Station voor 2,5 of 3,5 inch Harde Schijven

Productcode: SATDOCKU2EU



Dit extern SATA docking station biedt volledig en rechtsreeks toegang tot elke 2,5 en/of 3,5 inch SATA (SATA, SATA II, SATA III) harde schijf of solid state drive zonder deze in een computer of externe behuizing te hoeven monteren. Er kunnen schijven met hoge capaciteit (getest met schijven tot 4TB 3,5" en 1TB 2,5") worden gebruikt om de opslag/backup-mogelijkheden van uw computer zeer te verbeteren.

U sluit het docking station gewoon aan op een computer via USB 2.0 en plaatst er wanneer nodig een SATA-harde schijf in. Haal de harde schijf om deze te verwijderen of te verwisselen gewoon uit het docking station!

Het externe USB naar SATA docking station ondersteunt installatie van een harde schijf via plug-and-play onder de meeste besturingssystemen en biedt overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s - een handig alternatief voor externe schijfbehuizingen, die u de tijd bespaart die nodig zou zijn om de schijf voor te bereiden voor een conventionele installatie. Verdubbel de waarde van dit docking station met behulp van een SATA-naar-IDE-adaptor (SAT2IDEADP), waarmee u elke 2,5 of 3,5 inch IDE harde schijf kunt gebruiken in een sleuf van het SATA docking station.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Snelle toegang tot gegevens op verwijderbare 2,5/3,5 inch harde schijven
- Snel toegang tot harde schijven voor het maken van images voor mensen die werken op het gebied van gegevensherstel

- Snel back-up maken van gegevens op een externe harde schijf ter archivering
- Voor technici die regelmatig verschillende harde schijven testen
- Maak optimaal gebruik van nieuwe laptops en desktopcomputers met USB 3.0-connectiviteit

Eigenschappen

- Insteeksleuf aan de bovenkant met deurtje
- LED-indicator voor voeding / activiteit
- High-speed USB 2.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- Compatibel met SATA harde schijven versie 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Ondersteunt harde schijven (HDD) en solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 of 3,5 inch
- Plug-and-play en hot-swappable
- Compact bureaumodel

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Interface	USB 2.0
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
Schijftype	SATA

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	480 Mbit/s
Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
UASP ondersteuning	Nee
Type en snelheid	SATA II (3 Gbps)



Max. schijfcapaciteit	Tot nu toe getest met 3,5 inch harde schijven met 5400 rpm tot 4 TB en 2,5 inch harde schijven met 5400 rpm tot 1 TB
-----------------------	--

Connector(en)

Schijfaansluitingen	SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Hostaansluitingen	USB B (4-polig)

Software

Besturingssystemen	Windows 98SE/ME/2000/2003/XP/VISTA x64/x86, Mac OS G4 10.0 and up, G5 10.3.9+, Linux RedHat 9 & Fedora FC4/FC5
--------------------	--

Indicatoren

LED-indicatoren	Power/Activiteit
-----------------	------------------


Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	230 AC
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	2A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	5.5 in [14 cm]
Breedte product	3.6 in [91 mm]
Hoogte product	2.2 in [55 mm]
Gewicht product	7.8 oz [220 g]

Verpakkingsinform



atie

Package Length	6.7 in [17 cm]
Package Width	3.6 in [92 mm]
Package Height	6.8 in [17.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	18.4 oz [520 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	SATA harde schijf docking station
	USB-kabel
	Voedingsadapter
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

