

Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour disque dur SATA de 2,5 ou 3,5 pouces - Noir

N° de produit: SATDOCKU3E



La station d'accueil pour disque dur USB 3.0/eSATA vers SATA SATDOCKU3E fournit un accès rapide et facile à un lecteur de disque dur (HDD) SATA ou lecteur à état solide (disque SSD) 2,5 ou 3,5 pouces par connectivité eSATA ou USB, ce qui la rend compatible avec presque tout système.

La station d'accueil de lecteur de disque dur prend en charge les disques grande capacité (testée avec des lecteurs 3,5 po jusqu'à 4 To et 2,5 po jusqu'à 1 To), ce qui vous permet de nettement améliorer les capacités de stockage/sauvegarde de votre ordinateur.

La station d'accueil pour disque dur offre des connexions hôtes eSATA ou USB 3.0 (bande passante de 3 Gb/s et 5 Gb/s respectivement). De plus, elle est rétrocompatible avec les connexions USB 2.0 (jusqu'à 480 Mb/s) de l'ordinateur hôte.


Pour simplifier l'installation et la permutation des lecteurs de disque dur, la SATDOCKU3E est dotée d'un chargement par le dessus pour un accès facilité.

L'utilité de cette station d'accueil pour disques durs peut être augmentée en utilisant notre adaptateur de disque dur SATA vers IDE (SAT2IDEADP), qui vous permet d'utiliser tout disque dur IDE 2,5 ou 3,5 pouces dans une station d'accueil pour disque dur SATA.

Pour assurer la compatibilité avec votre système informatique, le modèle SATDOCKU3E prend en charge les principaux systèmes d'exploitation, dont Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux et Google Chrome OS™.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Pour les spécialistes de la récupération des données qui doivent accéder rapidement aux disques pour la création d'image
- Sauvegarde rapide des données sur un support d'archivage externe
- Pour les techniciens qui effectuent régulièrement des essais ou des tests d'évaluation sur différents disques durs et qui doivent basculer entre ces derniers

Spécifications techniques

- Protection intégrée contre les courts-circuits.
- Interface hôte compatible SuperSpeed USB 3.0 avec une bande passante pouvant atteindre 5 Gb/s pour le transfert de données
- Interface hôte compatible SATA révision 2 avec une bande passante pouvant atteindre 3 Gb/s pour le transfert de données
- Commutateur de mise sous tension et DEL de statut séparés
- Compatible avec les disques SATA révision 1/2/3 (1.5/3.0/6.0 Gbps).
- Facteur de forme compact et de style ordinateur de bureau.
- Installation prêt-à-l'emploi et compatibilité remplacement de disques à chaud.

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Ventilateur(s)	Non
Interface	USB 3.0 & eSATA
Nombre de disques	1

Taille du disque	2.5in & 3.5in
Disques compatibles	SATA
Installation du disque	Amovible
ID du chipset	ASMedia - ASM1051

Performance

Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
Prise en charge UASP	Non
Type et débit	SATA II (3 Gbps)
RAID	Non
Capacité max. de disque	Actuellement testé avec des disques durs 3,5 pouces de 5 400 tr/min pouvant atteindre 4 To et des disques durs 2,5 pouces de 5 400 tr/min pouvant atteindre 1 To
Capacité échange à chaud	Oui
Cycle d'insertion	15,000 cycles
Alarme de température	Non

Connecteur(s)

Connecteurs de disque	1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)
Connecteurs hôte	1 - eSATA (7 broches , données) 1 - USB 3.2 Type-B (9 broches, Gen 1, 5Gbps)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
--------------------------------------	---

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Port USB ou eSATA libre
---	-------------------------

Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - Alimentation (bleu)
----------------------	-------------------------

1 - Statut de disque (bleu - sous tension, rouge clignotant - activité)

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	110V-240V AC
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	2A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 8~90 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	5.6 in [14.2 cm]
Largeur du produit	3.1 in [8 cm]
Hauteur du produit	3.1 in [8 cm]
Poids du produit	14.6 oz [414 g]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet	7.5 in [19 cm]
Package Width	7.1 in [18 cm]

Package Height	3.5 in [90 mm]
Poids brut	33.9 oz [960 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Station d'accueil pour disque dur
	1 - Câble USB 3.0
	1 - Câble eSATA
	1 - Adaptateur d'alimentation universel
	3 - Fiche d'adaptateur d'alimentation (Amérique du Nord/GB/Europe)
	1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis