

SATA-hårddisk dockningsstation eSATA USB 3.0 till SATA-HDD för 2,5/3,5"

Produkt ID: SATDOCKU3E



SATDOCKU3E USB 3.0/eSATA till SATA-hårddiskdocks ger snabb och smidig åtkomst till 2,5 tums eller 3,5 tums-hårddiskar (HDD) eller solide state-hårddiskar (SSD) antingen via eSATA- eller USB-anslutningar vilket gör den kompatibel med i stort sett alla system.

HDD-dockningsstationen har stor kapacitet (testad med upp till 4 TB 3.5"- och 1 TB 2.5"- hårddiskar) och gör att du kan öka dina datorers lagrings-/säkerhetskopieringskapacitet avsevärt.

Hårddiskdockningsstationen har eSATA- eller USB 3.0-värdanslutningar (3 Gbps och 5 Gbps respektive) och är bakåtkompatibel med USB 2.0-anslutningar (upp till 480 Mbps) mot värddatorn.


För att göra det lättare att installera och byta hårddiskar i dockningsstationen är SATDOCKU3E toppmatad vilket ger enkel åtkomst.

Öka värdet på denna hårddiskdockningsstation ytterligare med hjälp av vår SATA till IDE-hårddiskadapter (SAT2IDEADP), vilken gör det enkelt att sätta in alla sorters 2,5 eller 3,5 tums IDE-hårddisk i en SATA-hårddiskdocks.

För att säkerställa kompatibilitet med ditt datorsystem, stödjer SATDOCKU3E alla ledande operativsystem, inklusive: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux och Google Chrome OS™.

Täcks av StarTech.coms 2 års-garanti och gratis livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- För dataåterställningsspecialister som snabbt behöver komma åt enheter för säkerhetskopiering
- Säkerhetskopiera data snabbt till ett externt dataarkiv
- Tekniker som regelbundet testat eller utvärderat olika hårddiskar och behöver byta mellan dem

Funktioner

- Stöd för SATA-hårddiskar (HDD) och solid state-enheter (SDD) med 2,5 och 3,5 tums formfaktor
- SuperSpeed USB 3.0-kompatibelt värdgränssnitt med upp till 5 Gbps bandbredd
- Uppfyller kraven i SATA revision 2 för eSATA-värdgränssnitt med upp till 3 Gbps bandbredd
- Separat strömbrytare och status-LED
- Kompatibel med SATA revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps) -hårddiskar
- Kompakt, stationär formfaktor
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Fläkt(ar)	Nej
Gränssnitt	USB 3.0 & eSATA
Antal enheter	1
Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
Enhetsstyp	SATA

	Enhetsinstallation	Löstagbar
	Chipset-ID	ASMedia - ASM1051
Prestanda		
	Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	UASP-stöd	Nej
	Typ och hastighet	SATA II (3 Gbps)
	RAID	Nej
	Maximal enhetskapacitet	För närvarande testat med upp till 4 TB 5400 rpm 3,5"-hårddiskar och 1 TB 5400 rpm 2,5"-hårddiskar
	Hot swap-förmåga	Ja
	Inläkningshastighet	15,000 cycles
	Temperaturlarm	Nej
Kontakt(er)		
	Enhetskontakter	1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
	Värdkontakter	1 - eSATA (7-stifts, data)
		1 - USB 3.2 Type-B (9 stift, Gen 1, 5 Gbps)
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav		
	System- och kabelkrav	Tillgänglig USB- eller eSATA-port
Indikatorer		
	LED-indikatorer	1 - Ström (blå)
		1 - Driftstatus (blå – ström på, blinkande röd – aktivitet)
Ström		
	Strömkälla	AC-adapter medföljer
	Inspänning	110V-240V AC

Utspanning	12V DC
Utström	2A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M

Miljö

Drifttemperatur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet	8 ~ 90% RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Av plast
Produktlängd	5.6 in [14.2 cm]
Produktbredd	3.1 in [8 cm]
Produkthöjd	3.1 in [8 cm]
Produktvikt	14.6 oz [414 g]

Förpackning

Paketets längd	7.5 in [19 cm]
Paketets bredd	7.1 in [18 cm]
Paketets höjd	3.5 in [90 mm]
Fraktvikt (förpackning)	33.9 oz [960 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Dockningsstation för hårddisk
	1 - USB 3.0-kabel
	1 - eSATA-kabel
	1 - Universell strömadapter

3 - Strömadapteranslutning (NA/UK/EU)

1 - Instruktionsbok

Warranty
Information

Warranty

2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.