

SuperSpeed USB 3.0 eSATA Harde Schijf Docking Station met Ventilator

Productcode: SATDOCKU3FEU



Het SATDOCKU3FEU Hard Drive Docking Station (eSATA/USB 3.0 naar SATA) levert snelle en eenvoudige toegang tot een 2,5 inch of 3,5 inch SATA harde schijf of solid-state drive via eSATA of USB, waardoor het compatibel is met vrijwel elk systeem. Er kunnen schijven met hoge capaciteit (getest met schijven tot 4TB 3,5" en 1TB 2,5") worden gebruikt om de opslag/backup-mogelijkheden van uw computer zeer te verbeteren.


Het docking station is voorzien van een ingebouwde 80mm ventilator die zorgt voor extra betrouwbaarheid en een langere levensduur voor harde schijven door deze koeler te houden. Variabele snelheidsregeling van de ventilator maakt directe aanpassingen mogelijk voor elk type harde schijf, voor een goed evenwicht tussen de mate van koeling en het geluidsniveau. Het docking station schakelt SATA-schijven ook uit na een periode van inactiviteit (alleen USB-modus) of wanneer de pc is uitgeschakeld, om het energieverbruik en het geluidsniveau bij niet-gebruik te verminderen.

Het docking station ondersteunt volledige eSATA overdrachtsnelheden tot 3 Gbit/s en USB 3.0 overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s, maar is ook achterwaarts compatibel met USB 2.0 overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s.

Voor een opslagoplossing die nog veelzijdiger is, kan dit eSATA/USB 3.0 docking station worden gebruikt met onze SATA-naar-IDE-adapter (SAT2IDEADP), zodat u er 2,5 inch of 3,5 inch IDE harde schijven mee kunt gebruiken.

Om de compatibiliteit met uw computersysteem te garanderen, ondersteunt de SATDOCKU3FEU alle toonaangevende besturingssystemen, inclusief: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux en Google Chrome OS™.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Snelle harde schijven die actieve koeling nodig hebben om betrouwbaar te blijven werken
- Warme ruimtes of omgevingen zonder temperatuurregeling waar passieve koeling wellicht niet betrouwbaar genoeg is
- Snel toegang tot harde schijven voor het maken van images voor mensen die werken op het gebied van gegevensherstel
- Snel back-up maken van gegevens op een externe harde schijf ter archivering
- Maak optimaal gebruik van nieuwe laptops en desktopcomputers met USB 3.0-connectiviteit voor een snellere gegevensoverdracht
- Upgrade van een USB 2.0 docking station naar het snellere USB 3.0

Eigenschappen

- 80mm koelventilator met variabele snelheidsregeling (inclusief Uit)
- Sleuven aan de bovenzijde met toegangsdeurtje
- SuperSpeed USB 3.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- Snelle eSATA-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 3 Gbit/s
- Ondersteunt harde schijven en solid-state drives met een vormfactor van 2,5 of 3,5 inch
- Achterwaarts compatibel met USB 2.0-systemen, klaar voor gebruik
- Supports automatic USB Suspend Mode
- LED-indicator voor voeding / activiteit

Hardware

Garantiebeleid

2 Years

Ventilator(en)	Ja
Ventilatoren	1 - 80 mm
Interface	USB 3.0 & eSATA
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
Schijftype	SATA
Filtertype	Gaas
Chipsetcode	JMicron - JMS551

Prestaties

Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Nee
Type en snelheid	SATA II (3 Gbps)
Max. schijfcapaciteit	Tot nu toe getest met 3,5 inch harde schijven met 5400 rpm tot 4 TB en 2,5 inch harde schijven met 5400 rpm tot 1 TB
Aantal plaatsingen	15,000 cycles

Connector(en)

Schijfaansluitingen	1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Hostaansluitingen	1 - eSATA (7-polig, data) 1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	USB- of eSATA-poort
----------------------------	---------------------

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - Schijf power/activiteit
	1 - Power

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	110V-240V AC
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	2A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vochtigheid	8% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	5.1 in [13 cm]
Breedte product	3.6 in [9.2 cm]
Hoogte product	5.0 in [12.7 cm]
Gewicht product	17.8 oz [505 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.3 in [16 cm]
Package Width	4.7 in [12 cm]
Package Height	7.5 in [19 cm]

Verzendgewicht
(verpakt) 32.8 oz [930 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - SATA docking station
	1 - USB 3.0-kabel
	1 - eSATA-kabel
	1 - Voedingsadapter
	1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.