

SuperSpeed USB 3.0 eSATA dockningsstation med kylfläkt för hårddisk

Produkt ID: SATDOCKU3FEU



SATDOCKU3FEU hårddiskdockningsstation (eSATA/USB 3.0 till SATA) ger snabb och smidig åtkomst till 2,5 tums eller 3,5 tums-hårddiskar (HDD) eller solide state-hårddiskar (SSD) antingen via eSATA- eller USB-anslutningar vilket gör den kompatibel med i stort sett alla system. Hårddiskar med stor kapacitet (testat med upp till 4 TB 3,5"- och 1 TB 2,5"-hårddiskar) kan användas för att betydligt öka dina datorers lagrings-/säkerhetskopieringskapacitet.

Dockningsstationen har en inbyggd 80 mm kylfläkt som ger förbättrad pålitlighet och livslängd till hårddiskar tack vare att de hålls svalare. Fläkten har olika hastigheter som kan anpassas på ett ögonblick för att passa alla sorters hårddiskar eller för att balansera nedkylning och oljud. HDD-dockan försätter även SATA-hårddiskar i viloläge när de har varit inaktiva ett tag (endast USB-läge) eller när datorn stängs av. Detta bidrar till att minska strömförbrukning och oljud när datorn inte används.

Dockningsstationen har stöd för kompletta eSATA-dataöverföringshastigheter på upp till 3 Gbps och USB 3.0-överföringshastigheter på 5 Gbps. Den är även bakåtkompatibel med USB 2.0-överföringshastigheter på upp till 480 Mbps.

Denna eSATA-/USB 3.0 HDD-dockningsstation går även att använda med vår SATA till IDE-hårddiskadapter (SAT2IDEADP) så att du kan använda 2,5 tums eller 3,5 tums IDE-hårddiskar i dockan, vilket gör den till en riktigt allsidig lagringslösning.

För att säkerställa kompatibilitet med ditt datorsystem, stödjer SATDOCKU3FEU alla ledande operativsystem, inklusive: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux och Google Chrome OS™.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Hårddiskar med högprestanda som kräver kylning för att fungera optimalt
- Varma miljöer eller miljöer med fluktuerande temperaturer där passiv kylning inte räcker helt ut
- För dataåterställningsspecialister som snabbt behöver komma åt enheter för säkerhetskopiering
- Säkerhetskopiera data snabbt till en extern hårddisk för arkivering
- Dra fördel av nya bärbara och stationära datorer med USB 3.0-anslutningar för snabbare dataöverföring
- Uppgradera från USB 2.0-hårddiskdockningsstation till snabbare USB 3.0

Funktioner

- 80 mm kylfläkt med olika hastigheter (inklusive avstängningsfunktion)
- Toppmatad med lucka för enhetsfack
- SuperSpeed USB 3.0-kompatibelt värdgränssnitt med stöd för överföringshastigheter på upp till 5 Gbps
- Höghastighets eSATA-värdgränssnitt med stöd för överföringshastigheter på upp till 3 Gbps
- Stöd för både 2,5 och 3,5 tums hårddiskar (HDD) och solid state-hårddiskar (SSD)
- Bakåtkompatibel med USB 2.0-system, på en gång
- Automatiskt stöd för USB-viloläge
- LED-indikator för driftström och aktivitet

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Fläkt(ar)	Ja
Flaktar	80 mm
Gränssnitt	USB 3.0 & eSATA
Antal enheter	1
Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in

Enhetstyp	SATA
Filtertyp	Nät
Chipset-ID	JMicron - JMS551

Prestanda

Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Nej
Typ och hastighet	SATA II (3 Gbps)
Maximal enhetskapacitet	För närvarande testat med upp till 4 TB 5400 rpm 3,5"-hårddiskar och 1 TB 5400 rpm 2,5"-hårddiskar
Inläkningshastighet	15,000 cycles

Kontakt(er)

Enhetskontakter	SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
Värdkontakter	eSATA (7-stifts, data) USB Type-B (9-stifts) USB 3.0

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Tillgänglig USB- eller eSATA-port
-----------------------	-----------------------------------

Indikatorer

LED-indikatorer	Enhet ström/aktivitet Ström
-----------------	--------------------------------

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	110V-240V AC
Utspänning	12V DC
Utström	2A



Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M

Miljö

Drifttemperatur	5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Luftfuktighet	8~90 % RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Av plast
Produktlängd	5.1 in [13 cm]
Produktbredd	3.6 in [92 mm]
Produkthöjd	5.0 in [12.7 cm]
Produktvikt	17.8 oz [505 g]

Förpackning

Package Length	6.3 in [16 cm]
Package Width	4.7 in [12 cm]
Package Height	7.5 in [19 cm]
Fraktvikt (förpackning)	32.8 oz [930 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	SATA-hårddiskdockningsstation
	USB 3.0-kabel
	eSATA-kabel
	Strömadapter
	Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.