

Docking Station per Hard Disk a Singolo Slot - Dock USB 3.0 (5 Gbps) per Hard Drive HDD/SSD SATA I/II/III da 2,5/3,5" Esterni - Dock Station per Disco Rigido con Carica dall'Alto

ID prodotto: SATDOCKU3S



La docking station per disco rigido USB 3.0 SATDOCKU3S offre accesso completo e istantaneo a dischi rigidi SATA 2,5" o 3,5" (SATA, SATA II, SATA III) o unità a stato solido senza dover montare il disco nel computer o installarlo in una enclosure esterna. È possibile utilizzare unità di capacità elevate (testato con dischi rigidi fino a 16 TB a 7200 giri/min.) per migliorare notevolmente le capacità di archiviazione e backup del computer.

Collegata al computer host tramite un singolo collegamento USB 3.0 SuperSpeed o USB 2.0, la docking station per dischi rigidi offre una pratica soluzione di archiviazione plug-and-play per un accesso immediato al disco rigido senza bisogno di riavviare il sistema.

Raddoppiate il potenziale di questa docking station per dischi rigidi utilizzando un Adattatore da SATA a IDE per dischi rigidi (SAT2IDEADP), che consente di utilizzare qualsiasi disco rigido IDE da 2,5 o 3,5 pollici in uno slot dock per dischi rigidi SATA.

Per garantire la massima compatibilità con il sistema informatico utilizzato, il prodotto SATDOCKU3S supporta tutte le principali piattaforme di sistemi operativi, tra cui Microsoft Windows®, Apple® OSX, Linux e Google Chrome OS™.

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

- Per i tecnici specializzati in ripristino dati che devono accedere rapidamente ai dischi per l'imaging
- Per un rapido backup dei dati su un disco di archiviazione esterno
- Tecnici addetti ai test o al benchmark di più dischi rigidi
- Per sfruttare le funzionalità dei nuovi laptop e desktop con connettività USB 3.0
- Per passare da una docking station USB 2.0 a una USB 3.0 più veloce

Caratteristiche

- **DOCKING STATION PER HARD DISK:** Questa dock a singolo slot consente l'accesso a dischi SATA 2.5/3.5" per il backup di file, l'imaging dei dischi o il trasferimento dati tramite la porta USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
- **COMPATIBILITÀ DEI DRIVE:** Supporta Hard Disk SSD/HDD SATA da 2,5/3,5" di qualsiasi capacità - Indipendente dal sistema operativo - Adattatori venduti separatamente: IDE (SAT2IDEADP), mSATA (SAT2MSAT25) e M.2 SATA (SAT32M225)
- **PRESTAZIONI:** Design con carica dall'alto consente una rapida sostituzione a caldo delle unità inattive senza l'uso di attrezzi - Compatibile con le versioni SATA e USB precedenti - Nessun software o driver richiesto
- **CARATTERISTICHE:** Dock per Disco Rigido a singolo slot - SATA I/II/III - Connessione USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) - Carica dall'alto con pulsante di espulsione - Indicatori LED di alimentazione e attività - Include cavo USB 3.2 Type-A e alimentatore universale
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT:** Progettato e Realizzato per i Professionisti dell'IT, questa Dock per Hard Disk a singolo Slot è supportata per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica multilingue gratuita a vita 24/5

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ventola/e	No
Interfaccia	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Numero di unità	1

Dimensioni unità	2.5in & 3.5in
Tipo unità	SATA
ID chipset	ASMedia - ASM225CM

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Supporto UASP	No
Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
Capacità max unità	Attualmente testato con dischi rigidi da 3,5" fino a 4 TB 5400 RPM e dischi rigidi da 2,5" 1 TB 5400 RPM
Cicli di inserimento	15,000 Cycles

Connettore/i

Connettori unità	1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
Connettori host	1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

Indicatori

Indicatori LED	1 - Alimentazione e attività (Fisso - Alimentazione, Lampeggiante - Attività)
----------------	---

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	2.5A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M

Consumo energetico 30

Ambientale

Temperatura d'esercizio	5°C to 80° (41°F to 176°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Umidità	8~80% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza prodotto	5.7 in [14.5 cm]
Larghezza prodotto	3.7 in [9.3 cm]
Altezza prodotto	2.6 in [6.5 cm]
Peso prodotto	13.8 oz [392 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.8 in [17.2 cm]
Package Width	6.4 in [16.3 cm]
Package Height	3.7 in [9.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.6 lb [0.7 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Dock per disco rigido USB 3.0
	1 - Cavo USB 3.0
	1 - adattatore di alimentazione universale (NA, UE, UK,

ANZ)

1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.