

## USB 3.0 naar SATA docking station voor 2,5/3,5-inch harde schijven

Productcode: SATDOCKU3S



Het SATDOCKU3S USB 3.0 docking station biedt volledig en rechtsreeks toegang tot elke 2,5 en/of 3,5 inch SATA (SATA, SATA II, SATA III) harde schijf (HDD) of solid state drive (SDD) zonder deze in een computer of externe behuizing te hoeven monteren. Er kunnen schijven met hoge capaciteit (getest met schijven tot 4TB 3,5" en 1TB 2,5") worden gebruikt om de opslag/backup-mogelijkheden van uw computer zeer te verbeteren.

Het docking station kan op een computer worden aangesloten via een USB 3.0 SuperSpeed of USB 2.0-aansluiting en biedt een handige, plug-and-play opslagmogelijkheid waarmee u direct toegang krijgt tot de harde schijf zonder de computer opnieuw te moeten opstarten.

Het docking station ondersteunt de zeer hoge overdrachtsnelheden van USB 3.0 tot wel 5 Gbit/s, wat het de snelste manier maakt om toegang te krijgen tot gegevens op een externe schijf. Verdubbel de waarde van dit docking station met behulp van een SATA-naar-IDE-adapter (SAT2IDEADP), waarmee u elke 2,5 of 3,5 inch IDE harde schijf kunt gebruiken in een sleuf van het SATA docking station.

Om de compatibiliteit met uw computersysteem te garanderen, ondersteunt de SATDOCKU3S alle toonaangevende besturingssystemen, inclusief: Microsoft Windows®, Apple® OSX, Linux en Google Chrome OS™.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Snel toegang tot harde schijven voor het maken van images voor mensen die werken op het gebied van gegevensherstel

- Upgrade van een USB 2.0 dock station naar het snellere USB 3.0
- Voor technici die regelmatig harde schijven testen of vergelijken (benchmark)
- Snel back-up maken van gegevens op een externe harde schijf ter archivering
- Maak optimaal gebruik van nieuwe laptops en desktopcomputers met USB 3.0-connectiviteit

## Eigenschappen

- Ingebouwde bescherming tegen kortsluiting
- Compatibel met SATA harde schijven versie 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Ondersteunt SATA-harde schijven (HDD) en solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 of 3,5 inch
- High-speed USB 2.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- SuperSpeed USB 3.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- Gepatenteerd eject-mechanisme
- Gecombineerde stroomschakelaar en LED-indicator
- Compact bureaumodel
- Plug-and-play en hot-swappable

---

### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Interface	USB 3.0
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
Schijftype	SATA
Chipsetcode	ASMedia - ASM1053

---

### Prestaties

Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
------------------	--------------------

	USB 2.0 - 480 Mbit/s
UASP ondersteuning	Nee
Type en snelheid	SATA II (3 Gbps)
Max. schijfcapaciteit	Tot nu toe getest met 3,5 inch harde schijven met 5400 rpm tot 4 TB en 2,5 inch harde schijven met 5400 rpm tot 1 TB
Aantal plaatsingen	15,000 Cycles
<hr/>	
Connector(en)	
Schijfaansluitingen	SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Hostaansluitingen	USB Type-B (9-polig) USB 3.0
<hr/>	
Software	
Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
<hr/>	
Indicatoren	
LED-indicatoren	Power en activiteit (continu- power, knipperend - activiteit)
<hr/>	
Voeding	
Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	2.5A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	30
<hr/>	
Gebruiksomgeving	
Bedrijfstemperatuur	5°C to 80° (41°F to 176°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vochtigheid	8% - 80% rel. luchtvochtigheid
<hr/>	

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Langte product	5.7 in [14.5 cm]
Breedte product	3.7 in [93 mm]
Hoogte product	2.6 in [65 mm]
Gewicht product	13.8 oz [392 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	6.8 in [17.2 cm]
Package Width	6.4 in [16.2 cm]
Package Height	3.6 in [91 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	25.7 oz [728 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB 3.0 Docking Station
	USB 3.0-kabel
	Handleiding
	universele voedingsadapter (NA,EU,GB,ANZ)

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

