

Dockningsstation för USB 3.0- till SATA-hårddiskar med ett enda fack, USB 3.0-hårddiskdockning (5 Gbps), extern 2,5/3,5 tums SATA I/II/III-hårddiskar/SSD-dockningsstation, hårddiskfack med toppladdning

Produkt ID: SATDOCKU3S



Dockningsstationen SATDOCKU3S för USB 3.0-hårddiskar ger fullständig och ögonblicklig åtkomst till alla 2,5" och 3,5" SATA- (SATA, SATA II, SATA III) hårddiskar (HDD) eller solid state-enheter (SDD), utan att du behöver installera enheten i datorn eller installera den i ett externt kabinett. Hårddiskar med stor kapacitet (testad med hårddiskar upp till 16 TB vid 7200 varv/min) kan användas för att betydligt öka dina datorers lagrings-/säkerhetskopieringskapacitet.

Anslut värddatorn via en enda SuperSpeed USB 3.0 5Gbps eller en USB 2.0-anslutning, hårddiskdockningsstation har en smidig plug-and-play-lagringslösning som ger omedelbar åtkomst till hårddisken utan att man behöver starta om.

HDD-dockningsstationen bygger på enastående datagenomströmning via USB 3.0 och klarar av överföringshastigheter upp till 5 Gbps, vilket gör den till det snabbaste sättet att få åtkomst till data från en extern enhet. Dubblera värdet på dockningsstationen med en adapter för anslutning mellan SATA- och IDE-hårddiskar (SAT2IDEADP) som gör så att du kan använda en 2,5"- eller 3,5"-IDE-hårddisk i ett fack för SATA-hårddiskar.

För att garantera kompatibilitet med ditt datorsystem stöder SATDOCKU3S alla ledande OS-plattformar, inklusive: Microsoft Windows®, Apple® OSX, Linux och Google Chrome OS™.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

- För dataåterställningsspecialister som snabbt behöver komma åt enheter för säkerhetskopiering
- Säkerhetskopiera data snabbt till en extern hårddisk för arkivering
- Tekniker som testar eller utvärderar flera hårddiskar
- Dra nytta av nya bärbara och stationära datorer med USB 3.0-anslutningsbarhet
- Uppgradera från USB 2.0-hårddiskdockningsstation till snabbare USB 3.0

Funktioner

- **DOCKNINGSTATION FÖR HÅRDDISKAR:** Den här dockningsstationen för hårddiskar med ett fack ger tillgång till en 2,5/3,5 tums SATA-enhet för säkerhetskopiering av filer, bildhantering och dataöverföring via USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- **KOMPATIBILITET MED ENHETER:** Stöder en 2,5/3,5 tums SATA HDD/SSD med valfri kapacitet - OS-oberoende - IDE- (SAT2IDEADP), mSATA- (SAT2MSAT25) och M.2 SATA-adaptrar (SAT32M225) säljs separat
- **PRESTANDA:** Verktygsfri och topppladdande design möjliggör snabba byten av inaktiva enheter under körning. Bakåtkompatibel med tidigare SATA- och USB-versioner. Ingen programvara eller drivrutiner krävs
- **SPECIFIKATIONER:** Dockningsstation för hårddiskar med ett enda fack, SATA I/II/III, USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) värdanslutning, enhetsfack med toppmatning och utmatningsknapp, LED-indikatorer för ström och aktivitet, inkluderar USB 3.2 (5 Gbps) Type-A-kabel och universell nätadapter
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Den här dockningsstationen för hårddiskar med ett fack är utformad och byggd för IT-proffs och har 2 års garanti, inklusive gratis livslång teknisk assistans dygnet runt på flera språk

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Fläkt(ar)	Nej
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Antal enheter	1

	Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
	Enhetsstyp	SATA
	Chipset-ID	ASMedia - ASM225CM
Prestanda		
	Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
		USB 2.0 - 480 Mbit/s
	UASP-stöd	Nej
	Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
	Maximal enhetskapacitet	För närvarande testat med upp till 4 TB 5400 rpm 3,5"-hårddiskar och 1 TB 5400 rpm 2,5"-hårddiskar
	Inläkningshastighet	15,000 Cycles
Kontakt(er)		
	Enhetskontakter	1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
	Värdkontakter	1 - USB 3.2 Type-B (9 stift, Gen 1, 5 Gbps)
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Indikatorer		
	LED-indikatorer	1 - Ström och aktivitet (fast – ström, blinkande – aktivitet)
Ström		
	Strömkälla	AC-adapter medföljer
	Inspänning	100 - 240 AC
	Utspänning	12V DC
	Utström	2.5A
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Kontakttyp	M

	Strömförbrukning	30
Miljö		
	Drifttemperatur	5°C to 80° (41°F to 176°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Luftfuktighet	8~80% RH
Utseende		
	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Av plast
	Produktlängd	5.7 in [14.5 cm]
	Produktbredd	3.7 in [9.3 cm]
	Produkthöjd	2.6 in [6.5 cm]
	Produktvikt	13.8 oz [392 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	6.8 in [17.2 cm]
	Paketets bredd	6.4 in [16.3 cm]
	Paketets höjd	3.7 in [9.4 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	1.6 lb [0.7 kg]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - USB 3.0 HDD-dockningsstation
		1 - USB 3.0-kabel
		1 - universell strömadapter (NA, EU, UK, ANZ)
		1 - Instruktionsbok
Warranty Information		
	Warranty	2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.