

Duplicatore ed Eraser Standalone 1:1 per Hard Disk HDD/SSD SATA con funzione Clone  
- Display LCD - Conforme TAA - Indipendente dal sistema operativo

ID prodotto: SATDUP11



Il duplicatore di dischi rigidi standalone SATDUP11 consente di copiare da 1 a 1 o di cancellare fino a 2 dischi rigidi SATA simultaneamente senza l'ausilio di un computer.

Dotato di tre modalità di duplicazione standalone, tra cui solo dati, tutte le partizioni e settore per settore, il clonatore di dischi rigidi consente una duplicazione ad alte prestazioni ed è stato testato per velocità fino a 14 GB al minuto.

Come sistema di cancellazione del hard disk, il SATDUP11 è in grado di cancellare due unità contemporaneamente con diverse modalità disponibili, tra cui la cancellazione rapida, la cancellazione sicura, la cancellazione crittografica e la sovrascrittura del disco rigido a passaggio singolo/triplo (DoD), cioè con tre passaggi sul disco rigido per garantire che i dati siano stati completamente cancellati.

Completo di display LCD integrato, supporto per dischi rigidi (HDD) e unità a stato solido (SSD) SATA I/II/III da 2,5" e 3,5", il SATDUP11 è una soluzione all-in-one di facile utilizzo per qualsiasi applicazione che richieda la duplicazione o la cancellazione di dischi rigidi.

Per una maggiore compatibilità con diversi tipi di dischi rigidi nelle applicazioni di duplicazione e cancellazione rapida, il SATDUP11 supporta l'uso di diversi adattatori di unità. Il seguente elenco di adattatori StarTech.com è stato specificamente testato per assicurare la compatibilità con questo duplicatore:

2.5/3.5in IDE drives - SAT2IDEADP

unità mSATA - SAT2MSAT25

- SAT32M225

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Per investigatori forensi che devono effettuare clonazioni/imaging dei settori di un disco, per creare una replica esatta di un'unità sorgente in una differente
- Per i professionisti che devono creare backup identici quando l'integrità dei dati è un fattore importante, come nel recupero dei dati
- Consente la clonazione di dischi rigidi contenenti partizioni nascoste che potrebbero essere ignorate da alcuni programmi software di clonazione del disco rigido
- Amministratori IT che desiderano eliminare/cancellare rapidamente un'unità in preparazione dell'utilizzo in altre applicazioni
- Consente di cancellare/eliminare in modo sicuro i dati sul disco rigido prima di smaltire l'unità

## Caratteristiche

- DUPLICAZIONE E CANCELLAZIONE: Questo duplicatore e cancellatore di unità SATA 1:1 indipendente supporta unità da 2,5/3,5" e dispone di 3 modalità di duplicazione e 4 di cancellazione, ideali per il backup e il ripristino o per la configurazione di sistemi
- MODALITÀ DI DUPLICAZIONE E CANCELLAZIONE: Duplicazione: Fino a 14 GB/min Copia settore per settore (intero disco), sistema e file, tutte le partizioni - Cancellazione: rapida, sicura, sovrascrittura singola e a 3 passaggi (DoD/NISTSP800-88), crittografica
- COMPATIBILITÀ DEI DRIVE: supporta HDD/SSD SATA da 2,5/3,5" di qualsiasi capacità - Include cavi SATA e cuscinetti in gomma per HDD - Interfacce supportate con l'adattatore: eSATA, mSATA, IDE (SAT2IDEADP), M.2 SATA (SAT32M225) venduto separatamente
- DISPLAY LCD: Navigazione a pulsanti per selezionare le modalità di duplicazione/cancellazione e visualizzare informazioni - Funzione Copia e Confronta per verificare la corrispondenza tra l'unità clonata e l'unità di origine al termine dell'operazione
- LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT: Progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo duplicatore di dischi rigidi è supportato per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5

multilingue

---

#### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Numero di unità	2
Dimensioni unità	2.5in & 3.5in
Tipo unità	SATA

---

#### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	14 GB al minuto
Duplication Modes	System and File
	All Partitions
	Sector by Sector (Whole Drive)
	Percentage Copy
Duplication Speed	14GBpm
Modalità di cancellazione	Quick Erase
	1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
	3-Pass Overwrite
	3-Pass Erase and Compare
	Cryptographic Erase
Capacità max unità	Attualmente testato con dischi rigidi da 3,5" fino a 4 TB 7200 RPM per alloggiamento e dischi rigidi da 2,5" 1 TB 7200 RPM per alloggiamento

---

#### Connettore/i

Connettori unità	2 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
------------------	--

---

#### Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

---

 Note/requisiti speciali

**Nota**

<p>In caso di duplicazione, l'unità di destinazione deve essere di capacità equivalente o superiore all'unità sorgente.</p><p>In un ambiente di prova benchmark è stata raggiunta la velocità massima di 14 GB al minuto, la velocità effettiva dipende dal modello di disco rigido, dall'algoritmo e da altri fattori. I risultati possono variare.</p>

---

## Indicatori

Indicatori LED	1 - Indicatore alimentazione unità sorgente
	1 - Indicatore di attività unità sorgente
	1 - Indicatore errore unità sorgente
	1 - Indicatore alimentazione unità di destinazione
	1 - Indicatore di attività unità di destinazione
	1 - Indicatore errore unità di destinazione
	1 - Display LCD

---

## Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	1.4A
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	5A
Tipo punta centrale	Positivo
Consumo energetico	60

---

## Ambientale

Temperatura d'esercizio	5°C to 45°C (41°F to 113°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Umidità 20% ~ 80%

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Alluminio
Lunghezza prodotto	5.1 in [13 cm]
Larghezza prodotto	3.0 in [7.7 cm]
Altezza prodotto	1.1 in [2.9 cm]
Peso prodotto	12.9 oz [366 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	10.5 in [26.7 cm]
Larghezza del Pacco	7.3 in [18.5 cm]
Altezza del Pacco	4.8 in [12.1 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.9 lb [1.8 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Duplicatore ed eraser di dischi rigidi
	2 - Cavi SATA
	1 - Adattatore di alimentazione universale
	3 - Cavi di alimentazione regionali (NA/UK/EU)
	2 - Pad HDD
	1 - Guida rapida per l'installazione

Informazioni sulla garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

