

Standalone 2,5/3,5 inch SATA harde-schijfduplicator en -wischer met hoge duplicatiesnelheid tot 14 GB/min

Productcode: SATDUP11



Met de SATDUP11 standalone harddisk duplicator en -wischer kunt u SATA harde schijven 1-op-1 kopiëren of tegelijkertijd max. 2 SATA harde schijven wissen zonder een hostcomputer.

Het HDD-kopieerapparaat heeft drie standalone schijfduplicatiemodi: Alleen data, Alle partities en Sectorgewijs, biedt een krachtige duplicatie en is getest bij een snelheid tot 14 GB per minuut.

Als een harde-schijf-wischer kan de SATDUP11 tegelijkertijd twee schijven wissen met verschillende modi waaronder Snel wissen, Veilig wissen en Single-Pass/Three-Pass harde schijf overschrijven (DoD), waarbij de wischer 3 keer over de harde schijf loopt om te garanderen dat alle data zijn gewist.

Dankzij het geïntegreerde LCD-scherm en ondersteuning van 2,5 inch en 3,5 inch SATA I/II/III harde schijven (HDD) en solid-state drives (SSD) is de SATDUP11 een gebruikersvriendelijke complete oplossing voor elke applicatie waarbij harde schijven moeten worden gedupliceerd of gewist.

Voor nog meer compatibiliteit met verschillende schijftypen bij taken zoals dupliceren en snel wissen, ondersteunt de SATDUP11 het gebruik van diverse schijfadapters. De StarTech.com adapters in de onderstaande lijst zijn speciaal getest en zijn dus gegarandeerd compatibel met deze schijfduplicator:

2,5/3,5 inch IDE schijven - SAT2IDEADP

mSATA schijven - SAT2MSAT25

M.2 (NGFF) schijven - SAT32M225

De SATDUP11 heeft een hoogwaardige aluminium behuizing en wordt gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Forensische onderzoekers die een image/kloon op sectorbasis moeten kunnen maken voor een exacte kopie van de ene schijf naar een andere.
- Professionals die identieke back-ups moeten maken als data-integriteit van cruciaal belang is, zoals bij data recovery.
- Kloon harde schijven met verborgen partities die sommige andere software-schijfkloonprogramma's wellicht overslaan
- IT-beheerders die snel een schijf willen wissen en op andere applicaties willen voorbereiden
- Veilig data op uw harde schijf wissen voordat u de schijf weggooit

Eigenschappen

- Drie modi voor harde-schijfduplicatie inclusief sectorgewijs van 14 GB/min
- Digitaal LCD-scherm voor besturing en taakvoortgang
- Ondersteunt harde schijven (HDD) of solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 of 3,5 inch
- Ondersteunt met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
- Mobiel lichtgewicht design
- Voldoet aan de TAA (Trade Agreement Act)
- Max. 2 harde schijven wissen met single-pass en multi-pass overschrijven / DoD-wissen

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Aantal stations	2
Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
Schijftype	SATA

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	14 GB per minuut
Duplication Speed	14GBpm
Wismodi	Quick Erase 1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear) 3-Pass Overwrite 3-Pass Erase and Compare
Duplication Modes	System and File All Partitions Sector by Sector (Whole Drive) Percentage Copy
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 4 TB 7200 RPM 3,5 inch harde schijven per bay en 1 TB 7200 RPM 2,5 inch harde schijven per bay

Connector(en)

Schijfaansluitingen	SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
---------------------	---

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	<p>Voor duplicatie moet de doelschijf gelijk zijn aan of groter zijn dan de bronschijf.</p><p>Snelheid van max. 14 GB per minuut werd bereikt in een benchmark-testomgeving; de werkelijke snelheid is afhankelijk van het model en algoritme van de harde schijf en andere factoren. De resultaten zullen variëren.</p>
---------	--

Indicatoren

LED-indicatoren	Bronschijf voedingsindicator Activiteitsindicator bronschijf Foutindicator bronschijf
-----------------	---



Voedingsindicator bronschijf

Activiteitsindicator doelschijf

Foutindicator doelschijf

LCD-scherf

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	1.4A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	5A
Polariteit pin midden	Positief
Vermogensopname	60

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 45°C (41°F to 113°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid	20% ~ 80%

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	3.1 in [80 mm]
Breedte product	5.1 in [13 cm]
Hoogte product	1.2 in [30 mm]
Gewicht product	12.6 oz [358 g]

Verpakkingsinf



informatie

Package Length	10.4 in [26.5 cm]
Package Width	7.4 in [18.7 cm]
Package Height	4.8 in [12.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.5 lb [1.6 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	Harddisk duplicator en -wisser
	SATA-kabels
	Universele voedingsadapter
	Regionale voedingskabels (N-A/VK/EU)
	HDD Pad
	Installatie-instructies

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

