

1:1 Standalone Hard Drive Cloner met Multi Disk Image Manager voor Backup en Restore, Meerdere Disk Images opslaan op een 2.5/3.5" SATA Drive, HDD/SSD Kloner, Geen PC vereist

Productcode: SATDUP11IMG



Met de SATDUP11IMG standalone SATA harde-schijfduplicator, kunt u een exacte kopie maken van een SATA harde schijf (HDD) / solid state drive (SSD) of één back-up library drive maken met meerdere beelden die u tegelijkertijd naar aanvullende schijven kunt kopiëren.

Verminder de kabelwarboel met de SATDUP11IMG, waardoor u minder schijven nodig hebt bij het maken van back-ups van meerdere unieke schijfbeelden. Met één back-up library drive kunt u unieke schijfbeelden opslaan op één SSD / HDD, zodat snelle duplicatie met 6 GB/min en minimale kabelwarboel is gegarandeerd. Dit is een ideale oplossing als u de beelden van verschillende computersystemen regelmatig moet kopiëren, omdat het betekent dat u slechts één back-up library drive nodig hebt voor het herstellen van meerder schijfbeelden op verschillende systemen.>/p>

De veelzijdige duplicator biedt ook standaard 1:1 schijfduplicatie in drie verschillende modi: bestand & systeem kopiëren, alle partities kopiëren en gehele kopie. Dit is bij uitstek geschikt voor eenmalige schijfduplicatie, waardoor u geen schijfbeeld meer hoeft te maken voor een eenmalig project.

Met een gemakkelijk leesbaar LCD-scherm en intuïtieve menubediening met vier toetsen garandeert de SATDUP11IMG probleemloze installatie en bediening. In het menu hebt u met drukknoppen toegang tot vele waardevolle functies, waardoor het takenbeheer wordt vereenvoudigd zoals: schijf-naar-schijfduplicatie, back-up en herstel van schijf naar beeldbibliotheek en nog veel meer. Het biedt ook talrijke geavanceerde instelopties voor ervaren gebruikers.

Voor nog meer compatibiliteit met verschillende schijftypen ondersteunt de SATDUP11IMG het gebruik van diverse schijfadaptors. De StarTech.com adapters in de onderstaande lijst zijn speciaal getest en dus gegarandeerd compatibel met deze schijfduplicator:

2.5/3.5in IDE drives - SAT2IDEADP

mSATA drives - SAT2MSAT25

M.2 (NGFF) drives - SAT32M225

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Forensische onderzoekers die een image/kloon op sectorbasis moeten kunnen maken voor een exacte kopie van de ene schijf naar een andere.
- Professionals die identieke back-ups moeten maken als data-integriteit van cruciaal belang is, zoals bij data recovery.
- Kloon harde schijven met verborgen partities die sommige andere software-schijfkloonprogramma's wellicht overslaan
- Systeembouwers/IT-specialisten die meerdere unieke schijfbeelden nodig hebben voor verschillende soorten systeembuils

Eigenschappen

- **DISK IMAGE LIBRARY MANAGER:** Deze standalone 1:1 SATA duplicator kan een disk images bibliotheek aanmaken door verschillende host disk images op een enkele schijf te bewaren voor backup en restore, ideaal voor systeem setup en implementaties
- **DUPLICATIE MODES:** 4 Clone Modes: System and File, All Partitions, Percentage Copy en Sector-by-Sector (Volledige schijf) - 6 GB/min Copieersnelheid - SATA III (6 Gbps) - LCD Display - LED Indicators - Metalen Behuizing - TAA Compliant
- **DRIVE COMPATIBILITEIT:** Geschikt voor 2,5/3,5" SATA HDD/SDD van elke capaciteit - Upgradebare firmware - Inclusief HDD rubber pads en 4"/20" SATA kabels - Geschikte adapter interfaces: eSATA, mSATA, IDE (SAT2IDEADP), M.2 SATA (SAT32M225) apart verkrijgbaar
- **LCD MENU SCHERM:** Ingebouwde library manager met drukknopmenu om schijfinfo weer te geven, schijven te configureren en te beheren - Kies Backup host drive naar image library, Restore Image uit library naar host drive, of bron klonen naar doelschijf

- DE KEUZE VAN DE IT-PRO: deze hard drive kloner werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Interface	SATA
Aantal stations	2
Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
Schijftype	SATA

Prestaties

Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
Duplication Modes	System and File All Partitions Sector by Sector (Whole Drive) Percentage Copy
Duplication Speed	6GBpm
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 6 TB 7200 RPM 3,5 inch harde schijven per bay en 1 TB 7200 RPM 2,5 inch harde schijven per bay

Connector(en)

Schijfaansluitingen	2 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
---------------------	---

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Voor duplicatie moet de doelschijf gelijk zijn aan of groter zijn dan de bronschijf.
---------	--

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - Bronschijf voedingsindicator
-----------------	----------------------------------

1 - Activiteitsindicator bronschijf

1 - Foutindicator bronschijf

1 - Voedingsindicator bronschijf

1 - Activiteitsindicator doelschijf

1 - Foutindicator doelschijf

1 - LCD-scherf

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	1.4A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	5A
Polariteit pin midden	Positief
Vermogensopname	60

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 45°C (41°F to 113°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to -85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid	20% ~ 80%

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	5.1 in [12.9 cm]
Breedte product	3.0 in [7.7 cm]
Hoogte product	1.1 in [2.8 cm]

Gewicht product 12.4 oz [350.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	10.5 in [26.7 cm]
Package Width	7.6 in [19.4 cm]
Package Height	4.8 in [12.1 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.1 lb [1.8 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 1:1 HDD/SSD-duplicator 1 - Lange SATA-kabel 2 - Korte SATA-kabel 1 - eSATA + 12 V voedingskabel (type M voedingsconnector) 1 - eSATA + 5 V voedingskabel (type F voedingsconnector) 2 - HDD/SSD-pads 1 - Universele voedingsadapter (VK/N-A/EU) 1 - Handleiding
-------------	---

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.