

Fristående 2,5/3,5" SATA-hårddiskduplikator med backup-bibliotek för flera HDD/SSD-avbildningar

Produkt ID: SATDUP11IMG



Den fristående SATA-hårddiskduplikatorn SATDUP11IMG låter dig skapa en exakt kopia av en SATA-hårddisk (HDD) / Solid State Drive (SSD) eller skapa en backup-enhet med flera avbildningar som du kan kopiera till flera enheter när som helst.

Minska trasslet med SATDUP11IMG som eliminerar antalet enheter som behövs vid säkerhetskopiering av flera unika hårddiskavbildningar. Med en enda backup-enhet kan du lagra flera unika hårddiskavbildningar på en enda SSD/HDD för att garantera snabb duplicering med 6 GB/min och minimalt med trassel. Detta är en perfekt lösning om du ofta gör avbildningar av olika datorsystem eftersom det innebär att du bara behöver ta med dig en backup-enhet för att återställa flera avbildningar på olika system.

Den mångsidiga duplikatorn har även tre olika lägen för ett-till-ett-duplicering: System- och filkopiering, kopiering av alla partitioner, kopiering av hela enheten och procentuell kopiering. Detta är perfekt för engångsduplikation eftersom man slipper skapa en hårddiskavbildning för ett engångsprojekt.

SATDUP11IMG garanterar problemfri installation och kontroll med en lättläst LCD-display och intuitiv menystyrning med fyra knappar. Menyn ger dig tillgång till många värdefulla funktioner som garanterar enkel hantering såsom till exempel duplicering från enhet till enhet, säkerhetskopiering och återställning från enhet till bildbibliotek och många fler. Den har dessutom många avancerade alternativ för erfarna användare.

SATDUP11IMG stöder användning av olika enhetsadaptrar för extra kompatibilitet med olika enhetstyper vid duplicering och dockning. Listan nedan över StarTech.com-adaptrar har testats specifikt för att garantera kompatibilitet med denna enhetsduplikator:

2.5/3.5in IDE drives - SAT2IDEADP

mSATA drives - SAT2MSAT25

M.2 (NGFF) drives - SAT32M225

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Kriminaltekniker som behöver ha speglingar/kloninger för att skapa en exakt kopia av källdisken på en annan hårddisk.
- Yrkesverksamma som behöver identiska säkerhetskopior när det är av yttersta vikt att datan är komplett, som till exempel vid dataåterställning
- Klona hårddiskar som innehåller dolda partitioner som vissa program för hårddisk-kloning hoppar över
- Systembyggare/IT-specialister som behöver flera olika hårddiskavbildningar för olika systembyggen

Funktioner

- Stöd för hårddiskar (HDD) eller solid state-enheter (SDD) med 2,5 eller 3,5 tums formfaktor
- Digital LCD-skärm för användning och uppgiftsförlopp
- Stöder SATA revision I/II/III-enheter (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Universell strömadapter (NA/UK/EU)
- TAA-kompatibel (Trade Agreement Act)

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	SATA

	Antal enheter	2
	Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
	Enhetstyp	SATA
Prestanda	Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
	Duplication Modes	System and File All Partitions Sector by Sector (Whole Drive) Percentage Copy
	Duplication Speed	6GBpm
	Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med upp till 6 TB 7200 RPM 3,5"-hårddiskar per fack och 1 TB 7200 RPM 2,5"-hårddiskar per fack
Kontakt(er)	Enhetskontakter	2 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Vid duplicering måste målhårddisken vara lika stor som eller större än källhårddisken.
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Strömindikator för källenhet
		1 - Aktivitetsindikator för källenhet
		1 - Felindikator för källenhet
		1 - Strömindikator för målenhet
		1 - Aktivitetsindikator för målenhet
		1 - Felindikator för målenhet

1 - LCD-skärm

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	1.4A
Utspänning	12V DC
Utström	5A
Polaritet på mittpol	Positiv
Strömförbrukning	60

Miljö

Drifttemperatur	5°C to 45°C (41°F to 113°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to -85°C (-4°F to 185°F)
Luftfuktighet	20% ~ 80%

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Stål
Produktlängd	5.1 in [12.9 cm]
Produktbredd	3.0 in [7.7 cm]
Produkthöjd	1.1 in [2.8 cm]
Produktvikt	12.4 oz [350.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	10.5 in [26.7 cm]
Paketets bredd	7.6 in [19.4 cm]
Paketets höjd	4.8 in [12.1 cm]

Fraktvikt (förpackning) 4.1 lb [1.8 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 1:1 HDD/SSD-duplikator
	1 - Lång SATA-kabel
	2 - Kort SATA-kabel
	1 - eSATA + 12 V strömkabel (strömkontakt typ M)
	1 - eSATA + 5 V strömkabel (strömkontakt typ F)
	2 - HDD/SSD-dynor
	1 - Universell strömadapter (UK/NA/EU)
	1 - Instruktionsbok

Warranty
Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.