

Standalone 1:3 SATA 2,5/3,5 inch harde-schijfduplicator en -wisser met daisy chaining

Productcode: SATDUP13



Met de SATDUP13 standalone HDD-duplicator/-wisser kunt u tegelijkertijd maximaal drie SATA HDD's of SSD's kopiëren en max. vier SATA HDD's of SSD's wissen, zonder verbinding te moeten maken met een hostcomputer. De duplicator/wisser is geschikt voor elke 3,5 inch of 2,5 inch SATA harde schijf of solid-state drive en heeft een geïntegreerd LCD-scherm waardoor het klonen/wissen gemakkelijk kan worden gevolgd.

De veelzijdige 1-naar-3 duplicator heeft drie bedieningsmodi voor duplicatie, inclusief Alleen data, Alle partities en Sectorgewijs klonen. De SATDUP13 beschikt ook over diverse wismodi, inclusief Snel wissen, Veilig wissen en Single-Pass/Multi-Pass harde schijf overschrijven (DoD), waarbij de wisser drie keer over de harde schijf loopt om te garanderen dat alle data zijn gewist.

Voor nog grotere schaalbaarheid is de HDD-duplicator/-wisser voorzien van een unieke daisy chain-poort, waardoor u meerdere SATDUP13-eenheden kunt combineren en zo vier extra schijven kunt wissen of kopiëren met elke extra eenheid om tijd te besparen.

Voor nog meer compatibiliteit met verschillende schijftypen bij taken zoals dupliceren en snel wissen, ondersteunt de SATDUP13 het gebruik van diverse schijfadaptors. De StarTech.com adaptors in de onderstaande lijst zijn speciaal getest en zijn dus gegarandeerd compatibel met deze schijfduplicator:

2,5/3,5 inch IDE schijven - SAT2IDEADP

mSATA schijven - SAT2MSAT25

M.2 (NGFF) schijven - SAT32M225

De duurzame SATDUP13 heeft een hoogwaardige aluminiumbehuizing en wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Forensische onderzoekers die een image/kloon op sectorbasis moeten kunnen maken voor een exacte kopie van de ene schijf naar een andere.
- Professionals die identieke back-ups moeten maken als data-integriteit van cruciaal belang is, zoals bij data recovery.
- Kloon harde schijven met verborgen partities die sommige andere software-schijfkloonprogramma's wellicht overslaan

Eigenschappen

- Drie modi voor harde-schijfduplicatie inclusief sector-bij-sector
- 1:1, 1:2 of 1:3 schijf-duplicatie
- Ondersteunt daisy chain, met behulp van extra SATDUP13-eenheden
- Wis tot 4 harde schijven met single-pass en multi-pass overschrijven / DoD-wissen
- Digitaal LCD-scherm voor besturing en taakvoortgang
- Ondersteunt harde schijven (HDD) of solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 of 3,5 inch
- Ondersteunt met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Voldoet aan de TAA (Trade Agreement Act)
- Universele voedingsadapter (US/UK/EU)

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Aantal stations	4
Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
Schijftype	SATA

Prestaties



Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
Duplication Speed	3.8GBpm
Wismodi	Quick Erase 1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear) 3-Pass Overwrite 3-Pass Erase and Compare
Duplication Modes	System and File All Partitions Sector by Sector (Whole Drive) Percentage Copy
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 4 TB 7200 RPM 3,5 inch harde schijven per bay en 1 TB 7200 RPM 2,5 inch harde schijven per bay
Algemene specificaties	Maximaal via een daisy chain aan te sluiten apparaten: 30 (119 doelschijven in totaal)

Connector(en)

Schijfaansluitingen	SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Andere aansluiting(en)	20-polige daisy chain

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	<p>Voor duplicatie moet de doelschijf gelijk zijn aan of groter zijn dan de bronschijf.</p> <p>Snelheid tot 3,8 GB per minuut werd bereikt in een benchmark-testomgeving; de werkelijke snelheid is afhankelijk van het model van de harde schijf, het algoritme en andere factoren. De resultaten zullen variëren.</p>
---------	---

Indicatoren

LED-indicatoren	Bronschijf voedingsindicator
-----------------	------------------------------



Activiteit bronschijf
 Bronschijf fout
 Doelschijf 1 voeding
 Doelschijf 1 activiteit
 Doelschijf 1 fout
 Doelschijf 2 voeding
 Doelschijf 2 activiteit
 Doelschijf 2 fout
 Doelschijf 3 voeding
 Doelschijf 3 activiteit
 Doelschijf 3 fout
 LED-paneel

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	2.2A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	9A
Stekkertype	4-pin DIN
Vermogensopname	108

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 45°C (41°F to 113°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to -85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid	20% ~ 80%



Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	4.7 in [12.0 cm]
Breedte product	10.2 in [26.0 cm]
Hoogte product	1.6 in [40.0 mm]
Gewicht product	31.0 oz [879.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	9.1 in [23.0 cm]
Package Width	17.7 in [45.0 cm]
Package Height	3.2 in [82.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.6 lb [2.5 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	<p>1-tot-3 HDD-duplicator</p> <p>SATA-kabel</p> <p>Daisy chain kabel</p> <p>Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en Nieuw-Zeeland.</p> <p>Verkorte handleiding</p>
-------------	---

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

