

4 Bay SSD/HDD Hard Drive Eraser, 2.5" & 3.5" SATA, Hostless Externe Standalone Disk Wiper/Sanitizer, 9 Erase Modes, RS232 Printer Port, NIST/DOD & TAA Compliant

Productcode: SATERASER4



Met deze harde-schijf wisser kunnen standalone tegelijkertijd tot vier 2,5 of 3,5 inch SATA harde schijven of solid-state drives worden gewist.

In tegenstelling tot hard-drive docking stations of adapters die een computerverbinding en software nodig hebben om schijven te wissen, kan deze hard-drivewisser standalone schijven wissen zonder dat een hostcomputer noodzakelijk is. Dit voorkomt de problemen veroorzaakt door aansluiting van uw schijven op een hostcomputer en beschermt uw schijven tegen externe bedreigingen op uw beveiliging zoals datatoegang op afstand.

Het 4-bay design biedt maximale efficiency door meerdere schijven te combineren tot aparte wisprojecten, zodat u waardevolle tijd bespaart. De harde-schijf wisser ondersteunt USB 3.0, ook bekend als USB 3.1 Gen 1, met bestandsoverdrachtsnelheden tot 5 Gbps.

Met door de bedrijfstak erkende wismodi wist de harde-schijf wisser de data van uw 2,5 of 3,5 inch SSD of HDD. Deze schijf-wisser ondersteunt negen wismodi waaronder Quick Erase, Single en Multi-pass Overwrites, Custom Erase, NIST 800-88 Rev. 1 Purge conform Secure Erase en Enhanced Secure Erase. De Multi-pass Overwrite (3-Pass Full Disk Overwrite) wisprocedures voldoen aan de normen van het Amerikaanse Ministerie van Defensie (Dod) (5220.22-M).

Ondersteunt diverse wismodi waardoor de schijfwisser de perfecte oplossing is voor bijna elke professionele applicatie. Single-Pass Overwrite is ideaal voor IT-technici en systeembeheerders die oude harde schijven voor andere doeleinden willen gebruiken, terwijl Quick en Secure Erase, Single Pass Overwrite en Multi-pass Overwrite (die aan de eisen van het Amerikaanse Ministerie van Defensie voldoen) ideale oplossingen zijn voor onderzoekslaboratoria, zorginstellingen, advocatenkantoren en accountants die met gevoelige data omgaan en een veilige wismethode nodig hebben om mogelijke schendingen van de privacy te voorkomen.

Naast ondersteuning van 2,5/3,5 inch SATA SSD's en HDD's is de harde-schijf wisser ook geschikt

voor 2,5 en 3,5 inch IDE harde schijven, mSATA schijven en SATA M.2 schijven met een compatibele StarTech.com adapter:

IDE harde schijven: Gebruik StarTech.com adapter SAT2IDEADP SATA naar 2,5 of 3,5 inch IDE harde-schijfadapter voor HDD docks


mSATA schijven: Gebruik StarTech.com adapter SAT32MSAT257 mSATA SSD naar 2,5 inch SATA-adapterconverter

M.2 schijven: Gebruik StarTech.com adapter SAT32M225 M.2 NGFF SSD naar 2,5 in SATA-adapterconverter

De harde-schijf wisser heeft handige menunavigatieknoppen voor gegarandeerd snelle en efficiënte prestaties en een geïntegreerd LCD-scherm dat de wismodi en taakstatus duidelijk aangeeft. U kunt de wisser ook aansluiten op een computer voor snelle toegang tot de schijf die op poort-1 is aangesloten.

Om te zorgen dat u kunt controleren welke bestanden zijn gewist, is de harde-schijf wisser voorzien van een 9-polige seriële poort die u op een seriële printer kunt aansluiten om direct wislogbestanden af te drukken.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Wis uw harde schijven voordat ze worden afgevoerd, om te voorkomen dat gevoelige data later kunnen worden gekopieerd
- Wis uw harde schijven voordat u deze voor andere doeleinden gebruikt

Eigenschappen

- TOT 4 SCHIJVEN VEILIG WISSEN: Standalone harde schijf wisser voor 2.5" & 3.5" SATA SSD/HDD, wist meerdere schijven onafhankelijk of gelijktijdig; Hostless plug-and-play hardware externe schijf wisser
- 9 ERASE MODES: Quick Erase, Single/3/7 pass overwrite, Secure/Enhanced secure erase voldoet aan NIST SP 800-88 Rev 1 (clear/purge). Upgradebare firmware om toekomstige DOD &

overheidsnormen te voldoen. TAA

- **STATUSDISPLAY & AFDRUKBARE WISBEVESTIGING:** LCD-display met navigatietoetsen voor drive-instelling/status/config. Resultaten en drive-info kunnen worden afgedrukt via RS232 seriële poort naar ESC/P receipt printer (apart bestelbaar)
- **DATA ACCESS/TRANSFER VOOR HET WISSEN:** De USB 3.0 SuperSpeed 5Gbps Type-B poort op de sanitizer maakt het mogelijk om een enkele schijf aan te sluiten op een laptop/PC host voor data transfer. 91cm USB Type-B (9 pin) kabel meegeleverd.
- **BREDE COMPATIBILITEIT:** Adapters beschikbaar om compatibiliteit uit te breiden met andere soorten schijven, waaronder 2,5" en 3,5" IDE-schijven (SAT2IDEADP), mSATA-schijven (SAT32MSAT257), en SATA M.2-schijven (SAT32M225)

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Bus type	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Aantal stations	4
Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
Schijftype	SATA

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	3 Gbit/s
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s SATA II (3 Gbps)
Wismodi	Quick Erase 1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear) 3-Pass Overwrite 7-Pass Overwrite Custom Erase Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)

		Enhanced Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)
	Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 10 TB 7200 RPM
	Hot-swappable	Ja
Connector(en)	Schijfaansluitingen	4 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
	Hostaansluitingen	1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
	Andere aansluiting(en)	1 - DB 9-pin Serial
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Als u deze adapter op uw computer aansluit, is alleen de op poort-1 aangesloten harde schijf toegankelijk Voor het afdrukken van kassabonnen via de RS232 seriële poort is een printer nodig die de ESC/P printer controle taal ondersteunt.
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - 2-regel LCD-scherm aan de bovenkant 4 - Power-LED 4 - Activiteit-LED 4 - HPA/DCO Detect LED
Voeding	Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	1.2 A
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	7 A

Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	84 W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
Opslagtemperatuur	-20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F)
Vochtigheid	20% ~ 80%, niet-condenserend

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	8.2 in [20.9 cm]
Breedte product	3.8 in [9.6 cm]
Hoogte product	1.2 in [3.0 cm]
Gewicht product	1.6 lb [0.7 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	17.7 in [45.0 cm]
Package Width	9.2 in [23.3 cm]
Package Height	3.4 in [8.6 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.7 lb [2.6 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegleverd	1 - harde-schijf wisser
	1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ)
	4 - drive pads

4 - schijf-kabels

1 - USB 3.0-kabel

1 - verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.