

## Hårddiskrensare för 2,5 eller 3,5-tums SATA-enheter - 4 fack - fristående

Produkt ID: SATERASER4



Denna hårddiskrensare ger fristående, samtidig enhetsrensning för upp till fyra 2,5 eller 3,5-tums-hårddiskar eller solid-state-enheter.

Till skillnad från hårddiskdockningsstationer eller -adaptrar som kräver datoranslutning och programvara för att radera hårddiskar, kräver denna fristående hårddiskrensare inte en värddator för radering. Detta eliminerar besväret med att ansluta dina enheter till en värddator och skyddar dina enheter från externa säkerhetshot, tex. fjärrdataåtkomst.

Fyrfacksdesignen maximerar effektiviteten genom att rensa att kunna radera flera enheter samtidigt, vilket sparar värdefull tid. Hårddiskrensaren stöder USB 3.0 (kallas även USB 3.1 Gen 1) med filöverföringar på upp till 5Gbps.

Med hjälp av branschvedertagna raderingslägen rensar den här hårddiskrensaren säkert data från 2,5 och 3,5-tums SSD- och HDD-enheter. Hårddiskrensaren stöder nio rensningslägen, inklusive Quick Erase, Single and Multi-pass Overwrites, Custom Erase, NIST 800-88 Rev. 1 Rensa kompatibel Säker radering, Secure Erase och Enhanced Secure Erase. Raderingsproceduren multi-pass-överskrivning (3-pass överskrivning av hela enheten) möter kraven på DoD-standarder (5220.22-M).

Stöd för många olika raderingslägen gör den här enhetsrensaren perfekt för praktiskt taget alla proffstillämpningar. Single-Pass Overwrite är idealisk för IT-tekniker och systemadministratörer som ska kassera eller återanvända gamla hårddiskar medan Quick and Secure Erase, Single Pass Overwrite och Multi-pass Overwrite (enligt DoD-standarder) är idealiska lösningar för forskningslaboratorier, hälsomyndigheter, advokatbyråer och revisorer som hanterar känsliga data och kräver säker radering som skydd mot potentiella integritetskränkningar.

Förutom stöd för 2,5 / 3,5-tums SATA SSD och hårddiskar, fungerar hårddiskrensaren också med 2,5 och 3,5-tums IDE-hårddiskar, mSATA-enheter och SATA M.2-enheter med en kompatibel StarTech.com-adapater:

IDE-hårddiskar: Använd StarTech.coms adapter SAT2IDEADP

mSATA-hårddiskar: Använd StarTech.coms adapter SAT32MSAT257


M2-hårddiskar: Använd StarTech.coms adapter SAT32M225

Hårddiskrensaren har praktisk menynavigering för garanterat snabba och effektiva prestanda, med knapptrycksdrift och inbyggd LCD-skärm som tydligt identifierar raderingslägen och uppgiftsstatus. Du kan också ansluta rensaren till en dator för att snabbt komma åt den enhet som är ansluten till port-1.

För att garantera att dina dokument är granskningsklara har hårddiskrensaren en 9-polig serieport som kan anslutas till en serieskrivare för att framställa loggar på begäran.

SATERASER4 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet



## Användning

- Radera hårddiskarna innan de ska tas ur bruk för att förhindra att dina känsliga data kan återställas
- Rensa hårddiskarna innan du återanvänder dem

## Funktioner

- Stödjer också 2,5 och 3,5-tums IDE hårddiskar, mSATA-enheter och SATA M.2-enheter med en kompatibel StarTech.com-adapter
  - Säker, fristående hårddiskrensning för upp till fyra 2,5/ 3,5-tums, SATA SSD / HDD-enheter
  - 9 raderingslägen inklusive: Snabb och säker radering, NIST 800-88 Rev. 1 Purge-kompatibel, Single Pass-överskrivning och Multi-pass-överskrivning - uppfyller DoD-standarder (5220.22-M)
  - Användarvänlig med LCD-skärm och tryckknappsnavigering
  - Via den inbyggda 9-poliga serieporten kan du skriva ut raderingsloggar med en kvittoskrivare
-

## Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	USB 3.0
Busstyp	USB 3.0
Antal enheter	4
Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
Enhetstyp	SATA

## Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	3 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s SATA II (3 Gbps)
Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med upp till 10 TB 7200 RPM
Hot swap-förmåga	Ja

## Kontakt(er)

Enhetskontakter	4 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
Värdkontakter	1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0
Övriga gränssnitt	1 - DB 9-pin Serial

## Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

## Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Du kan bara nå den hårddisk som är ansluten till port-1 med den här adaptorn ansluten till din dator  Kvittoutskrift genom den seriella RS232-porten kräver en skrivare med stöd för ESC/P-skrivarkontrollspråk.
------	--

## Indikatorer



LED-indikatorer	1 - LCD-display med 2 rader på ovsidan
	4 - Ström-LED
	4 - LED för aktivitet
	4 - LED för HPA/DCO-identifiering

---

#### Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	1.2 A
Utspänning	12V DC
Utström	7 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	84 W

---

#### Miljö

Drifttemperatur	5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
Förvaringstemperatur	-20°C ~85°C (-4°F ~ 185°F)
Luftfuktighet	20% ~ 80%, icke-kondenserande

---

#### Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	8.2 in [20.9 cm]
Produktbredd	3.8 in [9.6 cm]
Produkt höjd	1.2 in [3.0 cm]
Produktvikt	1.6 lb [0.7 kg]

---

#### Förpackning



Package Length	17.7 in [45.0 cm]
Package Width	9.1 in [23.1 cm]
Package Height	3.3 in [8.5 cm]
Fraktvikt (förpackning)	5.8 lb [2.6 kg]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - hårddisk-raderare
	1 - universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	4 - hårddiskkuddar
	4 - Enhetskablar
	1 - USB 3.0-kabel
	1 - snabbstartsguide

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

