

Cavo SATA tondo da 0,6 m

ID prodotto: SATRD60CM



Questo cavo SATA tondo da 0,6 m consente un collegamento sicuro alle unità SATA garantendo al contempo un flusso d'aria ottimale all'interno del case del desktop o del server.

Dal design tondo, questo cavo di alimentazione per dischi rigidi SATA contribuisce a migliorare il flusso d'aria all'interno del computer. Offrendo una minore resistenza al passaggio dell'aria intorno al cavo SATA, favorisce il raffreddamento per prestazioni ottimali del sistema.

Il cavo SATA tipo latch è dotato di connettori con dispositivo di blocco che aiutano a evitare distacchi accidentali durante il collegamento alle unità SATA.

Conforme alle specifiche SATA a 6 Gb/s, il cavo supporta velocità di trasferimento dei dati elevate fino a 6 Gbps se utilizzato con unità conformi allo standard SATA 3.0.

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai clienti. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la vendita.

Il prodotto SATRD60CM è coperto da garanzia a vita StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente il collegamento di server, array di dischi SATA e sottosistemi di archiviazione
- Compatibile con dischi rigidi Serial ATA, CD-RW, DVD e altri dispositivi

Caratteristiche

- Cavo tondo con connettori diritti tipo latch
- Supporta velocità di trasferimento dei dati elevate fino a 6 Gbps se utilizzato con unità conformi allo standard SATA 3.0
- Perfettamente conforme alle specifiche SATA a 6 Gb/s

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Tipo guaina cavo	PVC

Prestazioni

Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
-----------------	-------------------

Connettore/i

Connettore A	1 - SATA (7 pin, dati)
Connettore B	1 - SATA (7 pin, dati)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	30 AWG
Lunghezza del cavo	23.6 in [600 mm]
Lunghezza prodotto	23.6 in [60.0 cm]
Larghezza prodotto	0.6 in [1.4 cm]
Altezza prodotto	0.2 in [0.6 cm]

Peso prodotto 0.8 oz [24.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.1 in [13.0 cm]
Larghezza del Pacco	5.0 in [12.6 cm]
Altezza del Pacco	0.6 in [1.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.1 oz [30.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo SATA
-----------------------------	---------------

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

