

Rack amovible 2 x 5,25 po pour 3 disques durs SATA ou SAS 3,5 po - Face arrière HDD

N° de produit: SATSASBAY3BK



La face arrière SAS/SATA SATSASBAY3BK est une solution d'échange à chaud SATA pratique et économique, qui offre une conception compacte et fiable vous permettant d'installer jusqu'à trois disques durs SATA ou SAS 2,5 ou 3,5 pouces sur deux baies 5,25 pouces seulement.

Grâce à la prise en charge de vitesses de lecteur de disque dur SATA/SAS, le rack mobile/la face arrière est entièrement compatible avec les installations RAID, garantissant ainsi une performance et une polyvalence optimales pour les applications de stockage améliorées.

Afin d'obtenir une performance optimale et d'exploiter tout le potentiel de vos disques durs SATA III, cette face arrière de HDD prend en charge la norme SATA III pour des vitesses de transfert pouvant atteindre 6 Gb/s en cas d'utilisation avec un contrôleur compatible.

Le SATSASBAY3BK bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Permet d'ajouter des baies échangeables à chaud à un serveur ou à un ordinateur de station de travail.
- Permet de remplacer ou de mettre à jour des anciennes faces arrières IDE ou SATA à l'aide d'une face arrière SAS/SATA.
- Les systèmes de sauvegarde où l'effacement des données de sauvegarde du système est requis.

- Etre à même de remplacer/retirer les lecteurs individuels d'un faisceau de stockage en minimisant ou supprimant les temps d'indisponibilité du système.

Spécifications techniques

- Compatible avec les disques durs et les contrôleurs SAS révision 1/2 (3.0/6.0 Gbps).
- Prend en charge les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
- Prise en charge de disques durs SAS ou SATA de facteur de forme 2,5 et 3,5 pouces.
- Tiroirs de disques amovibles, faciles à utiliser et verrouillables.
- Vibreur sonore d'avertissement de température élevée 55°C, 60°C, ou 65°C.
- Classification d'inflammabilité UL 94 V-0.
- Interrupteurs d'alimentation indépendants pour chaque disque.
- Indicateurs d'état LED pour chaque disque.
- Construction robuste en aluminium et en acier.
- Ventilateur de refroidissement à roulement à bille, monté sur l'arrière.
- Contrôles de vitesse basse/haute du ventilateur.
- Interrupteur de réinitialisation du capteur du ventilateur.
- Installation prêt-à-l'emploi et compatibilité remplacement de disques à chaud.

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Ventilateurs	80 mm
Approbations réglementaires	UL94 V-0 Rated
Nombre de disques	3
Taille du disque	2.5in & 3.5in
Disques compatibles	SAS & SATA

Performance



Capacité échange à chaud Oui

Alarme de température Oui

Connecteur(s)

Connecteurs de disque Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)

Connecteurs hôte LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex)

SATA (7 broches , données)

Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage Deux baies 5,25 pouces libres

3 ports SAS ou SATA libres

Remarque Si vous vous servez d'un contrôleur SAS SFF-8484 pour les disques durs SAS, utilisez le câble SAS SAS84S450 de StarTech.com

Indicateurs

Indicateurs lumineux Indicateur de disque dur (vert - alimentation, orange/rouge clignotant - activité)

Alarme de surchauffe (rouge clignotant - alarme de température, capteur de réinitialisation et alarme)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Température de stockage -15°C to 75°C (-59°F to 167°F)

Humidité Humidité relative de 90 % à 30 °C

Caractéristiques physiques

Couleur Noir



Type de boîtier	Aluminium et acier Plastique
Longueur du produit	8.0 in [20.2 cm]
Largeur du produit	5.7 in [14.6 cm]
Hauteur du produit	3.4 in [86.0 mm]
Poids du produit	2.7 lb [1.2 kg]

Informations
d'emballage

Package Length	10.0 in [25.4 cm]
Package Width	4.8 in [12.3 cm]
Package Height	7.5 in [19.0 cm]
Poids brut	3.2 lb [1.4 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Face arrière SAS/SATA Paquet de vis de montage Manuel d'instruction
-----------------------	---

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

