Scheda backplane SAS/SATA per rack portatile rimovibile 3 unità 2,5"/3,5"

ID prodotto: SATSASBAY3BK

La scheda backplane SAS/SATA SATSASBAY3BK offre una soluzione hot-swap SATA di facile utilizzo ed economica, dal design robusto e compatto "3 in 2" e consente di installare fino a tre dischi rigidi SATA o SAS da 2,5"/3,5" in soli due alloggiamenti da 5,25".

Grazie al supporto per HDD SATA/SAS, il rack/la scheda backplane portatile è totalmente compatibile con installazioni RAID per assicurare le migliori prestazioni e la massima versatilità per applicazioni avanzate di archiviazione.

Per massimizzare le prestazioni e utilizzare l'intero potenziale della velocità dei dischi rigidi SATA III, questa scheda backplane HDD supporta SATA III per velocità di trasferimento fino a 6 Gbps se utilizzata in combinazione con un controller compatibile.

SATSASBAY3BK è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Per aggiungere più alloggiamenti con funzione hot-swap a server o workstation

• Per sostituire o aggiornare schede backplane meno recenti IDE o SATA con schede adeguate a SATA/SAS

• Sistemi di backup in cui è necessario eliminare fisicamente i dati salvati dal sistema

• Per poter rimuovere/sostituire unità singole da un array di archiviazione senza dover ridurre le attività del sistema o spegnerlo

Caratteristiche

• Supporta completamente dischi rigidi e controller con revisione SAS 1/2 (3,0/6,0 Gbps)

• Supporto di SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)

• Supporta dischi rigidi SAS o SATA con fattore di forma 2,5" e 3,5''

• Alloggiamenti bloccabili e rimovibili facili da gestire

• Segnale sonoro di allarme temperatura a 55 °C, 60 °C o 65 °C

• Classe di infiammabilità UL 94 V0

• Commutatori di alimentazione indipendenti per ogni Hard Disk

• Indicatori LED di stato per ogni Hard Disk

• Robusta struttura in alluminio e acciaio

• Ventola di raffreddamento posteriore Ball Bearing, da 80 mm

• Controllo velocità ventola: livello alto/basso

• Interruttore di ripristino del sensore della ventola

• Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ventole	1 - 80 mm
Approvazioni a norma di legge	UL94 V-0 Rated
Numero di unità	3
Dimensioni unità	2.5in & 3.5in
Tipo unità	SAS & SATA

Prestazioni		
	Funzionalità hot swap	Sì
	Allarme temperatura	Sì
Connettore/i		
	Connettori unità	3 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
	Connettori host	2 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex)
		1 - SATA (7 pin, dati)
		2 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
Note/requisiti speciali		
	Requisiti di sistema e cavi	Due alloggiamenti per unità 5,25" liberi
		3 porte SAS o SATA disponibili
	Nota	Se si utilizza un controller SAS SFF-8484 per dischi rigidi SAS, utilizzare il cavo SAS StarTech.com SAS84S450
Indicatori		
	Indicatori LED	3 - Indicatore disco rigido (Verde - Alimentazione, Arancione/rosso lampeggiante - Attività)
		1 - Allarme surriscaldamento (Rosso lampeggiante - Allarme temperatura, reimpostazione sensore e allarme)
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura di conservazione	-15°C to 75°C (-59°F to 167°F)
	Umidità	90% RH a 30 °C
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Alluminio e acciaio

		Plastica
	Lunghezza prodotto	8.0 in [20.2 cm]
	Larghezza prodotto	5.7 in [14.6 cm]
	Altezza prodotto	3.4 in [8.6 cm]
	Peso prodotto	2.7 lb [1.2 kg]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	10.0 in [25.4 cm]
	Package Width	4.8 in [12.3 cm]
	Package Height	7.5 in [19.0 cm]
	Peso spedizione (confezione)	3.2 lb [1.4 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Backplane SAS/SATA
		1 - Confezione di viti di montaggio
		1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.