

3-Bay 3,5 inch Verwisselbaar Mobile Rack SAS/SATA Backplane

Productcode: SATSASBAY3BK



De SATSASBAY3BK SAS/SATA backplane is een gebruiksvriendelijk en goedkope SATA hot-swap-oplossing en heeft een stevig en compacte 3-in-2-design, waarmee u max. drie 2,5/3,5 inch SATA of SAS harde schijven in slechts twee 5,25 inch bays kunt installeren.

Het mobile rack/backplane ondersteunt SATA/SAS HDD en is volledig compatibel met RAID-installaties voor maximale prestaties en veelzijdigheid voor verbeterde opslagtoepassingen.

Om de prestatie te maximaliseren en de volle snelheid van uw SATA III harde schijven te benutten, ondersteunt deze HDD backplane SATA III voor transmissiesnelheden tot 6 Gbps in combinatie met een compatibele controller.

De SATSASBAY3BK wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg extra hot-swappable bays toe aan een server of workstation
- Vervang of upgrade oudere IDE- of SATA-backplanes met een SAS/SATA-backplane

- Maak een back-up van systemen waarbij de opgeslagen gegevens fysiek uit het systeem dienen te worden verwijderd
- Het kunnen vervangen / verwijderen van afzonderlijke schijven uit een opslagarray met weinig of geen systeemuitval

Eigenschappen

- Ondersteunt SAS harde schijven en controllers met versie 1/2 (3,0/6,0 Gbit/s)
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Ondersteunt 2,5 en 3,5 inch SAS- of SATA-harde schijven
- Gemakkelijk te gebruiken en afsluitbare verwisselbare schijflades
- Akoestisch temperatuuralarm voor 55°C, 60°C of 65°C
- Ontvlambaarheid met classificatie UL 94 V-0
- Onafhankelijke stroomschakelaars voor elke schijf
- LED-statusindicatoren voor elke schijf
- Stevige aluminium en stalen constructie
- 80mm aan de achterzijde gemonteerde koelventilator op kogellagers
- Instelling van hoge/lage ventilatorsnelheid
- Resetschakelaar ventilatorsensor
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilatoren	1 - 80 mm
Certificaties	UL94 V-0 Rated
Aantal stations	3
Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
Schijftype	SAS & SATA

Prestaties	Hot-swappable	Ja
	Temperatuuralarm	Ja
Connector(en)	Schijfaansluitingen	3 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
	Hostaansluitingen	2 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power)
		1 - SATA (7-polig, data)
		2 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Twee vrije 5,25 inch bays
		3 vrije SAS- or SATA-poorten
	Notitie	Bij gebruik van een SFF-8484 SAS-controller voor SAS-schijven, dient u de SAS-kabel SAS84S450 van StarTech.com te gebruiken
Indicatoren	LED-indicatoren	3 - Harde Schijf-indicator (groen - aan/uit, oranje/rood knipperend - activiteit)
		1 - Oververhittingsalarm (rood knipperend - waarschuwing temperatuur, sensor and alarm terugzetten)
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-15°C to 75°C (-59°F to 167°F)
	Vochtigheid	90% rel. luchtvochtigheid bij 30°C
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Aluminium en staal

		Kunststof
	Lengte product	8.0 in [20.2 cm]
	Breedte product	5.7 in [14.6 cm]
	Hoogte product	3.4 in [8.6 cm]
	Gewicht product	2.7 lb [1.2 kg]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	10.0 in [25.4 cm]
	Package Width	4.8 in [12.3 cm]
	Package Height	7.5 in [19.0 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	3.2 lb [1.4 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - SAS/SATA-backplane
		1 - Pakje met montageschroeven
		1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.