

## Flyttbart bakpanelställ med 4 fack för 2,5" SATA-/SAS-enheter

Produkt ID: SATSASBP425



Nu är det enkelt att dela och förbättra lagringutrymmet hos din server eller PC. Detta flyttbara bakpanelställ låter dig installera fyra 2,5" SATA eller SAS solid state-enheter eller hårddiskar i ett enda fack på 5,25" och snabbt hot-swap:a dem mellan system. Det är idealiskt för systemintegratörer och -administratörer som vill ha flexibel hantering av sin datalagring.

Det flyttbara bakpanelstället är designat att skydda din värdefulla data och ge tillförlitlig prestanda. Aluminiumhöljet är designat för förbättrad värmeavledning och de två fläktarna på 40 mm förbättrar luftflödet för att minimera värmen och garantera optimal driftstemperatur.

Bakpanelen kan monteras antingen vertikalt eller horisontellt för felfri insättning av fack och maximal kompatibilitet med servrar eller stationära datorer. Du kan låsa fast de flyttbara stålacken för ännu säkrare enheter. NSS-kontakten (Non-Scratch SATA) ger 50 000+ insättningar för att garantera långvarig prestanda från både enheterna och facket.

I många hektiska arbetsmiljöer måste enheter tas bort ofta. Hot-swap:a mellan system snabbt utan att stänga av, med den praktiska bakpanelen.

De medföljande enhetsfacken är utbytbara och fungerar både med bakpanelen med fyra fack och med bakpanelen med ett fack (SATSASBP125) så att du kan hot-swap:a mellan system för enkel filåtkomst.

Bakpanelen är designad för mångsidig användning och stöder många olika SATA- eller SAS-baserade HDD- och SSD-enheter, med höjd från 5 till 15 mm.

För att maximera dina enheters prestanda stöder det flyttbara stället SAS II- och SATA III-prestanda för överföringshastigheter på upp till 6 Gbps vid användning med en kompatibel kontrollern. Bakpanelen fungerar även med din favorit RAID-kontrollern eller HyperDuo™-kontrollern för att skapa en högpresterande eller redundant lagringslösning.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet



## Användning

- Systemintegratörer och -administratörer som vill ha flexibel lagringshantering
- Bygg din inkrementella eller avlägsna plan för säkerhetskopiering genom att fästa hot-swapbara enheter till din server eller dator
- Hektiska arbetsmiljöer där enheter måste bytas ut eller tas bort ofta

## Funktioner

- Bygg ditt lagringssystem genom att lägga till fyra 2,5" SAS- eller SATA-enheter i ett fack på 5,25"
- Stöder många olika SSD- och HDD-enheter från 5–15 mm
- Enkel och felfri insättning av facket med vertikal eller horisontell montering av bakpanel
- Låsbara, löstagbara fack ger enhetsskydd
- NSS-kontakt ger 50 000+ insättningar för långvarig prestanda
- Utbytbara enhetsfack fungerar även med bakpanelen med 1 fack (SATSASBP125)
- Metallhölje av hög kvalitet ger förbättrad värmeavledning
- Två fläktar på 40 mm för att optimera ventilation
- Brandklass UL 94 V-O
- Stöder SAS II samt SATA I, II och III med filöverföringshastigheter på upp till 6 Gbps
- Fungerar med din RAID- eller HyperDuo-kontroller

---

Hårdvara

Garantipolicy

2 Years

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Nyckellås             | Ja         |
| Fläkt(ar)             | Ja         |
| Flaktar               | 2 - 40 mm  |
| Gränssnitt            | SATA       |
|                       | SAS        |
| Antal enheter         | 4          |
| Enhetsstorlek         | 2.5in      |
| Enhetstyp             | SAS & SATA |
| Enhetsinstallation    | Löstagbar  |
| Antal 2,5 tums fack   | 4          |
| Stödda enhetshöjd(er) | 5mm        |
|                       | 9.5mm      |
|                       | 12.5mm     |
|                       | 15mm       |
| Fläktlagerstyp        | Glidlager  |

---

#### Prestanda

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Bullernivå                       | 20 dBA                                              |
| Maximal dataöverföringshastighet | 6 Gbps                                              |
| Typ och hastighet                | SATA III (6 Gbps)                                   |
| Port Multiplier                  | Nej                                                 |
| Maximal enhetskapacitet          | Testad med hårddiskar på upp till 2 TB vid 7200 RPM |
| Hot swap-förmåga                 | Ja                                                  |
| Inläkningshastighet              | 50 000                                              |

|                             |                            |                                                 |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
|                             | Medeltid mellan fel (MTBF) | 30 000                                          |
| <hr/>                       |                            |                                                 |
| Kontakt(er)                 | Enhetskontakter            | 4 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)      |
|                             | Värdkontakter              | 4 - SATA (7-stifts, data)                       |
|                             | Övriga gränssnitt          | 1 - LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power) |
| <hr/>                       |                            |                                                 |
| Mjukvara                    | OS-kompatibilitet          | OS independent; No software or drivers required |
| <hr/>                       |                            |                                                 |
| Särskilda anmärkningar/krav | Obs.                       | Brandklass: UL94 - V0                           |
| <hr/>                       |                            |                                                 |
| Indikatorer                 | LED-indikatorer            | 4 - LED för aktivitet på enhet 1                |
|                             |                            | 1 - Fläktaktivitet                              |
| <hr/>                       |                            |                                                 |
| Miljö                       | Drifttemperatur            | 0°C to 55°C (23°F to 95°F)                      |
|                             | Förvaringstemperatur       | -20°C to 55°C (-4°F to 131°F)                   |
|                             | Luftfuktighet              | 5 %~85 % RH                                     |
| <hr/>                       |                            |                                                 |
| Utseende                    | Färg                       | Svart                                           |
|                             | Kabinetttyp                | Aluminium och stål                              |
|                             | Maximal enhetshöjd         | 0.6 in [15 mm]                                  |
|                             | Produktlängd               | 6.0 in [15.2 cm]                                |
|                             | Produktbredd               | 5.7 in [14.6 cm]                                |
|                             | Produkt höjd               | 1.7 in [4.2 cm]                                 |
|                             | Produktvikt                | 1.7 lb [0.8 kg]                                 |
| <hr/>                       |                            |                                                 |

## Förpackning

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Förpackningsantal       | 1                |
| Paketets längd          | 7.7 in [19.6 cm] |
| Package Width           | 8.5 in [21.6 cm] |
| Paketets höjd           | 3.3 in [8.3 cm]  |
| Fraktvikt (förpackning) | 2.3 lb [1.0 kg]  |

---

## Vad det är i lådan

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Ingår i paketet | 1 - SATA/SAS-hårddiskbakpanel med fyra fack |
|                 | 2 - nycklar till enhetsfack                 |
|                 | 4 - 2,5" enhetsfack                         |
|                 | 4 - 45 cm SATA-datakablar                   |
|                 | 2 - SATA till molex-strömadaptrar           |
|                 | 16 - skruvar för enhetsmontering            |
|                 | 8 - monteringskruvar för bakpanel           |
|                 | 1 - Snabbstartsguide                        |

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.