Duplicador y Borrador de Unidades de Disco 1:1 SATA y SAS de 3,5/2,5

ID del Producto: SATSASDUPE11

Este duplicador y borrador autónomo de unidades es compatible con unidades tanto SATA, como SAS, lo cual lo convierte en una solución ideal para aplicaciones de almacenamiento en empresas y centros de datos. Compatible con tamaños de factor de forma de 2,5" y 3,5", es una solución de gestión de unidades que resulta versátil y económica.

Mediante el duplicador de unidades es posible clonar unidades SATA o SAS 1:1 a velocidades de hasta 13GB por minuto. Ofrece a los profesionales de informática y administradores de sistema una poderosa herramienta para gestionar las unidades de forma eficaz, en el caso de infraestructuras de servidores back-end o de unidades distribuidas a empleados de una organización. Contribuye con un flujo de trabajo más eficiente, ya que permite completar tareas de duplicación sin que se requiera un computador o software. Es posible hacer rápidamente copias de seguridad y archivar datos, duplicarlos para crear imágenes de un disco, o transferir contenido a unidades adicionales destinadas a profesionales de una empresa, personal médico o del gobierno, así como otros empleados.

El duplicador/borrador de unidades ofrece cuatro modos de duplicación, incluyendo "System and File" (sistema y archivo), "All Partitions" (todas las particiones), "Sector-by-Sector (Whole Drive)" (sector a sector, unidad completa) y "Percentage Copy" (copia por porcentaje).

Borre unidades SATA o SAS de forma fácil, sin necesidad de un computador anfitrión. Como borrador de unidades, el modelo SATSASDUPE11 puede borrar dos unidades simultáneamente y le ofrece la opción de seis modos de borrado, incluyendo: "Quick Erase" (borrado rápido), "Secure Erase" (borrado seguro) que se ajusta con la norma NIST 800-88 Rev.1, "1-Pass Overwrite" (sobrescritura, 1 pase), "3-Pass Overwrite (DoD)" (sobrescritura, 3 pases), "3-Pass Erase and Compare" (borrado, 3 pases, y comparación) y "7-Pass Overwrite" (sobrescritura, 7 pases).

Los diversos modos de borrado le garantizan que los datos se borran de forma segura cuando se reutilicen las unidades. Esto disipa cualquier duda sobre temas relacionados con la privacidad a la hora de borrar datos confidenciales, algo de suma importancia en muchos ámbitos profesionales, como instituciones sanitarias, judiciales o de contabilidad.

El borrador de unidades también le permite mantener un registro (integrado) de trabajos de borrado terminados, en caso de que sea necesario para auditorías. Se conecta con una impresora serie RS232 para imprimir un registro del procedimiento de borrado y confirmar que el borrado ha terminado correctamente. El recibo impreso contiene datos de referencia, como la hora y la fecha de borrado, así como el modo de borrado utilizado.

El duplicador y borrador de unidades ofrece a los profesionales de informática una solución de fácil uso en entornos de oficinas o salas de servidores. Ofrece prácticos botones de navegación por menús y una pantalla LCD en la que se identifica claramente el modo de duplicación o borrado y el estado de la tarea. Como es independiente del sistema operativo, no se requieren controladores ni software.

Su funcionamiento autónomo permite una configuración de forma rápida, sin necesidad de conectar con un computador. Es posible llevar de forma fácil el dispositivo de un lugar a otro, para trabajar en unidades situadas en ubicaciones diferentes.

El modelo SATSASDUPE11 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Mejora la gestión de unidades en aplicaciones de entornos de almacenamiento en empresas y centros de datos

• Ideal para profesionales de informática y administradores de sistema que necesitan acceder rápidamente a archivos para hacer una copia de seguridad y archivarlos, duplicar datos para imágenes de disco o transferir contenido a unidades adicionales

• Borre con certeza información privada o confidencial: solución ideal en el caso de empresas y organizaciones en los que la confidencialidad es fundamental, como datos judiciales y médicos

• Borre de forma segura datos, con el fin de reutilizar unidades SSD o DD

Características

• Duplica y borra unidades de SSD y DD de 2,5" y 3,5", tanto SATA, como SAS

• Ofrece cuatro modos de copiado: "System and File" (sistema y archivo), "All Partitions" (todas las particiones), "Sector-by-Sector (Whole Drive)" (sector a sector, unidad completa) y "Percentage Copy" (copia por porcentaje)

• Borre hasta 2 unidades y elija entre 6 modos: "Quick Erase" (borrado rápido), "Secure Erase" (borrado seguro), "1-Pass Overwrite" (sobrescritura, 1 pase), "3-Pass Overwrite (DoD)" (sobrescritura, 3 pases), "3-Pass Erase and Compare" (borrado, 3 pases, y comparación) y "7-Pass Overwrite" (sobrescritura, 7 pases)

• Compatible con impresoras serie para el registro de borrado y la impresión de recibos para la confirmación de borrado

• Compatible con la duplicación de unidades a alta velocidad, hasta 13GB/min

Hardware		
	Política de Garantía	2 Years
	Ventilador(es)	No
	Cantidad de Unidades	2
	Tamaño de la Unidad	2.5in & 3.5in
	Unidades Compatibles	SAS & SATA
	ID del Conjunto de Chips	Xilinx - SPARTAN-6
Rendimiento		
	4Kn Support	Sí
	Soporte para Multiplicador de Puertos	No
	Duplication Modes	System and File
		All Partitions
		Sector by Sector (Whole Drive)
		Percentage Copy
	Duplication Speed	13GBpm
	Modos de borrado	Quick Erase
		Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)

		1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
		3-Pass Erase and Compare
		3-Pass Overwrite
		7-Pass Overwrite
		Cryptographic Erase
Conector(es)		
	Conectores de la Unidad	2 - SFF-8482 (29 pines, data y alimentación, SAS interna)
	Otra(s) Interfaz(ces)	1 - DB 9-pin Serial
		1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
Observaciones / Requisitos		
	Nota	Receipt printing through the RS232 serial port requires a printer which supports the ESC/P printer control language.
Indicadores		
	Indicadores LED	2 - Alimentación
		2 - Pase
		2 - Fallo
Requisitos de Energía		
	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	1.2A
	Tensión de Salida	12V DC
	Alimentación de Salida	7A
	Polaridad Central	Positivo

	Tipo de Enchufe	N
	Consumo de Energía	90
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	5°C to 45°C (41°F to 113°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Humedad	20% ~ 80%
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Acero
	Longitud del Producto	8.1 in [20.5 cm]
	Ancho del Producto	3.7 in [9.5 cm]
	Altura del Producto	1.6 in [4.0 cm]
	Peso del Producto	1.6 lb [0.7 kg]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	14.8 in [37.6 cm]
	Ancho de la Caja	7.3 in [18.5 cm]
	Altura de la Caja	3.5 in [9.0 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	5.3 lb [2.4 kg]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Duplicador y borrador SATA/SAS
		1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, AU)

2 - cables conectores de unidades

2 - protectores de unidades

1 - Guía rápida de inicio

---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.