

1:1 standalone hardeschijf-duplicator en -wisser voor 2.5" / 3.5" SATA en SAS schijven

Productcode: SATSASDUPE11



Deze standalone schijfduplicator en -wisser ondersteunt zowel SATA- als SAS-schijven, en is daardoor bij uitstek geschikt voor de opslag van bedrijfsgegevens en datacenterapplicaties. Compatibel met 2,5 en 3,5 inch vormfactor schijven biedt het een veelzijdige en voordelige schijfbeheeroplossing.

Met de schijfduplicator kunt u SATA- of SAS-schijven 1:1 klonen met een snelheid tot 13 GB per minuut. Het is een krachtig hulpmiddel voor IT-professionals en systeembeheerders om schijven effectief te beheren voor de backend serverinfrastructuur of schijven die worden verstrekt aan medewerkers binnen de organisatie. Het draagt bij aan een efficiëntere workflow door duplicatietaken te kunnen uitvoeren zonder dat u een computer of software nodig heeft. U kunt data snel back-uppen en archiveren, data dupliceren voor disk imaging of content overdragen naar extra schijven voor kantoor-, medisch of overheidspersoneel of andere werknemers.

De schijfduplicator/-wisser biedt vier duplicatiemodi, waaronder systeem & bestand, alle partities, sectorgewijs (hele schijf) en procentueel kopiëren.

Wis SATA- of SAS-schijven eenvoudig, zonder een hostcomputer. Als een schijfwisser kan de SATSASDUPE11 twee schijven tegelijkertijd wissen, waarbij u kunt kiezen uit zes wismodi inclusief Quick Erase, NIST 800-88 Rev. 1 Purge conform Secure Erase, 1-Pass Overwrite, 3-Pass Overwrite (DoD), 3-Pass Erase & Compare en 7-Pass Overwrite.

De meerdere wismodi bieden u de zekerheid dat data veilig kunnen worden gewist, wanneer u schijven voor andere doeleinden wilt gebruiken. Dit voorkomt zorgen over problemen bij het wissen van privacy gevoelige data, wat belangrijk is voor vele medische bedrijven en advocaten- en accountantskantoren.

Met de schijfwisser kunt u bijhouden wat bij elke taak is gewist, met een geïntegreerd wislogboek, voor controledoeleinden. U kunt hem aansluiten op een RS232 seriële printer om een overzicht van de wisprocedure af te drukken en te bevestigen dat de data met succes zijn gewist. Op de afdruk staan de datum en tijd waarop de gegevens werden gewist en de gebruikte wismodus.

De schijfduplicator en -wisser biedt IT-professionals een gebruiksvriendelijke oplossing in een kantoor- of serveromgeving. Deze schijfduplicator heeft handige menunavigatieknoppen en een geïntegreerd LCD-scherm dat de duplicatie- of wismodus en taakstatus duidelijk aangeeft. Omdat het niet afhankelijk is van een besturingssysteem, zijn geen software of stuurprogramma's noodzakelijk.

En omdat deze schijfduplicator standalone werkt, kan het apparaat snel worden geïnstalleerd, zonder verbinding te hoeven maken met een computer. U kunt het apparaat eenvoudig in meerdere ruimtes gebruiken, zodat u met schijven op meerdere plaatsen kunt werken.

De SATSASDUPE11 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Verbeter schijfbeheer bij de opslag van bedrijfsgegevens en datacenter toepassingen
- Ideaal voor IT-professionals en systeembeheerders die snel toegang moeten hebben tot bestanden voor het back-uppen en archiveren van data, dupliceren van data voor disk imaging of overdragen van content naar extra schijven
- Wis gevoelige of vertrouwelijke informatie met zekerheid - ideaal voor bedrijven en organisaties met privacyproblemen, zoals juridische en medische informatie
- Wis data veilig om SSD's of HDD's voor andere doeleinden te gebruiken

### Eigenschappen

- Dupliceert en wist 2,5 en 3,5 inch SSD's/HDD's, zowel SATA- als SAS-schijven
- Wist tot 2 schijven met keuze uit 6 modi: Quick Erase en NIST 800-88 Rev. 1 Purge conform Secure Erase, 1-Pass Overwrite, 3-Pass Overwrite (Amerikaans Ministerie van Defensie/DoD), 3-Pass Erase & Compare en 7-Pass Overwrite
- Met vier kopieermodi: systeem & bestand, alle partities, sectorgewijs (hele schijf) en procentueel kopiëren
- Ondersteunt een seriële printer voor afdrucken van wislogbestanden en wisbevestiging
- Ondersteunt high-speed schijfduplicatie tot 13 GB/min
- Ondersteunt SATA I/II/III (tot 6 Gbps) en SAS I/II
- Menunavigatieknoppen en LCD-scherm voor gebruiksgemak

---

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Aantal stations	2
Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
Schijftype	SAS & SATA
Chipsetcode	Xilinx - SPARTAN-6

---

Prestaties

4Kn Support	Ja
Port-multiplier	Nee
Wismodi	Quick Erase Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge) 1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear) 3-Pass Erase and Compare 3-Pass Overwrite 7-Pass Overwrite
Duplication Modes	System and File All Partitions Sector by Sector (Whole Drive) Percentage Copy
Duplication Speed	13GBpm

---

Connector(en)

Schijfaansluitingen	SFF-8482 (29-polig, data & voeding, interne SAS)
Andere aansluiting(en)	DB 9-pin Serial USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)



---

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Receipt printing through the RS232 serial port requires a printer which supports the ESC/P printer control language.
---------	--

---

Indicatoren

LED-indicatoren	Power
	Succesvol
	Mislukt

---

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	1.2A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	7A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	N
Vermogensopname	90

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 45°C (41°F to 113°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid	20% ~ 80%

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal



Lengte product	7.6 in [19.4 cm]
Breedte product	3.5 in [90 mm]
Hoogte product	1.4 in [35 mm]
Gewicht product	24.5 oz [695 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	15.0 in [38.2 cm]
Package Width	7.6 in [19.2 cm]
Package Height	3.6 in [91 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.3 lb [2.4 kg]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	SATA/SAS-duplicator en -wisser universele voedingsadapter (N-A/JP, GB, EU, AU) schijfaansluitkabels drive pads verkorte handleiding
-------------	---

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

