

## 1:1 fristående hårddisk-duplikator och -raderare för 2,5"/3,5" SATA- och SAS-hårddiskar

Produkt ID: SATSASDUPE11



Denna fristående hårddiskduplikator och -raderare stöder både SATA- och SAS-hårddiskar och passar jättebra för företagslagring och datacenter-applikationer. Kompatibel med formfaktorerna 2,5" och 3,5" och är en mångsidig och kostnadseffektiv lösning för hårddiskhantering.

Med hårddiskduplikatorn kan du kлона SATA- eller SAS-hårddiskar 1:1 med hastigheter på upp till 13 GB/minut. Den är ett kraftfullt verktyg för IT-proffs och IT-administratörer för att effektivt hantera hårddiskar för serverdelsinfrastruktur eller hårddiskar som distribuerats till organisationsmedarbetare. Den bidrar till ett effektivare arbetsflöde genom att möjliggöra duplicering utan att en dator eller ett program används. Du kan snabbt säkerhetskopiera och arkivera data, duplicera data för avbildning av hårddisk eller föra över innehåll till extra hårddiskar för kontorsarbetare, vårdpersonal, myndighetspersonal eller andra medarbetare.

Hårddiskklonaren/raderaren har fyra dupliceringslägen inklusive system och fil, alla partitioner, sektor-för-sektor (hela hårddisken) och procentkopiering.

Radera enkelt SATA- eller SAS-hårddiskar utan en värddator. Som en hårddiskraderare kan SATSASDUPE11 radera två hårddiskar samtidigt och har sex olika raderingslägen inklusive snabbbradering, NIST 800-88 Rev. 1 Rensa kompatibel Säker radering, 1-pass-överskrivning, 3-pass-överskrivning (DoD), 3-pass-radering och jämför samt 7-pass-överskrivning.

De olika raderingslägena garanterar att data säkert kan raderas när du återanvänder hårddiskar. Detta lättar på integritet-relaterade problem vid radering av känslig data vilket är viktigt för många professionella kontor som till exempel medicinska, juridiska och revisorsfirmor.

Med hårddiskraderaren får du dessutom en förteckning över slutförda raderingsjobb med inbyggd loggning av radering för deklarationsskäl. Den ansluts till en seriell RS232-skrivare för att skriva ut en rapport över raderingsproceduren och bekräfta att raderingen har lyckats. Kvittot visar tydligt tid och datum för raderingen samt vilket raderingsläge som använts.

Hårddiskduplikatorn och -raderaren ger IT-proffs en lättanvänd lösning i en kontors- eller servermiljö. Den har enkla knappar för menynavigering och en inbyggd LCD-display som tydligt identifierar duplicerings- eller raderingsläget och status. Eftersom den är OS-oberoende behövs inga program eller drivrutiner.

Dess fristående användning ger snabb setup utan att behöva använda en dator. Du kan enkelt flytta enheten från rum till rum för att arbeta med hårddiskart på olika platser.

SATSASDUPE11 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Idealisk för IT-proffs och systemadministratörer som behöver snabb åtkomst till filer för att säkerhetskopiera och arkivera data, duplicera data för avbildning av hårddisk eller föra över innehåll till extra hårddiskar
- Radera känslig eller konfidentiell information säkert - idealiskt för företag och organisationer med integritets-relaterade problem, som till exempel juridisk eller medicinsk information
- Radera data säkert för att återanvända SSD- eller HDD-enheter
- Förbättrar hårddiskhantering i företagslagrings- och datacenter-applikationer.

### Funktioner

- Duplicerar och raderar 2,5" och 3,5" SSD/HDD-enheter, både SATA- och SAS-hårddiskar
  - Stöder hårddiskduplicering med hög hastighet på upp till 13 GB/min
  - Har fyra kopieringslägen: System och fil, alla partitioner, sektor-för-sektor (hela hårddisken) och procentkopiering
  - Radera upp till 2 hårddiskar med 6 möjliga lägen: Snabb och säker radering, NIST 800-88 Rev. 1 Purge-kompatibel, 1-pass-överskrivning, 3-pass-överskrivning (DoD), 3-pass-radering och jämför samt 7-pass-överskrivning
  - Stöder seriell skrivare för loggning av radering och kvittoutskrift för raderingsbekräftelse
  - Stöder SATA I/II/III (upp till 6 Gbps) och SAS I/II
  - Knappar för menynavigering och LCD-display för enkel användning
-

## Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Fläkt(ar)	Nej
Antal enheter	2
Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
Enhetsstyp	SAS & SATA
Chipset-ID	Xilinx - SPARTAN-6

---

## Prestanda

4Kn Support	Ja
Port Multiplier	Nej
Duplication Modes	System and File All Partitions Sector by Sector (Whole Drive) Percentage Copy
Duplication Speed	13GBpm
Raderingslägen	Quick Erase 1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear) 3-Pass Overwrite 7-Pass Overwrite Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge) 3-Pass Erase and Compare

---

## Kontakt(er)

Enhetskontakter	SFF-8482 (29-stifts, data & ström, intern SAS)
Övriga gränssnitt	DB 9-pin Serial USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

---

Särskilda  
anmärkningar/  
krav

Obs. Receipt printing through the RS232 serial port requires a printer which supports the ESC/P printer control language.

---

Indikatorer

LED-indikatorer	Ström
	Godkänd
	Underkänd

---

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	1.2A
Utspänning	12V DC
Utström	7A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	N
Strömförbrukning	90

---

Miljö

Drifttemperatur	5°C to 45°C (41°F to 113°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Luftfuktighet	20% ~ 80%

---

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	7.6 in [19.4 cm]
Produktbredd	3.5 in [90 mm]
Produkthöjd	1.4 in [35 mm]

Produktvikt 24.5 oz [695 g]

---

Förpackning

Package Length 15.0 in [38.2 cm]

Package Width 7.6 in [19.2 cm]

Package Height 3.6 in [91 mm]

Fraktvikt  
(förpackning) 5.3 lb [2.4 kg]

---

Vad det är i  
lådan

Ingår i paketet

- SATA/SAS-duplikator och raderare
- universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, AU)
- anslutningskablar för hårddisk
- hårddiskuddar
- snabbstartsguide

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

