

Bandeja con Intercambio en Caliente para Disco Duro de 2,5"

ID del Producto: SATSASTRX25



Esta bandeja para unidades de disco duro de 2,5" permite aún más flexibilidad sobre cómo gestionar el almacenamiento de sus datos, con los backplanes de las series SATSASBP425 y SATSASBP125

Esta bandeja extra de unidad le permite ahorrar tiempo en entornos en que se trabaja a un ritmo rápido. Es intercambiable con las bandejas del backplane de 1 bahía (SATSASBP125) y backplane de 4 bahías (SATSASBP425) de StarTech.com, lo cual ofrece una bandeja extra además de las bandejas que ya se utilicen, a fin de crear un almacenamiento ampliable o como parte de una solución de copia de seguridad rotativa.

La bandeja de unidad de disco es compatible tanto con unidades SAS, como SATA de 2,5", cuya altura puede ser de 5 a 15mm. Para obtener el máximo rendimiento de sus unidades de disco duro, los backplanes de 1 bahía y de 4 bahías son compatibles con unidades SAS II y SATA III, que ofrecen velocidades de transferencia de ficheros de hasta 6Gbps, cuando se emparejan con un controlador compatible.

Esta duradera bandeja de aluminio está diseñada para un rendimiento a largo plazo. La ventilación garantiza la circulación adecuada del aire y la máxima disipación del calor, a fin de mantener el funcionamiento de sus unidades a temperatura óptima.

El modelo SATSASTRX25 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Esté preparado con varias unidades de reemplazo para los backplanes para rack móvil SATSASBP125 y SATSASBP425
- Mantenga a mano sus unidades de disco duro extra o de reemplazo para la ampliación del almacenamiento
- Utilice la bandeja para unidades de disco duro extra como soluciones de copias de seguridad rotativas

Características


- Intercambie unidades rápidamente mediante esta bandeja para unidades SSD/DD de 2,5"
- Intercambiable con el backplane de 1 bahía (SATSASBP125) y el backplane de 4 bahías (SATSASBP425)
- Compatible con unidades SSD y DD SAS o SATA de 2,5", con una altura de entre 5 y 15mm
- Duradera bandeja de aluminio con ranuras de ventilación
- Clasificación UL 94-V0 de inflamabilidad

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Ventilador(es)	No
Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	2.5in
Unidades Compatibles	SAS & SATA
Altura(s) posible(s) de la unidad	5mm
	7mm
	9.5mm
	12.5mm
	15mm

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---



Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 55°C (23°F to 95°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
Humedad	HR de 5% a 65%

Características Físicas

Color	Negro y Plata
Tipo de Gabinete	Acero y Plástico
Altura Máxima de la Unidad	0.6 in [15 mm]
Longitud del Producto	4.7 in [11.9 cm]
Ancho del Producto	2.8 in [70.0 mm]
Altura del Producto	0.7 in [16.9 mm]
Peso del Producto	3.2 oz [90.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	5.0 in [12.8 cm]
Ancho de la Caja	3.1 in [78.0 mm]
Altura de la Caja	1.0 in [26.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.2 oz [118.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Bandeja para disco duro de 2,5", con intercambio en caliente
	Tornillos
	Llaves

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

